

Ürün no. 151

Ürün Kabelgliss

Paket boyutları
400 ml



Ürün tanımı / ürün yararları

KABELGLISS, elektrik tesisatı borularında kabloların ve tellerin zahmetsiz ve kolayca çekilmesini sağlayan yüksek nitelikli kayganlaştırıcı maddedir. KABELGLISS, kurumaz, yapışmaz, su geçirmez olup, nem tamponu olarak kullanıma uygundur.

KABELGLISS, -50° C ilâ +200° C arasında geniş bir sıcaklık aralığında kararlı kalır; plastik, inşaat malzemelerine materyallere agresif etkiye bulunmaz ve toksik değildir.

KABELGLISS, kabloların ve tellerin daha iyi çekilmesini sağlamak için geliştirilmiştir. Oldukça uzun spreysel borusu sayesinde KABELGLISS, tesisat borularının iç duvarlarının sorunsuz bir şekilde püskürtülmesini sağlar. KABELGLISS'in malzeme uyumluluğu çok yüksektir ve geleneksel elektroteknik malzemelerine agresif etkiye bulunmaz.

Uygulama notları

KABELGLISS'i uzun tesisat borularında kolayca kullanmak için, birlikte gönderilen esnek uzatma borusunu (70 cm uzunluğunda), spreysel kafasına takın ve uygulayın. Uygulamadan sonra sürtünme dirençleri azalınca, boruların ve kablo kanallarının içindeki kablolar ve teller kolayca çekilebilecektir.

Fiziksel özellikleri

Renk	Renksiz, berrak
25°C'deki yoğunluğu	0,97 [g/cm ³]
Viskozite	1.000 [mm ² /s]
Isı iletkenliği	0,16 W/K m
25°C'deki dielektrik dayanımı	12 kV/mm
25°C'deki dielektrik sabit	2,8 (zw 0,5 ve 100 kHz)
25°C'deki spesifik kontak direnci	1 ¹⁴ Ω
Sıcaklık aralığı	-50°C'ye kadar

Depolama / kullanım ömrü

Doğru bir şekilde depolandığında 2 yıl dayanır.

Kalıntıyı boşalttıktan sonra, ambalajı geri dönüşümlü malzeme olarak imha ediniz.