

标准柜 8MF5 高 x 宽 x 深 =2200x 900x 400 安装：单 未通风，未安装，用螺栓拧紧 IP40



相似插图

版本

产品品牌名称	SIVACON
产品名称	标准系统柜
安装方式	单个安装
表层的结构形式	粉末涂层的
产品的规格 / EMC结构形式	不
开关柜的结构形式 / PC结构形式	不
开关柜的结构形式 / 操纵台结构形式	不

防护等级

防护等级 IP	IP40
安装的适宜性	
• 用于英寸测量	10英寸，17英寸，19英寸，21英寸，23英寸，24英寸
• 对于米制测量	M8
应用适宜性 / 适于外部应用	不

外形

RAL颜色编码	RAL 7032
颜色	石英灰色

产品组件

• 可拆下框架	不
• 通风门	不
• 安装板	不
• 后门	不
• 斜顶	不
• 检视门	不
• 深度可调节的安装板	不
锁件数目	1
门的数目	1

机械设计

高度	2 200 mm
宽度	900 mm
深度	400 mm
高度分配单元的数量 / 安装高度	43
紧固类型	状态
紧固类型 / 19 寸内置设备	是的
净重	140 kg
材料	钢

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2

U

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录 , 产品介绍册 , ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8MF5294-4E>

Service&Support (用户手册 , 操作说明书 , 认证证书 , 特性曲线 , 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8MF5294-4E>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF5294-4E

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>