

SIVACON, 开关柜- 空外壳, 适用于 数据使用, IP40, 高: 2000 mm, 宽: 800 mm, 深度: 800 mm



版本

产品品牌名称	SIVACON
产品名称	开关柜空壳
产品的规格	用于数据应用
表层的结构形式	粉末涂层
产品的规格 / EMC结构形式	不

防护等级

防护等级 IP	IP40
设备保护等级	防护等级 1

适应性

安装的适宜性 / 对于米制测量	是
对于一体化集成的适宜性	
• 明线安装	是的
• 嵌入式安装	不
应用适宜性 / 适于外部应用	不

外形

RAL 颜色编码	RAL 7035
颜色	淡灰色的

产品详细信息

产品组件	
• 通风门	不
• 安装板	是的
• 后门	是的
• 检视门	是的
• 深度可调节的安装板	是的
产品特点 / 外壳的 / 可顺序排列的壳体	不

数

锁件数目	1
门的数目	2

机械设计

高度	2 000 mm
宽度	800 mm
深度	800 mm
紧固类型	
• 19 寸内置设备	是的
• 地面安装	是的
• 墙壁安装	不
净重	195 kg
材料	钢

证书

参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	U
• 符合 IEC 81346-2:2009	UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8MF1088-3DS4>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8MF1088-3DS4>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1088-3DS4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



