

SITOR- 柱状保险丝， 10x38 mm， 20 A， aR， Un AC： 600 V， Un 直流： 700 V， DC 符合 UL



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 柱状保险丝
产品的规格	DC，符合 UL
一般技术数据	
熔断片操作等级	aR
熔断片尺寸	10x38 mm
电压类型	AC
电流 / AC 时 / 测定值	20 A
供电电压 / DC 时	700 V
工作电压 / 测定值	600 V
耗散	
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	4.8 W
主电路	
工作电流 / 额定值	20 A
产品详细信息	
产品组件 / 冲击报警装置	不

装入位置	任意，最好垂直
净重	16 g

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NC1020>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NC1020>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1020

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



