

断路器 3VA1 IEC 框架 250 通断能力等级 M Icu=55 kA @ 415 V 3 极
 , 起动器保护 TM120M, AM, In = 160A 无过载保护 短路保护
 li=7...16 x In 螺钉扁形连接器 欠压脱扣器(UVR) 120-127V AC
 50/60Hz



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	塑料外壳式断路器
产品的规格	起动器保护
过电流脱扣器的结构形式	TM120M
过电流脱扣器的保护功能	I
极数	3
辅助脱扣规格	欠电压脱扣器 (UVR)
辅助开关的结构形式	2 个辅助开关 HQ
一般技术数据	
额定绝缘电压 Ui	800 V
AC 时的最大额定工作电压 Ue	690 V
工作电压 / DC 时 / 测定值	500 V
额定功率 / AC-3 时 / 400 V 时	55 W
机械式使用寿命 (转换周期) / 典型	15 000
电气使用寿命 (操作循环) / AC-1 时 / 380/415 V 时 / 50/60 Hz 时	8 000
产品特点 / 对于零导线 / 可扩装/加装 / 短路保护和过载保护	不

接地监控的规格	无
产品功能	
• 通信功能	不
• 断相识别	不
• 其它测量功能	不
净重	2.06 kg

电力

持续电流 / 测定值 / 最大值	250 A
额定持续电流 I_u	160 A
工作电流	
• 40 °C 时	160 A
• 45 °C 时	160 A
• 50 °C 时	160 A
• 55 °C 时	153.6 A
• 60 °C 时	150.4 A
• 65 °C 时	147.2 A
• 70 °C 时	144 A

交换容量 IEC 60947

断路器的通断能力等级	M
极限短路电流 (I_{cu}) 分断能力	
• 240 V 时	85 kA
• 415 V 时	55 kA
• 440 V 时	30 kA
• 690 V 时	10 kA
工作短路电流 (I_{cs}) 分断能力	
• 240 V 时	85 kA
• 415 V 时	55 kA
• 440 V 时	30 kA
• 690 V 时	5 kA
短路电流 (I_{cm}) 接通能力	
• 240 V 时	187 kA
• 415 V 时	121 kA
• 690 V 时	17 kA

可调参数

调整范围 / 过载功能L / 延迟时间 t_R / I^2t 特性曲线 / 可接入存储器	不
可设置的电流动作值 / 无延迟的短路脱扣器的 / 初始值	1 120 A
可设置的电流动作值 / 无延迟的短路脱扣器的 / 终值	2 560 A

机械设计

高度	158 mm
宽度	105 mm

深度	70 mm
----	-------

连接

电气连接的排列 / 用于主电路	正面接口
电气连接规格 / 用于主电路	螺钉式扁平接口

辅助电路

产品组件	
• 欠压脱扣器	是的
• 电压脱扣器	不
• 带有超前转换触点的欠压脱扣器	不
• 脱扣报警器	不
转换器数量 / 用于辅助触点	2

饰品

产品扩展 / 可选 / 电机驱动	是的
生产商产品编号	
• 内置辅助开关/警报开关	3VA9988-0AA12
• 内置辅助脱扣器	3VA9608-0BB24

环境条件

防护等级 IP / 正面的	IP40
环境温度	
• 运行期间 / 最小值	-25 °C
• 运行期间 / 最大值	70 °C
• 存放期间 / 最小值	-40 °C
• 存放期间 / 最大值	80 °C

证书

参考标示 / 符合 IEC 81346-2:2009	Q
----------------------------	---

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
---------------------------------	------------	----------------------------------



[Miscellaneous](#)



Test Certificates	Shipping Approval	other
--------------------------	--------------------------	--------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3VA1216-5MH32-0CC0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3VA1216-5MH32-0CC0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1216-5MH32-0CC0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





上一次修改：

2019/9/14