



|    |   |       |
|----|---|-------|
| 宽度 | m | 0.085 |
| 高度 | m | 0.103 |
| 深度 | m | 0.108 |

环境条件：

|                  |    |      |
|------------------|----|------|
| 热级别 按照IEC 60085的 |    | B    |
| 环境温度 测定值         | °C | 40   |
| 防护等级 IP          |    | IP00 |

正树/批准：

other

[Confirmation](#)

更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**Cax 在线发生器**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EM4911-7CB00>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/4EM4911-7CB00>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EM4911-7CB00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EM4911-7CB00&lang=en)

上一次修改：

2019/9/13