KRONE
Partner in Sachen Klima

Luftreiniger
mit HEPA-Filter
und UVC-Lampe

PURY PLUS UVC

EFFEKTIV AUCH GEGEN VIREN UND BAKTERIEN

bis zu 99,97% Reduktion von Viren

FÜR OPTIMALE LUFTQUALITÄT

- Integrierte UVC-Lampe zur wirksamen Sterilisation
- Mehrstufige Filtration für hohe Reinigungseffizienz:
  - Vorfilter: Blockiert gröbere Staubpartikel
  - HEPA13-Filter: Filterung von Partikeln bis zu 0,3 Mikron
  - Aktivkohlefilter: hohe Desodorierungskapazität

  Die Luft wird gereinigt durch Entfernen von Gerüchen, Rauch und Pollen. Viren und Bakterien, Schimmelpilze, Feinstaub, flüchtige organische Substanzen und giftige Gase aus häuslichen Tätigkeiten werden zuverlässig neutralisiert.
- Ionisationsfunktion: Macht die Luft frischer und angenehmer
- Schlankes Design, elegant und raffiniert
- Hochwertige Materialien mit hoher Verarbeitungsqualität
- Reinweißes Finish mit Glanzeffekt
- LED-Anzeige und Bedienfeld-Tasten mit sanftem Griff
- Der integrierte Sensor färbt den LED-Ring auf dem Display je nach Raumluft-Qualität unterschiedlich:
  blau = ausgezeichnete Qualität,
  gelb = gute Qualität,
  orange = geringe Qualität,
  rot = schlechte Qualität
- Auto-Modus: Passt die Geschwindigkeit des Lüfters automatisch an die Luftqualität an
- Sleep-Funktion: Deaktiviert die LEDs und minimiert die Lüfter-Geschwindigkeit für maximalen Nachtkomfort
- 4 Lüftergeschwindigkeiten: niedrig, mittel, hoch, Turbo
- 3 Reinigungsmodi: Auto, Schlaf, Turbo
- Timer 1-9 h
- Effizienz der CADR-Partikel-filtration: 200 m^3/h



- HEPA13-Filter
- Aktivkohlefilter
- Anzeige der Luftqualität
- Integrierte UVC-Lampe
- Hohe Reinigungseffizienz

















CE

KRONE
Partner in Sachen Klima

Luftreiniger
mit HEPA-Filter
und UVC-Lampe

PURY PLUS UVC

EFFEKTIV AUCH GEGEN VIREN UND BAKTERIEN

bis zu 99,97% Reduktion von Viren

FÜR OPTIMALE LUFTQUALITÄT


Luftreiniger		PURY PLUS UVC
Bauart		Mobil
Nennleistungen		
Luftmenge	m^3/h	220
Luftmenge gereinigt	m^3/h	200
Raumfläche maximal	m^2	30
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1/50
Leistungsaufnahme	W	65 ± 10
Schalldruckpegel	dB(A)	≤55
Timer-Betriebszeit	h	1 - 9
Maße H - B - T	mm	449/327/176
Gewicht	kg	3,7

Ausstattung
Anzeige Luftqualität
UVC-Lampe
Ionisierer
Sleep-Funktion
Turbo-Funktion
Auto-Funktion
Filteralarm













KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH
Fabrikstraße 39 • D-33659 Bielefeld • Fon 0521 800699-0 • Fax 0521 403317 • info@krone-klima.de • www.krone-klima.de