MAUL

LICHT FÜR PROFIS !

Werkstatt, Modellbau

Mode- und Stoffdesign

Architekten, Planungsbüros

Labor, Qualitätskontrolle

Grafikdesign, Kunst

Optiker, Zahnärzte

+
Im Wert von 30,99 € UVP



Köpfe in einem Winkel von ca. 0° - 180° zueinander einstellbar

MAULexplore, dimmbar*

- 84 LEDs, 6500 Kelvin, tagewslichtweiß
- Robuster Metallarm, um 360° drehbar,
- Armlänge oben 44 cm, unten 40 cm
- Leuchtenkopf 8,5 x 58 cm für optimale Ausleuchtung
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Energieeffizienzklasse „A⁺“ (Spektrum A++ bis E)
- Gewichteter Energieverbrauch 19 kWh/1000h
- Klemmfuß mit Klemmweite bis 6,3 cm
- **Gratis-Zugabe:** LED-Taschenlampe MAULkronos XL 28,7 cm, 10 W, Leuchtweite bis zu 295 m

Farben	Beleuchtungsstärke / Abstand	Preis zzgl.MwSt.
2197672 weiß	5140 Lux / 35 cm	**193,27 €**

MAULcraft duo, dimmbar*

- Je Kopf 90 LEDs, 7000 Kelvin, tagewslichtweiß
- Robuster Metallarm, drehbar um 360°, neigbar um 110°
- Armlänge oben 44 cm, unten 40 cm, Kopf je 8 x 45 cm
- Großflächige Ausleuchtung bis zu 100 cm bei Winkeleinstellung von 180°
- Energieeffizienzklasse „A⁺“ (Spektrum A++ bis E)
- Gewichteter Energieverbrauch 22 kWh/1000h
- Klemmfuß mit Klemmweite bis 6,3 cm
- **Gratis-Zugabe:** LED-Taschenlampe MAULkronos XL 28,7 cm, 10 W, Leuchtweite bis zu 295 m

Farben	Beleuchtungsstärke / Abstand	Preis zzgl.MwSt.
2197673 weiß	6560 Lux / 35 cm (Köpfe paralell)	**226,05 €**

+
Im Wert von 22,37 € UVP

MAULintro, dimmbar*

- 72 LEDs, 6500 Kelvin, tagewslichtweiß
- Platzsparend mit gutem Aktionsradius
- Robuster Metallarm, um 360° drehbar
- Armlänge oben 44 cm, unten 40 cm
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf 8,5 x 33,5 cm
- Energieeffizienzklasse „A⁺“ (Spektrum A++ bis E)
- Gewichteter Energieverbrauch 11 kWh/1000h
- Klemmfuß mit Klemmweite bis 6,3 cm
- **Gratis-Zugabe:** LED-Taschenlampe MAULkronos M 21 cm, 5 W, Leuchtweite bis zu 236 m

Farben	Beleuchtungsstärke / Abstand	Preis zzgl.MwSt.
2270769 weiß	2920 Lux / 35 cm	**109,23 €**

MAULcraft, dimmbar*

- 90 LEDs, 6500 Kelvin, tagewslichtweiß
- Robuster Metallarm, drehbar um 360° und neigbar um 110°
- Armlänge oben 44 cm, unten 40 cm
- Leuchtenkopf 8 x 45 cm
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Energieeffizienzklasse „A⁺“ (Spektrum A++ bis E)
- Gewichteter Energieverbrauch 14 kWh/1000h
- Klemmfuß mit Klemmweite bis 6,3 cm
- **Gratis-Zugabe:** LED-Taschenlampe MAULkronos M 21 cm, 5 W, Leuchtweite bis zu 236 m

Farben	Beleuchtungsstärke / Abstand	Preis zzgl.MwSt.
1967789 weiß	2960 Lux / 35 cm	**121,84 €**

* Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. 20.000 Stunden Lebensdauer der LED.

MAUL

www.maul.de

Im Wert von 22,37 € UVP

MAULwork, dimmbar*

- 84 LEDs, 6500 Kelvin, tagewslichtweiß
- 3 Bereiche getrennt einschaltbar: 42 LEDs vorn - 42 hinten - alle
- Robuster Metallarm, um 360° drehbar
- Armlänge oben 44 cm, unten 40 cm
- Leuchtenkopf 8,5 x 58 cm für optimale Ausleuchtung
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Energieeffizienzklasse „A“ (Spektrum A++ bis E)
- Gewichteter Energieverbrauch 21 kWh/1000h
- Klemmfuß mit Klemmweite bis 6,3 cm
- **Gratis-Zugabe:** LED-Taschenlampe MAULkronos M 21 cm, 5 W, Leuchtweite bis zu 236 m

Farben	Beleuchtungsstärke / Abstand	Preis zzgl.MwSt.
1347656 weiß	3120 Lux / 35 cm	**134,45 €**

Im Wert von 6,85 € UVP

MAULstella colour vario, dimmbar*

- 24 warmweiße und 24 tageslichtweiße LEDs
- Smartphone einfach auflegen: Mit integriertem Wireless-Ladegerät, Qi-zertifizert
- 5V, max. 500 mA USB Anschluss im Fuß
- Beleuchtungsstärke in 4 Stufen dimmbar
- Farbtemperatur in 3 Stufen einstellbar
- Arm aus eloxiertem Aluminium, Länge 38 cm
- Energieeffizienzklasse „A+“ (Spektrum A++ bis E)
- Gewichteter Energieverbrauch 8 kWh/1000h
- **Gratis-Zugabe:** LED-Taschenlampe MAULdion 17 cm, 1 W, Leuchtweite bis zu 71 m

Farben	Beleuchtungsstärke / Abstand	Preis zzgl.MwSt.
2302405 anthrazit	1480 Lux / 35 cm	**60,50 €**

Bestellschein - bitte liefern Sie an:

Firma _____ Besteller _____

Straße _____ E-Mail _____

PLZ/Ort _____

Artikel

Aktionszeitraum: 16.11 – 31.12.2020

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Menge	Preis zzgl. MwSt.
2197672	LED-Leuchte MAULexplore, dimmbar & Taschenlampe MAULkronos XL	weiß		**193,27 €**
2197673	LED-Leuchte MAULcraft duo, dimmbar & Taschenlampe MAULkronos XL	weiß		**226,05 €**
2270769	LED-Leuchte MAULintro, dimmbar & Taschenlampe MAULkronos M	weiß		**109,23 €**
1967789	LED-Leuchte MAULcraft, dimmbar & Taschenlampe MAULkronos M	weiß		**121,84 €**
1347656	LED-Leuchte MAULwork, dimmbar & Taschenlampe MAULkronos M	weiß		**134,45 €**
2302405	LED-Leuchte MAULstella colour vario, dimmbar & Taschenlampe MAULdion	anthrazit		**60,50 €**

Erhältlich bei der Conrad Sourcing Platform. **conrad.de · Tel. 0 96 04 / 40 89 88 · 20 Filialen**

CONRAD | **BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.**