

Produktdatenblatt

HP ProDesk 600 G5 - Mini Desktop - Core i5 9500T 2.2 GHz - 8 GB - 256 GB - Deutsch

Produktbeschreibung: HP ProDesk 600 G5 - Mini Desktop - 1 x
Core i5 9500T / 2.2 GHz - RAM 8 GB - SSD
256 GB - NVMe - UHD Graphics 630 - GigE
- Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: keiner -
Tastatur: Deutsch

Gruppe: Desktops & Server
Hersteller: HP Inc.
Hersteller Artikel Nr: 7QM85EA#ABD
EAN: 0193905783533

Marketing:

Der ansprechende und ultrakompakte HP ProDesk 600 Desktop Mini wurde eigens für den modernen Arbeitsplatz entwickelt und präsentiert sich als leistungsstarker und zuverlässiger PC mit einer Leistung und Sicherheit sowie Verwaltungsfunktionen, die die geschäftlichen Anforderungen von mittelständischen bis großen Unternehmen erfüllen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	HP ProDesk 600 G5 - Mini Desktop - Core i5 9500T 2.2 GHz - 8 GB - 256 GB - Deutsch
Typ	Personal-Computer - Mini Desktop
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor	1 x Intel Core i5 (9. Gen.) 9500T / 2.2 GHz (3.7 GHz) (6 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology
Cache-Speicher	9 MB
Cache pro Prozessor	9 MB
RAM	8 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA
Festplatte	1 x SSD 256 GB - PCI Express 3.0 - M.2 2280 - NVMe Express (NVMe)
SSD-Cache	3D Xpoint (Optane) - 16 GB
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology
Audioausgang	Stereo
Netzwerk	GigE
Tastatur	Deutsch
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.7 cm x 17.5 cm x 3.42 cm
Gewicht	1.25 kg

Produktdatenblatt

Umweltschutzstandards ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details	
Allgemein	
Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	Mini Desktop
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz	
CPU	Intel Core i5 (9. Gen.) 9500T / 2.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	3.7 GHz
Anz. der Kerne	6 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology
Chipsatz	Intel Q370
Cache-Speicher	
Installierte Größe	9 MB
Cache pro Prozessor	9 MB
RAM	
Installierte Anzahl	8 GB / 64 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	2666 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale	1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk	
Typ	SSD - M.2 2280
Kapazität	1 x 256 GB
SSD-Cache	3D Xpoint (Optane) - 16 GB
Schnittstellen Typ	PCI Express 3.0
Merkmale	NVM Express (NVMe) NVM Express (NVMe) 1.2
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x SATA
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Grafik-Controller	
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology
Videoschnittstellen	HDMI, DisplayPort
HDCP-kompatibel	Ja
Audioausgang	
Soundmodus	Stereo

Produktdatenblatt

Max. Sampling-Rate	192 kHz
Kompatibilität	High-Definition-Audio
Eingabegerät	
Typ	Tastatur
Tastatur	
Tastaturname	HP Business Slim Keyboard
Schnittstelle	USB
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Netzwerk	
Ethernet-Controller	Intel I219-LM
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, PXE-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Erweiterung/Konnektivität	
Einschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (1x-Modus) ; 2 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280/2230 (x4-Modus)
Schnittstellen	1 x USB-C 3.1 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Aufladung) ; 3 x USB 3.1 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ; 3 x USB 3.1 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten) (zwei dieser mit Aufweck-Funktionalität, einer dieser lädt) ; 1 x Kopfhörer (Vorderseite: 1) ; 2 x DisplayPort ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ; 1 x HDMI
Verschiedenes	
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	ACPI, RoHS, WEEE, Common Criteria EAL4+, halogenarm
Stromversorgung	
Gerätetyp	Netzteil
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	65 Watt
Effizienz	88% (115VAC) / 89% (230VAC)
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 Pro 64-Bit-Version Englisch/Deutsch
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Breite	17.7 cm
Tiefe	17.5 cm
Höhe	3.42 cm
Gewicht	1.25 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	49.7 cm
Transporttiefe	12.8 cm
Transporthöhe	22.3 cm

Produktdatenblatt

Transportgewicht	2.97 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%