

D

Renkforce Hochtöner F37

Technische Daten:

Impedanz: 4 – Max. Belastbarkeit (Watt): 50 W – Frequenzgang: 1,5 - 20 kHz – Schalldruckpegel: 92 dB – Lautsprecherdurchmesser: 4cm (1,5") – Tiefe: 33 mm – Kabellänge: 0,97 m

Lieferumfang: 2 x Hochtöner F37 – 0,95 m Kabel (montiert)

GB

Renkforce Tweeter Speakers F37

Technical data: Impedance: 4 – Max. load (Watts): 50 W – Frequency response: 1.5 - 20 kHz – Cable length: 0.97 m – Sound pressure level: 92 dB – Speaker diameter: 1.5" (4cm) – Thickness: 33 mm

Delivery scope: 2 x tweeters – 0.97 m cable (attached)

F

Renkforce Haut-Parleurs Tweeter F37

Données techniques: Impédance: 4 – Puissance max. (Watt): 50 W – Réponse de fréquence: 1.5 - 20 kHz – Longueur de câble:

0.97 m – Niveau pression acoustique: 92 dB – Matériel: Cône tissé de tissu avec le bord de tissu – Diamètre d'haut-parleur: 4cm (1.5") – Profondeur: 33 mm

Contiens: 2 x tweeters – 0.97 m câble (fixé)

NL

Renkforce Tweeter Luidsprekers F37

Technische gegevens: Impedantie: 4 – Max. belastbaarheid (watts): 50 W – Frequentie reactie: 1,5 - 20 kHz – Kabellengte: 0,97 m – Drukpegel: 92 dB – Luidsprekerdiameter: 4cm (1,5") – Dikte: 33 mm

Leveringen inhoud: 2 x tweeters – 0,97 m kabel (opgezet)