

Benennung/Description

**CleanSIGN Dauerton**  
**CleanSIGN Contin. tone**

Artikel-Nummer  
Material number  
**695 300 55**


Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

**695 300 55**

24 V DC

ca. 550 g



<b>Elektrische Daten</b>		<b>Electrical specifications</b>	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lautstärke	85 dB(A) / 1m	Volume	85 dB(A) / 1m
Lebensdauer	50000 h (Akustik min. 5000 h)	Life duration	50000 h (Acoustics min. 5000 h)
Stromaufnahme	380 mA	Current consumption	380 mA
Tonart	Dauerton	Tone type	Continuous tone
Tonfrequenz	ca. 2400 Hz	Tone frequency	ca. 2400 Hz
<b>Mechanische Daten</b>		<b>Mechanical specifications</b>	
Anschluss	Kabelanschluss ca. 2,5m	Connection	2,5m cable
Befestigung	Wandmontage	Fixing	Wall mounting
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP67 / 69K in montiertem Zustand	Protection rating	IP67 / 69K when mounted
Temperatur	-30° ... +50 °C	Temperature	-30° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, U <sub>i</sub> = 250V; U <sub>imp</sub> = 2.500V; Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3, U <sub>i</sub> = 250V, U <sub>imp</sub> = 2.500V; Overvoltage category II
Werkstoff Gehäuse	PA	Material housing	PA
Werkstoff Kalotte	PA	Material dome	PA
<b>Sonstige Daten</b>		<b>Other specifications</b>	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U <sub>enn</sub> und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U <sub>nom</sub> and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

