

Autovysavač na suché i mokré vysávání

HP 20285



Obj. č.: 75 32 14

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup autovysavače HP 20285.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Výrobek je určen k vysávání nečistot v osobních automobilech s 12 V palubním systémem. Spotřebič je napájen pomocí kabelu s koncovkou do autozásuvky.

Rozsah dodávky

- Autovysavač
- Nástavce na sací hubici
- Návod k obsluze

Před prvním použitím

Ujistěte se, o přítomnosti třech upevňovacích svorek a o jejich správném zajištění. Tyto svorky spojují funkční část vysavače s odpadní nádobkou. Zasuňte konec hadice bez manžety do vstupního otvoru.

Obsluha

Připojte zástrčku napájecího kabelu do autozásuvky 12 V. Vysavač zapnete (přepínač je umístěn na horní straně výrobku).

Po použití uvolněte svorky a vyprázdněte odpadní nádobku.

Pro zlepšení sacího výkonu po každém vysávání vyčistěte, společně s vyprázdněním nádoby, i filtr od prachu a nečistot.

Po použití odpojte spotřebič od napájení.

Pro účinnější vysávání zaschlých nečistot použijte kartáčový nástavec na sací hubici.

Štěrbínový nástavec naopak použijte pro vysávání na špatně přístupných místech.

Tento vysavač lze použít i pro vysávání tekutin z různých povrchů.

Okamžitě po použití veškeré tekutiny vylejte z odpadní nádoby.

Vyprázdnění filtračního sáčku

Vyšroubujte 3 šrouby rozmístěné kolem filtračního sáčku a odstraňte krycí desku.

Vyjměte filtrační sáček.

Vyčistěte filtr vraťte jej na své místo.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do autovysavače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájecí napětí:	12 V
Příkon:	90 W
Max. otáčky:	12500 ot./min.
Max. proudový odběr:	10 A
Délka kabelu:	4,5 m
Délka hadice:	1 m

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/08/2019