



**Mini Koaxial Kabelverstärker 18dB (DVB-T/SAT)
F-Stecker auf F-Kupplung (5-2300 MHz)**

- super kleine Bauform
- für DVB-T und SAT geeignet
- wasserdicht mit Gummidichtung
- für Außenmontage geeignet
- Frequenzbereich 5-2300 MHz
- Impedanz 75 Ohm
- Rauschmaß max. 5 dB
- Rückflusdämpfung 10 dB
- Verstärkung 18 dB (linear)
- Ausgangspegel max. 100 dBµV
- Versorgungsspannung 5-18 V DC/ 40 mA typ. / 50 mA max. über Receiver
- RoHS-konform

**Mini coaxial cable amplifier 18dB (DVB-T/SAT)
F plug to F jack (5-2300 MHz)**

- slim-design
- suitable for DVB-T/SAT
- water resistant with rubber gasket
- for outdoor mounting
- frequency range 5-2300 MHz
- Impedance 75 Ohms
- Noise figure max. 5 dB
- Return loss 10 dB
- Gain 18 dB (linear)
- Output level max. 100 dBµV
- Power requirement 5-18 V DC/ 40 mA typical / 50 mA max. via receiver
- RoHS compliant

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 06.01.2015	tf	SAT V MINI DVB-T/SAT	
		gepr.: 06.01.2015	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 67237	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

