



**Robert Bosch GmbH**  
Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

**1 609 92A 134** (2014.11) PS / 119 **EURO**



1 609 92A 134

## GAS 10,8 V-LI Professional



**sv** Bruksanvisning i original

**no** Original driftsinstruks

**fi** Alkuperäiset ohjeet

**el** Πρωτότυπο οδηγών

χρήσης

**tr** Orijinal işletme talimatı

**pl** Instrukcja oryginalna


**cs** Původní návod k používání

**sk** Pôvodný návod na použitie

**hu** Eredeti használati utasítás




Svenska .....	Sida	34
Norsk.....	Side	37
Suomi .....	Sivu	40
Ελληνικά .....	Σελίδα	43
Türkçe.....	Sayfa	46
Polski .....	Strona	50
Česky .....	Strana	54
Slovensky .....	Strana	57
Magyar .....	Oldal	61









**GAS 10,8 V-LI**

**A1**



**A2**





# Svenska

## Säkerhetsanvisningar



**Läs nog i genom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.** Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna.

**► Denna dammsugare är inte avsedd för användning av barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande kunskap och erfarenhet.**

**Denna dammsugare kan användas av barn från 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande kunskap och erfarenhet om detta sker under tillsyn av en person som ansvarar för din säkerhet eller som instruerats av denna i säker användning av dammsugaren och förstår de faror som kan uppstå. I annat fall föreligger risk för felanvändning och skador.**

**► Håll barn under uppsikt.** Barn får inte leka med dammsugaren.

**► Utan uppsikt får barn inte rengöra eller underhålla dammsugaren.**

**! VARNING** Sug inte upp hälsovådliga ämnen som t. ex. bok- eller ekträmjöl, stendamm, asbest. Dessa ämnen är canceralstrande.

Kontrollera gällande nationella reglerna/förordningarna för hantering av hälsovådliga ämnen.

**! VARNING** Använd dammsugaren endast om du är förtrogen med alla funktioner och kan utföra dem fullständigt eller om du har fått motsvarande anvisningar. En oomsorgsfull instruktion reducerar riskerna för felhantering och kroppsskada.

**! VARNING** Dammsugaren är endast lämpligt för uppsugning av torrt material. Inträngande fukt ökar risken för elstöt.

**! OBS** Dammsugaren får endast användas och förvaras inomhus. Tränger regn eller väta in i dammsugartoppen ökar risken för elstöt.

**! VARNING** **Sug inte upp heta eller brinnande material och inte i utrymmen med explosionsrisk.** Damm kan antändas eller explodera.

**► Ta bort batteriet innan du utför underhåll på dammsugaren eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar den.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

**► Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.**

**► Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera dammsugaren med originalreservdelar.** Detta garanterar att dammsugarens säkerhet upprätthålls.

**► Vattenstrålen får vid rengöring inte rikta direkt mot dammsugaren.** Tränger vatten in i dammsugartoppen ökar risken för elstöt.

**► Insugsöppningen och ventilen får inte blockeras eller vara igensatta.** Detta garanterar att motorn fungerar som den ska.

**► Sug inte upp vassa föremål som glasskärvor, spik, stenar, nälar eller rakblad.** På detta sätt säkerställs att filtret inte skadas.

**► Öppna inte batteriet.** Detta kan leda till kortslutning.

**! Skylla batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbesträllning, eld, vatten och fukt.** Explosionsrisk föreligger.

**► Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika en bygling av kontakerna.** En kortslutning av batterimodulens kontakter kan leda till brännskador eller brand.

**► Om batteriet används på fel sätt finns risk för att vätska rinner ur batteriet.** Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation och brännskada.

**► I skadat eller felanvänt batteri kan ångor uppstå.** Tillför friskluft och uppsök läkare vid åkommor. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.

**► Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat.** Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand.

**► Använd batteriet endast för produkter från Bosch.** På så sätt skyddas batteriet mot farlig överbelastning.

**► Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skravmejslar eller på grund av ytter påverkan.** En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.

## Produkt- och kapacitetsbeskrivning

### Ändamålsenlig användning

Dammsugaren är avsedd för uppsugning av torra och icke hälsovådliga material.

**! VARNING** **Använd endast dammsugaren om du har tillräcklig information för användning.**

En noggrann anvisning minskar risken för felanvändning och skador.

## Illustrerade komponenter

Avbildade komponenternas nummering hänvisar till illustration av dammsugaren på grafisksidan.

- 1 Uppläsningsknapp för dammbehållare
- 2 På-/Av-knapp
- 3 Indikering av batteriets laddningstillstånd
- 4 Handtag
- 5 Batteri\*
- 6 Ventilationsöppningar
- 7 Motorhus
- 8 Dammbehållare
- 9 Fogmunstycke
- 10 Insugsöppning
- 11 Batterischakt
- 12 Batteriets uppläsningsknapp
- 13 Urgröpning
- 14 Filterpackning
- 15 Filterenhets

\*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

## Tekniska data

Sladdlös torrdammsugare	GAS 10,8 V-LI	
Produktnummer	3 601 JE3 0..	
Behållarvolum	l	0,4
max. vakuум	hPa	45
max. flödesmängd	l/s	15
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,9
Tillåten omgivningstemperatur		
– vid laddning	°C	0...+45
– vid drift* och lagring	°C	-20...+50
Rekommenderade batterier	GBA 10,8V...	
Rekommenderade laddare	AL 11..	

\*Begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Tekniska data baserade på medlevererad batterimodul.

## Montage

### Batteriets laddning

- **Använd endast den laddare som finns på tillbehörlistan.** Endast dessa laddare är anpassade till det lithiumjonbatteri som finns i din dammsugare.

**Anvisning:** Batteriet levereras ofullständigt uppladdat. För full effekt ska batteriet före första användningen laddas upp i laddaren.

Lithiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om laddning avbryts.

Lithium-jonbatteriet är med "Electronic Cell Protection (ECP)" skyddad mot djupurladdning. Vid urladdat batteri kopplar skyddskopplingen från elverktyget: Insatsverktyget roterar inte längre.

- **När dammsugaren har stängts av automatiskt, tryck inte fler gånger på på-/avknappen. Batteriet kan skadas.**

Beakta anvisningarna för avfallshantering.

### Batteriets laddningsindikering

De tre gröna LED-lamporna på batteristatusindikeringen **3** visar batteriets laddstatus **5**. Laddstatusindikeringen lyser endast i 3 sekunder efter start.

Lysdioid	Kapacitet
Permanent ljus 3 gröna	≥2/3
Permanent ljus 2 gröna	≥1/3
Permanent ljus 1 grönt	<1/3
Blinkljus 1 grönt	Reserv

Om ingen LED lyser efter påslagning är batteriet defekt och måste bytas ut.

### Insättning och uttagning av batterimodulen (se bilderna A1 – A2)

- **Använd inte väld när du sätter i batteriet.** Batteriet är konstruerat så att det bara kan sättas in i dammsugaren i en viss position.
- Skjut in batteriet **5** till anslag i batteriluckan **11**.
- Tryck för borttagning av batteriet **5** på batteriets uppläsningsknapp **12** och dra batteriet ur batterischaktet **11**.

### Montera fogmunstycke (se bild B)

- **Ta bort batteriet innan du utför underhåll på dammsugaren eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar den.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

Fogmunstycket **9** kan fallas ihop direkt med dammbehållaren **8**.

- Sätt fast fogmunstycket **9** med markeringen som syns på bilden neråt i insugsöppningen **10** på dammbehållaren **8**.

## Drift

- **Ta bort batteriet innan du utför underhåll på dammsugaren eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar den.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

### Driftstart

- **Innan du börjar, se till att filterenheten är fastmonterad.**
- **Använd endast ett oskadat filter (inga revor, små hål etc.).** **Byt ut skadade filter omedelbart.**

### In- och urkoppling

För att spara energi, koppla på dammsugaren endast när du vill använda den.

- För att **starta** dammsugaren, tryck på på-/avknappen **2**.
- För att **stänga av** dammsugaren, tryck på på-/avknappen **2** igen.

# Underhåll och service

## Underhåll och rengöring

- ▶ **Ta bort batteriet innan du utför underhåll på dammsugaren eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar den.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.
- ▶ **Håll dammsugaren och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.**

- Rengör dammsugarens kåpa då och då med en fuktig trasa.
- Rengör smutsiga laddkontakter med en torr trasa.

### Rengöra dammbehållaren (se bilderna C1 – C3)

Rengör dammbehållaren **8** efter varje användning för att uppnå dammsugarens optimala effekt.

- Håll dammsugaren lätt neråt så att dammet inte faller ut ur dammbehållaren när dammsugaren öppnas.
- Tryck på upplåsningsknappen **1** och ta av dammbehållaren **8** från motorhuset **7**.
- Ta tag i urgröningen **13** på motorhuset **7** och dra filterenheden **15** på filterpackningen **14** från motorhuset.
- Skaka dammbehållaren **8** över papperskorgen.
- Rengör dammbehållaren med en fuktig trasa vid behov. Rengör filterenheten vid behov (se "Rengör filterenheten", sidan 36).
- Sätt in filterenheten **15** med filterpackningen **14** i motorhuset **7** igen.
- Sätt därefter i dammbehållaren underrill i motorhuset och tryck lätt på dammbehållaren tills den snäpper fast.

### Rengör filterenheten (se bild D)

Filterenheten **15** får inte rengöras med fukt.

- Håll dammsugaren lätt neråt så att dammet inte faller ut ur dammbehållaren när dammsugaren öppnas.
- Tryck på upplåsningsknappen **1** och ta av dammbehållaren **8** från motorhuset **7**.
- Ta tag i urgröningen **13** på motorhuset **7** och dra filterenheten **15** på filterpackningen **14** från motorhuset.
- Borsta av lamellerna i veckfiltret med en mjuk borste.
- Montering sker i omvänt ordningsföljd.

## Störningar

Kontrollera vid nedslatt sugeffekt:

- Är dammbehållaren **8** full?  
▷ Se "Rengöra dammbehållaren", sidan 36.
- Har gammal täppt till veckfiltret?  
▷ Se "Rengör filterenheten", sidan 36.
- Är batteriets kapacitet för svag?  
▷ Se "Batteriets laddning", sidan 35.

Regelbunden tömning av dammbehållaren **8** och rengöring av filterenheten **15** garanterar optimal sugeffekt.

Om sugeffekten inte uppnås efter dessa åtgärder, ska dammsugaren skickas till kundservicen.

## Kundtjänst och användarrådgivning

Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar produktnumret som består av 10 siffror och som finns antecknade på dammsugarens typskylt.

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och information om reservdelar hittar du på:

**www.bosch-pt.com**

Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor som gäller våra produkter och tillbehör.

## Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

## Transport

De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.

Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedition) ska speciella villkor för förpackning och märkning beaktas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en expert för farligt gods konsulteras.

Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpja öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan röras i förpackningen.

Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.

## Avfallshantering

 Dammsugare, batteri, tillbehör och förpackningar ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.


Släng inte dammsugaren eller batterierna i hushållsavfallet!

## Endast för EU-länder:



Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU måste obrukbara elverktyg och enligt europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batterier separata omhändertas och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

## Sekundär-/primärbatterier:



Li-Ion



Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet "Transport", sida 36.

## Ändringar förbehandles.

# Norsk

## Sikkerhetsinformasjon



**Les gjennom alle advarslene og anvisningene.** Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare på disse informasjonene.

- Denne sugeren er ikke beregnet for å bli brukt av barn og personer med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap.
- Denne sugeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis bruken skjer under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller som har instruert vedkommende i sikker bruk av sugeren og forstår farene som er forbundet med denne. Ellers er det fare for feilbetjening og personsarker.
- **Barn må være under oppsyn.** Slik unngår du at barn leker med sugeren.
- **Barn må ikke rengjøre og vedlikeholde sugeren uten oppsyn.**

**⚠️ ADVARSEL** Sug ikke opp helsefarlige stoffer, f. eks. bøk- eller eikestøv, steinstøv, asbest. Disse stoffene gjelder som kreftfremkallende.

**Informér deg om de gyldige bestemmelser/lover i ditt land angående håndteringen av helsefarlige støv.**

**⚠️ ADVARSEL** Bruk sugeren kun hvis du kan beregne alle funksjonene og kan utføre disse uten innskrenkninger eller har fått tilsvarende instrukser. En omhyggelig opplæring reduserer faren for feil bruk og skader.

**⚠️ ADVARSEL** Sugeren er kun egnet til suging av tørre stoffer. Hvis væske kommer inn i den, øker faren for elektrisk støt.

**⚠️ OBS** Sugeren må bare brukes og oppbevares i innenrom. Dersom regn eller fuktighet trenger inn i sugerens overdel øker dette risikoen for elektrisk støt.

**⚠️ ADVARSEL** Sug ikke opp varmt eller brennende støv, og bruk ikke sugeren i eksplsjonsfarlige rom. Støv kan selvantenne eller eksplodere.

- Ta ut batteriet før vedlikehold eller rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillingar på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren. Derved hindrer du at sugeren kan startes utsiktet.
- Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Sugeren skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes sugerens sikkerhet.
- Ikke rengjør sugeren med direkte vannstråle. Dersom det kommer vann i overdelen på sugeren, øker risikoen for elektriske støt.
- Sugeåpningen og ventilasjonsslissen må ikke stenges, tildekkes eller blokkeres. Det fører til at motoren ikke fungerer som den ska.
- Sugeren må ikke brukes til å suge opp gjenstander med skarpe kanter, for eksempel glasskår, spiker, steiner, nåler eller barberblader. Slike gjenstander kan skade filteret.
- Batteriet må ikke åpnes. Det er fare for kortslutning.
-  Beskytt batteriet mot varme, f. eks. også mot permanent solinnvirkning, ild, vann og fuktighet. Det er fare for eksplosjoner.
- Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontakten. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.
- Ved gal bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unngå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.
- Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet kan det slippe ut damp. Tilfør frisk luft og gå til lege hvis det oppstår helseproblemer. Dampene kan irritere åndedrettsorganene.
- Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt av produsenten. Det oppstår brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med andre batterier.
- Bruk batteriet bare i forbindelse med ditt Bosch-produkt. Bare slik beskyttes batteriet mot farlig overlast.
- Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spikre eller skrutrekker eller på grunn av ytre påvirkning. Resultatet kan bli intern kortslutning, og det kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overopphøtet.

# Produkt- og ytelsesbeskrivelse

## Formålmessig bruk

Sugeren er beregnet for suging av tørre stoffer som ikke er helseskadelige.

**ADVARSEL** **Sørg for å få tilstrekkelig informasjon om sugeren før du bruker den.** Omfattende informasjon før bruk reduserer faren for feilbetjening og personskader.

## Illustrerte komponenter

Numereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av sugeren på illustrasjonsiden.

- 1 Opplåsingknapp for støvkammer
- 2 På-/av-tast
- 3 Batteri-ladeindikator
- 4 Håndtak
- 5 Batteri\*
- 6 Ventilasjonsspalter
- 7 Motorhus
- 8 Støvkammer
- 9 Fugedyse
- 10 Sugeåpning
- 11 Batterisjakt
- 12 Batteri-låsetast
- 13 Utsparing
- 14 Filtertetning
- 15 Filterenhet

\*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehörsprogram.

## Tekniske data

Batteridrevet tørrsuger	GAS 10,8 V-LI	
Produktnummer	3 601 JE3 0..	
Beholdervolum	l	0,4
Max. undertrykk	hPa	45
Maks. gjennomstrømningsmengde	l/s	15
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,9
Tillatt omgivelsestemperatur		
- ved lading	°C	0...+45
- ved drift* og lagring	°C	-20...+50
Anbefalte batterier	GBA 10,8V ...	
Anbefalte ladere	AL 11..	
* Redusert ytelse ved temperatur < 0 °C		
Tekniske data med batteriet som inngår i leveransen.		

## Montering

### Opplading av batteriet

► Bruk bare laderne som er oppført på siden med oversikt over tilbehør. Bare disse laderne er tilpasset Li-ion-batteriene som brukes i din suger.

**Merk:** Batteriet leveres delvis oppladet. For å sikre full effekt fra batteriet, må du lade det fullstendig opp i ladeapparatet før førstegangs bruk.

Lithium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet å avbryte oppladingen.

Lithium-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell Protection (ECP)» mot total utladning. Når batteriet er utladet, kobles elektroverktøyet ut med en beskyttelseskobling: Innsatsverktøyet beveger seg ikke lenger.

► **Du må ikke trykke på av/på-bryteren etter at sugeren har slått seg av automatisk.** Det kan føre til at batteriet skades.

Følg informasjonene om kassering.

### Batteri-ladeindikator

De tre grønne lysdiodene i batteriets ladetilstandsindikator **3** viser batteriets **5** ladetilstand. Ladetilstandsindikatoren lyser bare i 3 sekunder etter start.

LED	Kapasitet
Kontinuerlig lys 3 x grønn	≥2/3
Kontinuerlig lys 2 x grønn	≥1/3
Kontinuerlig lys 1 x grønn	<1/3
Blinklys 1 x grønn	Reserve

Hvis ingen lysdiode lyser etter at enheten er slått på, er batteriet defekt og må skiftes ut.

### Innsetting og fjerning av batteriet (se bildene A1 – A2)

- **Bruk ikke makt når du setter inn batteriet.** Batteriet er konstruert slik at det bare kan settes inn i sugeren i riktig stilling.
- Skyv batteriet **5** inn i batteriommet **11** til det stopper.
- Til fjerning av batteriet **5** trykker du på opplåsingstasten **12** på batteriet og trekker det ut av batterisjaken **11**.

### Montere fugedysen (se bilde B)

- **Ta ut batteriet før vedlikehold eller rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillingar på den, og før skifte av tilbehörsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dette hindrer du at sugeren kan startes utsiktet.

FugedySEN **9** kan festes direkte på støvkammeret **8**.

- Sett fugedySEN **9** helt inn i sugeåpningen **10** på støvkammeret **8**. Merket på bildet skal vende ned.

## Bruk

- **Ta ut batteriet før vedlikehold eller rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillingar på den, og før skifte av tilbehörsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dette hindrer du at sugeren kan startes utsiktet.

### Igangsetting

- **Før du bruker sugeren, må du kontrollere at filterenheten er festet ordentlig.**
- **Bruk bare uskadde filtre (ikke rifter, hull osv.). Skift ut filteret med én gang hvis det er skadet.**

## Inn-/utkobling

Slå sugeren kun på når du bruker den for å spare energi.

- For å **slå på** sugerden trykker du på av/på-knappen **2**.
- For å **slå av** sugerden trykker du på av/på-knappen **2** igjen.

## Service og vedlikehold

### Vedlikehold og rengjøring

**Ta ut batteriet før vedlikehold eller rengjøring av suger-en, før det skal foretas innstillingar på den, og før skif-te av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Der-med hindrer du at sugeren kan startes utsilsktet.

**Hold sugeren og ventilasjonspaltene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.**

- Rengjør huset til sugeren nå og da med en fuktig klut.
- Rengjør skitne ladekontakter med en tørr klut.

### Rengjøre støvkammeret (se bildene C1 – C3)

Rengjør alltid støvkammeret **8** etter bruk, slik at sugerens effekt opprettholdes.

- Hold sugeren litt skrått nedover, slik at ikke støv kan falle ut av støvkammeret når du åpner sugeren.
  - Trykk på opplåsingsskappen **1**, og ta støvkammeret **8** fra motorhuset **7**.
  - Hold i utsparingen **13** på motorhuset **7**, og trekk filterenheten **15** på filtertetningen **14** fra motorhuset.
  - Rist støvkammeret **8** over en egnet avfallsbeholder.
  - Rengjør støvkammeret med en fuktig klut hvis det er nødvendig. Om nødvendig rengjør du filterenheten (se «Rengjøre filterenheten», side 39).
  - Sett filterenheten **15** med filtertetningen **14** i motorhuset **7** igjen.
- Sett deretter støvkammeret i motorhuset igjen, og trykk lett på støvkammeret til det høres at det festes.

### Rengjøre filterenheten (se bilde D)

Filterenheten **15** skal ikke våtrengjøres.

- Hold sugeren litt skrått nedover, slik at ikke støv kan falle ut av støvkammeret når du åpner sugeren.
- Trykk på opplåsingsskappen **1**, og ta støvkammeret **8** fra motorhuset **7**.
- Hold i utsparingen **13** på motorhuset **7**, og trekk filterenheten **15** på filtertetningen **14** fra motorhuset.
- Børst lamellene fil foldefilteret rene med en myk børste.
- Sett sammen igjen i omvendt rekkefølge.

### Feil

Ved utilstrekkelig sugeytelse må du kontrollere følgende:

- Er støvkammeret **8** fullt?  
▷ Se «Rengjøre støvkammeret», side 39.
- Er foldefilteret tettet med støv?  
▷ Se «Rengjøre filterenheten», side 39.
- Må batteriet lades?  
▷ Se «Oppladning av batteriet», side 38.

Regelmessig tömming av støvkammeret **8** og rengjøring av filterenheten **15** sikrer optimal sugeeffekt.

Hvis sugeeffekten ikke oppnås etter dette, må sugeren leveres inn til kundeservice.

### Kundeservice og rådgivning ved bruk

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på støvsugeren typeskilt.

Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet samt om reservedeler. Sprengskisser og informasjon om reservedeler finner du også på: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål angående våre produkter og deres tilbehør.

### Norsk

Robert Bosch AS

Postboks 350

1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50

Faks: 64 87 89 55

### Transport

Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttransport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åpne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i emballasjen.

Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale forskrifter.

### Deponering



Sugeren, batterier, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

Sugeren og batterier må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall!

### Kun for EU-land:



Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om gamle elektriske apparater og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EC må defekte eller oppbrukte batterier/oppladbare batterier samles inn adskilt og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

### Batterier/oppladbare batterier:



#### Li-ion:

Ta hensyn til informasjonene i avsnitt «Transport», side 39.

Rett til endringer forbeholdes.

# Suomi

## Turvallisuusohjeita



**Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.** Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskun, tulipaloon ja/tai vakaan loukkaantumiseen.

Säilytä nämä ohjeet hyvin.

- **Tätä imuria ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisiltä, aistimellisiltä tai henkisiltä kyvyiltään rajoitteellisten tai puutteellisen kokemuksen tai tietämyksen omaavien henkilöiden käyttöön.**

**Tätä imuria saavat käyttää vähi-täin 8-vuotiaat lapset sekä fyysisiltä, aistimellisiltä tai henkisiltä kyvyiltään rajoitteiset tai puutteellisen kokemuksen tai tie-tämyksen omaavat henkilöt, mikäli vastuuhenkilö valvoo käyttöä tai opastaa heille imurin turvallisen käsittelyn ja jotka siten ymmärtää-vät siihen liittyvät vaarat.** Muutoin syntyy virheellisen käytön ja onnettomuuksien vaara.

- **Pidä lapsia silmällä.** Täten varmis-tat, että lapset eivät leiki imurin kanssa.

- **Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata imuria ilman valvontaa.**

**! VAROITUS** Älä imuroi terveydelle vaarallisia aineita, esim. pyökkii- tai tammipölyä, kivi-pölyä tai asbestia. Näitä aineita pidetään karsinogeenisina. Selvitä maasi voimassaolevat säädökset/lait koskien terveydelle haitallisen pölyn käsitellyä.

**! VAROITUS** Käytä imuria ainoastaan, jos täysin pystyt arvioimaan ja hallitsemaan rajoituksetta kaikkia toimintoja tai olet saanut vastaavia ohjeita. Perusteellinen opastus pienentää väärinkäytön ja loukkaantumisen riskiä.

**! VAROITUS** Imuri soveltuu vain kuivien aineiden imurointiin. Nesteen tunkeutuminen laitteen sisään lisää sähköiskuvaaraa.

**! HUOM** Imuria saa käyttää ja säilyttää ainoastaan sisätiloissa. Sateen tai veden tunkeutuminen imurin yläosaan kasvattaa sähköiskun riskiä.

**! VAROITUS** Älä imuroi kuumaa tai palavaa pölyä äläkä räjähdyssvaarallisissa tiloissa. Pö-ly voi syttyä tai räjäähtää.

- **Irrota akku, ennen kuin alat tehdä imurin huolto- tai puhdistustöitä, suoritat laitesäätöjä, vaihdat tarvikkeosia tai panet imurin säilytykseen.** Tämä varotoimenpite estää imurin tahattoman käynnistymisen.
- **Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.**
- **Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-henkilöiden korjata imuria ja salli korjauksiin käytettävän vain al-kuperäisiä varaosia.** Täten varmistat, että imuri säilyy turvallisena.
- **Älä puhdista imuria suoraan suunnatulla vesisuihkeella.** Veden tunkeutuminen imurin yläosaan kasvattaa sähköiskun riskiä.
- **Imuaukkoja ja tuuletusrakoja ei saa pitää kiinni, peittää tai tukkia.** Tämä takaa moottorin asianmukaisen toiminnan.
- **Älä imuroi terväreunaisia esineitä, esim. lasinsirpaleita, nauloja, kiviä, neuloja tai partakoneen teriää.** Nämä varmistat, ettei suodatin pääse vaurioitumaan.
- **Älä avaa akkuja.** On olemassa oikosulun vaara.

 **Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkääkaiselta auringonpaisteelta, tuleelta, vedeltä ja kosteudelta.** On olemassa räjähdyssvaara.

- **Pidä irrallista akkua loitolta metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun koskettimet.** Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-loon.

**Vääristää käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaan nestettä.** Vältä koskettamasta nestettää. Jos nestettää vähingossa joutuu iholle, huutele kosketuskohta vedellä. Jos nestettää pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärstyystä ja palovammoja.

**► Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumattonalla tavalla, siitä saattaa purkautua höryjä. Tuuleta raikkaalla ilmallalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilme-nee haittoja.** Höryt voivat ärsyttää hengitystiehyteitä.

**► Lataa akku vain valmistajan suosittelemasssa latausal-teessa.** Latauslaite, joka soveltuu määritetyypisselle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladataessa.

**► Käytä akku ainoastaan yhdessä Bosch-tuotteesi kanssa.** Vain täten suojaat akkuun vaaralliselta ylikuormituksesta.

**► Terävät esineet (esim. naulat ja ruuvit) tai kuo-reen kohdistuvat iskut voivat vaurioittaa akkua.** Akku voi silloin mennä oikosulkuna ja akku voi syttyä palamaan, alkaa savuttaa, räjäähtää tai ylikuumentua.

## Tuotekuvaus

### Määräyksenmukainen käyttö

Imuri on tarkoitettu terveydelle vaarattomien ja kuivien aineiden imurointiin.

**VAROITUS** **Käytä imuria vain kun olet saanut riittävän tarkat tiedot sen käytöstä.** Huolellinen käytön opastus vähentää virheellisen käytön ja loukkaantumisen vaaraa.

### Kuvassa olevat osat

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa olevaan imurin kuvaan.

- 1 Pölysäiliön vapautuspainike
- 2 Käynnistyspainike
- 3 Akun latausvalvontanäyttö
- 4 Kahva
- 5 Akku\*
- 6 Tuuletusaukot
- 7 Moottorikotelot
- 8 Pölysäiliö
- 9 Saumasuutin
- 10 Imuukko
- 11 Akkusyvennys
- 12 Akun vapautuspainike
- 13 Aukko
- 14 Suodatinliivist
- 15 Suodatinyksikkö

\*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotointikseen. Löydät täydellisen tarikeluetteloon tarvikeohjelmastaamme.

### Tekniset tiedot

Akkukuivaimuri	GAS 10,8 V-LI	
Tuotenumero	3 601 JE3 0..	
Säiliötilavuus	l	0,4
maks. alipaine	hPa	45
maks. läpivirtausmäärä	l/s	15
Paino vastaa		
EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,9
Sallittu ympäristön lämpötila		
– ladattaessa	°C	0...+45
– käytössä ja säilytyksessä	°C	-20...+50
Suositellut akut	GBA 10,8V ...	
Suositellut latauslaitteet	AL 11...	

\*rajoitettu tehokkuus, kun lämpötilat < 0 °C

Tekniset tiedot määritetty toimitukseen kuuluvan akun kanssa.

## Asennus

### Akun lataus

**Käytä vain tarvikesivulla ilmoitettuja latauslaitteita.** Vain nämä latauslaitteet ovat sopivia imurissa käytettävälle litiumioniakulle.

**Huomio:** Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun täysi teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensimmäistä käyttöön ottaa ladata täyneen latauslaitteessa.

Litiumioniakku voidaan ladata milloin vain lyhentämättä akun elinikää. Latauksen keskeytys ei varuoita akkuja.

Litiumioniakuu on suojattu syväpurkausta vastaan "elektronisen kennojen suojauskseen (ECP)" avulla. Akun tyhjetessä suojakynkentä päästää sähkötyökalun: Vaihtotyökalu ei enää liiku.

**Älä paina enää käyttökytkintä imurin automaattisen katkaisun jälkeen.** Akku voi muuten vaurioitua.

Ota huomioon hävitysohjeet.

### Akun lataustilan näyttö

Akun lataustilan näytön **3** kolme vihreää LED-valoa ilmoittavat akun **5** lataustilan. Lataustilan näyttö syttyy käyttöönnoton yhteydessä vain 3 sekunniksi.

LED	Kapasiteetti
3 vihreä LED palaa jatkuvasti	≥2/3
2 vihreä LED palaa jatkuvasti	≥1/3
1 vihreä LED palaa jatkuvasti	<1/3
Vilkkuvalo 1 vihreä LED	Varalla

Jos päälelyktykennän yhteydessä ei syty yhtään LED-valoa, akku on rikki ja täytyy vaihtaa.

### Akun asennus ja irrotus (katso kuvat A1 – A2)

**Älä asenna akkua väkisin paikalleen.** Akku on muotoiltu niin, että se sopii vain oikeassa asennossa imuriin.

- Työnnä akku **5** vasteeseen asti akkuaukoon **11**.
- Irrota akku **5** painamalla akussa olevia vapautuspainikkeita **12** ja vetämällä akku ulos akkusyvennyksestä **11**.

### Rakosuulakkeen asennus (katso kuva B)

**Irrota akku, ennen kuin alat tehdä imurin huolto- tai puhdistustöitä, suoritat laitesäätöjä, vaihdat tarvikkeosia tai panet imurin säilytykseen.** Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.

Rakosuulake **9** voidaan kytkeä suoraan pölysäiliöön **8**.

- Työnnä rakosuulake **9** pitävästi paikalleen kuvassa näytetyt merkitä alaspäin pölysäiliöön **8** imuaukoon **10**.

## Käyttö

**Irrota akku, ennen kuin alat tehdä imurin huolto- tai puhdistustöitä, suoritat laitesäätöjä, vaihdat tarvikkeosia tai panet imurin säilytykseen.** Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.

## Käyttöönotto

- ▶ Varmista ennen imuroinnin aloittamista, että suodatinyskikkö on asennettu pitävästi paikalleen.
- ▶ Käytä vain ehjää suodatinta (ei repeämää, reikiää yms.).  
Vaihda vaurioitunut suodatin välittömästi.

## Käynnistys ja pysäytys

Käynnistä energiansäätöön takia imuri vain kun käytät sitä.

- Imurin **päälekytkemiseksi** paina käyttöpainiketta **2**.
- Imurin **poislytkemiseksi** paina uudelleen käyttöpainiketta **2**.

## Hoito ja huolto

### Huolto ja puhdistus

- ▶ Irrota akku, ennen kuin alat tehdä imurin **huolto- tai puhdistustöitä, suoritat laitesäättöjä, vaihdat tarvikkeisia tai panet imurin säälytykkeen**. Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnityksen.
- ▶ **Pidä aina imuri ja sen tuuletusaukot puhtaana, jotta voit työkennellä hyvin ja turvallisesti.**
- Puhdista imurin runko ajoin kostealla liinalla.
- Puhdista likaiset latauskosketimet kuivalla liinalla.

### Pölysäiliön puhdistus (katso kuvat C1 – C3)

Puhdista pölysäiliö **8** jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta imurin suorituskyky pysyy optimaalisenä.

- Pidä imuria lievästi alaspäin, jotta imuria avatessa pölyä ei pääse putoamaan pölysäiliöstä.
- Paina vapautuspainiketta **1** ja ota pölysäiliö **8** pois moottorin rungosta **7**.
- Ota moottorin rungon **7** aukosta **13** kiinni ja vedä suodatinyskikkö **15** pois suodatintiivisteen **14** kohdalta moottorin rungosta.
- Ravistele pölysäiliötä **8** sopivan jäteastian päällä.
- Mikäli tarpeen, puhdista pölysäiliö kostealla liinalla. Mikäli tarpeen, puhdista suodatinyskikkö (katso "Suodatinyskikköön puhdistus", sivu 42).
- Asenna suodatinyskikkö **15** suodatintiivisteen **14** kanssa jälleen moottorin runkoon **7**. Aseta sen jälkeen pölysäiliö alhaalta moottorin runkoon ja napsauta sitten pölysäiliö kevyesti painamalla kuuluvasti paikalleen.

### Suodatinyskikköön puhdistus (katso kuva D)

Suodatinyskikkö **15** ei saa puhdistaa vedellä.

- Pidä imuria lievästi alaspäin, jotta imuria avatessa pölyä ei pääse putoamaan pölysäiliöstä.
- Paina vapautuspainiketta **1** ja ota pölysäiliö **8** pois moottorin rungosta **7**.
- Ota moottorin rungon **7** aukosta **13** kiinni ja vedä suodatinyskikkö **15** pois suodatintiivisteen **14** kohdalta moottorin rungosta.
- Harja suodatinyskikköön lamellit puhtaaksi pehmeällä harjalla.
- Kokoaminen tapahtuu pääinvastaisessa järjestyskessä.

## Häiriöt

Jos imuteho on riittämätön, tarkista:

- Onko pölysäiliö **8** täynä?
  - ▷ Katso "Pölysäiliön puhdistus", sivu 42.
- Onko laskossuodatin tukossa pölystä?
  - ▷ Katso "Suodatinyskikköön puhdistus", sivu 42.
- Onko akun kapasiteetti liian heikko?
  - ▷ Katso "Akun lataus", sivu 41.

Pölysäiliön **8** tyhjentäminen ja suodatinyskikkö **15** puhdistaminen säännöllisin välein takaa optimaalisen imutehon.

Jos imutehoa tämän jälkeen ei ole saavutettu, tulee imuri toimittaa huoltoon.

## Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja varaosalilaussissa 10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy imurin mallikilvestä.

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdysspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoitteesta:

**www.bosch-pt.com**

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.

## Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta [www.bosch-pt.fi](http://www.bosch-pt.fi).

Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

[www.bosch.fi](http://www.bosch.fi)

## Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain määräysten alaisia. Käytäjää saa kuljettaa akkuja kadulla ilman erikoistoimenpiteitä.

Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolinta) on noudatettava pakkausta ja merkintää koskevia erikoisvaatimuksia. Tällöin on lähetysken valmistelussa ehdottomasti käytettävä vaara-aineasantuntijaa.

Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton. Teipaa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, että se ei pääse liikkumaan pakkaussessa.

Ota myös huomioon mahdolliset tarkemmat kansalliset määräykset.

## Hävitys

 Imuri, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöstäävälliseen uusiokäyttöön.

Älä heitä imuria tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

## Vain EU-maita varten:



Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut ja eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimitaa ympäristöstäävälliseen kierrätykseen.

## Akut/paristot:



### Lithiumioni:

Katso ohjeita kappaleessa "Kuljetus", sivu 42.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

## Ελληνικά

### Υποδείξεις ασφαλείας



**Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.** Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και σοβαρούς τραυματισμούς.

**Διαφυλάξτε καλά αυτές τις οδηγίες.**

► **Αυτός ο αναρροφητήρας δεν προβλέπεται για χρήση από παιδιά και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις.**

**Αυτός ο απορροφητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο για την ασφάλειά τους άτομο ή έχουν από αυτό καθοδηγηθεί σχετικά με την ασφαλή εργασία με τον απορροφητήρα και τους συνυφασμένους με αυτή κινδύνους.** Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος λανθασμένου χειρισμού και τραυματισμού.

► **Να επιτηρείτε τα παιδιά.** Ήτοι εξασφαλίζετε ότι τα παιδιά δεν θα παίξουν με τον απορροφητήρα.

► **Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός και η συντήρηση του απορροφητήρα από παιδιά όταν αυτά δεν βρίσκονται υπό επιτήρηση.**

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Να μην αναρροφάτε ανθυγεινά υλικά, π. χ. σκόνη από ξύλο οξιάς ή βελανιδιάς, από πετρώματα ή από αμιάντο. Τα υλικά αυτά θεωρούνται σαν καρκινογόνα.

Να ενημερώνετε σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις/τους ισχύοντες νόμους της χώρας σας σχετικά με το χειρισμό των ανθυγεινών σκονών.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Να χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα μόνο όταν είστε σε θέση να εκπιμήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του ή όταν θα έχετε λάβει κατάλληλες οδηγίες. Ένας επιμέλης κατατοπινός ελαπτώνει τυχόν εσφαλμένους χειρισμούς και τραυματισμούς.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Ο απορροφητήρας είναι κατάλληλος μόνο για αναρρόφηση στεγνών υλικών. Η εισώρηση υγρών αυξάνει τον κίνδυνο μειακής ηλεκτροπληξίας.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ** Η χρήση και η αποθήκευση του απορροφητήρα επιτρέπεται μόνο μέσα σε εσωτερικούς χώρους. Η διείσδυση βροχής ή υγρασίας στο άνω μέρος του απορροφητήρα αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μην αναρροφάτε καυτή ή αναμένη σκόνη και ούτε σε επικινδύνους για έκρηξη χώρους. Η σκόνη μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί.

► **Απομακρύνετε την μπαταρία, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάζετε εξαρτήματα ή φυλάξετε τον απορροφητήρα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

► **Να φροντίζετε να υπάρχει καλός αερισμός στον χώρο που εργάζεστε.**

► **Να δίνετε τον απορροφητήρα για επισκευή από άριστα ειδικευμένο προσωπικό.** Ήτοι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφαλείας του απορροφητήρα.

► **Να μην καθαρίζετε τον απορροφητήρα με κατευθείαν υδροβολή.** Η διείσδυση νερού στο άνω τμήμα του απορροφητήρα αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **Το κλείσιμο, η κάλυψη ή η φραγή του ανοίγματος αναρρόφησης και των σχισμών αερισμού δεν επιτρέπεται.** Αυτό εγγύαται μια ωστή λειτουργία του κινητήρα.

► **Μην αναρροφάτε κοφτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως σπασμένα γυαλιά, καρφιά, πέτρες, βελόνες ή ξυραφάκια.** Ήτοι εξασφαλίζεται, ότι το φίλτρο δε θα υποστεί ζημιά.

► **Μην ανοίγετε την μπαταρία.** Υπάρχει κίνδυνος βραχικύκλωματος.

 **Να προστατεύετε την μπαταρία από υπερβολικές θερμοκρασίες, π.χ. ακόμη και από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, νερό και υγρασία.** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

► **Να κρατάτε τις μπαταρίες που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από συνδέτηρες γραφείου, νοικίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή/και από άλλα μεταλλικά μικροαντικείμενα που μπορεί να βραχυκλώσουν τις επαφές τους.** Το βραχυκύλωμα των επαφών μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή/και φωτιά.

► **Μια τυχόν εσφαλμένη χρησιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή υγρών από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή μ' αυτά.** Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλύνετε καλά με νερό. **Σε περίπτωση που τα υγρά θα έρθουν σε επαφή με τα μάτια, πρέπει να ζητήσετε επίσης και ιατρική βοήθεια.** Διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα.

► **Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμάσεις από την μπαταρία. Αφήστε να μπει φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε ένα γιατρό αν αισθανθείτε ενοχλήσεις. Οι αναθυμάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.**

► **Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές που προτείνονται από τον κατασκευαστή.** Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος μόνο για ένα συγκεκριμένο τύπο μπαταριών δημιουργεί έναν κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί για άλλες μπαταρίες.

► **Να χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε συνδυασμό με το προϊόν σας της Bosch.** Μόνο έτσι προστατεύεται η μπαταρία από επικίνδυνες υπερφορτίσεις.

► **Από αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. καρφιά ή κατσαβίδια ή από εξωτερική άσκηση δύναμης μπορεί να υποστεί ζημιά η μπαταρία.** Μπορεί να προκληθεί ένα εσωτερικό βραχυκύλωμα με αποτέλεσμα την ανάβολη, την εμφάνιση καπνού, την έκρηξη ή την υπερθέματη της μπαταρίας.

## Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύος του

### Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Ο απορροφητήρας προορίζεται για απορρόφηση και αναρρόφηση μη επιβλαβών στην υγεία και στεγνών υλικών.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** **Χρησιμοποιήστε τον απορροφητήρα μόνο, όταν έχετε λάβει επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση του.** Μια προσεκτική ενημέρωση μειώνει λάθος χειρισμό και τραυματισμούς.

### Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην απεικόνιση του απορροφητήρα στη σελίδα γραφικών.

- 1 Πλήκτρο απασφάλισης του θαλάμου σκόνης
- 2 Πλήκτρο ON/OFF
- 3 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης
- 4 Λαβή

### 5 Μπαταρία\*

### 6 Σχισμές αερισμού

### 7 Περιβλήματα κινητήρα

### 8 Θάλαμος σκόνης

### 9 Ακροφύσιο αρμών

### 10 Άνοιγμα αναρρόφησης

### 11 Υποδοχή μπαταριών

### 12 Πλήκτρο απομανδάλωσης μπαταρίας

### 13 Εγκοπή

### 14 Στεγανοποίηση φίλτρου

### 15 Μονάδα φίλτρου

\*Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοιτά το πρόγραμμα εξαρτημάτων.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απορροφητήρας ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας	GAS 10,8 V-LI	
Αριθμός ευρετηρίου	3 601 JE3 0..	
Χωρητικότητα δοχείου	I	0,4
μέγιστη υποπίεση	hPa	45
μέγιστος όγκος αέρα	l/s	15
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,9
Επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος		
– κατά τη φόρτιση	°C	0 ... +45
– κατά τη λειτουργία * και κατά την αποθήκευση	°C	-20 ... +50
Συνιστούμενες μπαταρίες	GBA 10,8V...	
Συνιστούμενοι φορτιστές	AL 11..	

\* Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες < 0 °C

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά εξακριβώθηκαν με μπαταρία από τη συσκευασία.

## Συναρμολόγηση

### Φόρτιση μπαταρίας

► **Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές που αναφέρονται στη σελίδα των εξαρτημάτων.** Μόνο αυτοί οι φορτιστές είναι εναρμονισμένοι με την μπαταρία ίσων λιθίου του χρησιμοποιείται από τον απορροφητήρα σας.

**Υπόδειξη:** Η μπαταρία παραδίδεται μερικώς φορτισμένη. Για να εξασφαλίσετε την πλήρη ισχύ της μπαταρίας πρέπει να την φορτίσετε στο φορτιστή πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Η μπαταρία ίσων λιθίου μπορεί να φορτιστεί ανά πάσα στιγμή. Η διακοπή της φόρτισης δεν βλάπτει την μπαταρία.

Η μπαταρία ίσων λιθίου προστατεύεται από μια ολοκληρωτική εκφόρτιση από τη διάταξη «Electronic Cell Protection (ECP)». Όταν αδειάσει η μπαταρία το ηλεκτρικό εργαλείο αποζημύνεται από μια προστατευτική διάταξη: Το εργαλείο δεν κινείται πλέον.

► **Μετά την αυτόματη απενεργοποίηση του απορροφητή-ρα μην πατήσετε άλλο το διακόπτη On/Off.** Η μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά.

Δώστε προσοχή στις υποδείξεις απόσυρσης.

#### 'Ενδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Οι τρεις πράσινες φωτοδιόδοι (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας **3** δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας **5**. Η ένδειξη της κατάστασης φόρτισης ανάβει μόνο 3 δευτερόλεπτα μετά τη θέση σε λειτουργία.

Φωτοδιόδος	Χωρητικότητα
Διαρκές φως 3 x Πράσινο	≥2/3
Διαρκές φως 2 x Πράσινο	≥1/3
Διαρκές φως 1 x Πράσινο	< 1/3
Αναβοσβήνον φως 1 x Πράσινο	Εφεδρεία

'Όταν μετά την ενεργοποίηση δεν ανάβει καμία φωτοδιόδος (LED), η μπαταρία είναι ελαπτωματική και πρέπει να αντικατασταθεί.

#### Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας (βλέπε εικόνες A1 – A2)

- **Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας μην εφαρμόσετε καμία βίᾳ.** Η μπαταρία είναι κατασκευασμένη έτσι, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στον απορροφητήρα μόνο στη σωστή θέση.
- Σπρώχτε την μπαταρία **5** μέχρι τέρμα μέσα στη θήκη της μπαταρίας **11**.
- Για να αφαιρέσετε την μπαταρία **5** πατήστε σ' αυτήν το πλήκτρο αποδέσμευσης **12** και αφαιρέστε την από την υποδοχή μπαταριών **11**.

#### Συναρμολόγηση του ακροφυσίου αναρρόφησης αρμών (βλέπε εικόνα B)

- **Απομακρύνετε την μπαταρία, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάζετε εξαρτήματα ή φυλάζετε τον απορροφητήρα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

Το ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών **9** μπορεί να συνδεθεί απευθείας με το θάλαμο της σκόνης **8**.

- Τοποθετήστε το ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών **9** σταθερά και με το μαρκάρισμα που φαίνεται στην εικόνα προς τα κάτω στο άνοιγμα αναρρόφησης **10** στο θάλαμο της σκόνης **8**.

## Λειτουργία

- **Απομακρύνετε την μπαταρία, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάζετε εξαρτήματα ή φυλάζετε τον απορροφητήρα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

## Εκκίνηση

► **Πριν την αναρρόφηση βεβαιωθείτε, ότι η μονάδα του φίλτρου είναι καλά συναρμολογημένη.**

► **Χρησιμοποιείτε μόνο ένα άψογο φίλτρο (καμία ρωγμή, καμία τρύπα κλπ.).** Αλλάζετε αμέσως ένα χαλασμένο φίλτρο.

#### Θέση σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας

Θέτετε τον απορροφητήρα εκτός λειτουργίας όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Έτσι εξικονομείτε ενέργεια.

- Για την **ενεργοποίηση** του απορροφητήρα πατήστε το πλήκτρο On-Off **2**.
- Για την **απενεργοποίηση** του απορροφητήρα πατήστε εκ νέου το πλήκτρο On-Off **2**.

## Συντήρηση και Service

#### Συντήρηση και καθαρισμός

► **Απομακρύνετε την μπαταρία, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάζετε εξαρτήματα ή φυλάζετε τον απορροφητήρα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

► **Να διατηρείτε τον απορροφητήρα και τις σχισμές αερίσμου σε καθαρή κατάσταση να μπορείτε για να εργάζεστε καλά και ασφαλώς.**

- Καθαρίζετε το περιβλήμα του απορροφητήρα κάπου-κάπου με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίζετε τις λεωρώμενες επαφές φόρτισης με ένα στεγνό πανί.

#### Καθαρισμός του θαλάμου της σκόνης (βλέπε εικόνες C1 – C3)

Καθαρίζετε το θάλαμο της σκόνης **8** μετά από κάθε χρήση, για να έχετε την ιδιαίτερη απόδοσης του απορροφητήρα.

- Κρατάτε τον απορροφητήρα ελαφρά προς τα κάτω, για να μην μπορεί η σκόνη κάτω το άνοιγμα του απορροφητήρα να πέσει έξω από το θάλαμο της σκόνης.
- Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης **1** και αφαιρέστε το θάλαμο της σκόνης **8** από το περιβλήμα του κινητήρα **7**.
- Πλύστε στο άνοιγμα **13** στο περιβλήμα του κινητήρα **7** και τραβήξτε τη μονάδα του φίλτρου **15** από τη στεγανοποίηση του φίλτρου **14** έξω από το περιβλήμα του κινητήρα.
- Τινάξτε το θάλαμο της σκόνης **8** πάνω από ένα κατάλληλο δοχείο απορριμάτων.
- Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το θάλαμο της σκόνης με ένα υγρό πανί.
- Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τη μονάδα του φίλτρου (βλέπε «Καθαρισμός της μονάδας του φίλτρου», σελίδα 46).
- Τοποθετήστε τη μονάδα του φίλτρου **15** μαζί με τη στεγανοποίηση του φίλτρου **14** ξανά στο περιβλήμα του κινητήρα **7**. Αναρρήστε μετά το θάλαμο της σκόνης κάτω στο περιβλήμα του κινητήρα και πέστε μετά ελαφρά το θάλαμο της σκόνης, μέχρι να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο.

## Kαθαρισμός της μονάδας του φίλτρου (βλέπε εικόνα D)

Η μονάδα του φίλτρου **15** δεν επιτρέπεται να καθαριστεί υγρά.

- Κρατάτε τον απορροφητήρα ελαφρά προς τα κάτω, για να μην μπορεί η σκόνη κατά το άνοιγμα του απορροφητήρα να πέσει έξω από το θάλαμο της σκόνης.
- Πλατήστε το πλήκτρο απασφάλισης **1** και αφαιρέστε το θάλαμο της σκόνης **8** από το περιβλήμα του κινητήρα **7**.
- Πάλστε στο άνοιγμα **13** στο περιβλήμα του κινητήρα **7** και τραβήξτε τη μονάδα του φίλτρου **15** από τη στεγανοποίηση του φίλτρου **14** έξω από το περιβλήμα του κινητήρα.
- Βουρτσίστε τα φυλλαράκια του πυχωτού φίλτρου με ένα μαλακό σκουπάκι.
- Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται με την αντίθετη σειρά.

## Βλάβες

Όταν η αναρροφητική ικανότητα είναι ανεπαρκής να διεξάγετε τον παρακάτω έλεγχο:

- Είναι ο θάλαμος της σκόνης **8** γεμάτος;  
▷ Βλέπε «Καθαρισμός του θαλάμου της σκόνης», σελίδα 45.
- Μήνως έχει κολλήσει πολλή σκόνη το πυχωτό φίλτρο;  
▷ Βλέπε «Καθαρισμός της μονάδας του φίλτρου», σελίδα 46.
- Είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας πολύ ασθενής;  
▷ Βλέπε «Φόρτιση μπαταρίας», σελίδα 44.

Το τακτικό άδειασμα του θαλάμου της σκόνης **8** και ο καθαρισμός της μονάδας του φίλτρου **15** εξασφαλίζουν ιδιαίτερη αναρροφητική ικανότητα.

Να προσκομίσετε τον απορροφητήρα στο Service σε περίπτωση που μετά το άδειασμα δεν επιτυγχάνεται η αναρροφητική ικανότητα.

## Service και παροχή συμβουλών χρήσης

Όταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες καθώς και όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωδόηποτε το 10ωφιλο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα κατασκευαστή.

To Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς για τα καταλληλα ανταλλακτικά:

**www.bosch-pt.com**

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαριστώς στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλακτικά τους.

## Ελλάδα

Robert Bosch A.E.

Ερχειας, 37

19400 Κορωπί – Αθήνα

Τηλ.: 210 5701258

Φαξ: 210 5701283

[www.bosch.com](http://www.bosch.com)

[www.bosch-pt.gr](http://www.bosch-pt.gr)

ABZ Service A.E.

Τηλ.: 210 5701380

Φαξ: 210 5701607

## Μεταφορά

Οι περιεχόμενες μπαταρίες ίσωνται λιθίου υπόκεινται στις απαγόρευσης των επικινδυνών αγαθών. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν οδικώς από το χρήστη χωρίς άλλους όρους. Όταν, όμως, οι μπαταρίες αποστέλλονται από τρίτους (π.χ. αεροπορικών ή με εταιρία μεταφορών) πρέπει να τηρούνται διάφορες ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συσκευασία και τη σήμανση. Εδώ πρέπει, κατά την προετοιμασία του υπό αποστολή τεμαχίου, να ζητηθεί οπωδόηποτε και η συμβουλή ενός ειδικού για επικινδυνά αγαθά.

Να αποστέλλετε τις μπαταρίες μόνο όταν το περιβλήμα είναι άθικτο. Να κολλάτε τις γυμνές επαφές με κολλητική ταινία και να συσκευάζετε την μπαταρία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να μην κουνιέται μέσα στη συσκευασία.

Παρακαλούμε να λαμβάνετε επισης υπόψη σας και τυχόν πιο αυστηρές εθνικές διατάξεις.

## Απόσυρση


 Ο απορροφητήρας, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μη ρίχνετε τον απορροφητήρα και τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα!

## Μόνο για χώρες της ΕΕ:

 Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/EU τα άχροντα ηλεκτρικά εργαλεία καθώς και σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2006/66/EK οι χαλασμένες ή αναλώμενες μπαταρίες δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

## Μπαταρίες/Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες:



### Li-Ion:

Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Μεταφορά», σελίδα 46.

Τηρούμε το δικαιώμα αλλαγών.

## Türkçe

## Güvenlik Talimatı

 **Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.** Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

**Bu talimatı iyi saklayın.**

**Bu elektrikli süpürge, çocukların ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetekleri sınırlı veya yetersiz deneyimi veya bilgisi olan kişiler tarafından-**

**dan kullanımka üzere tasarlanmıştır.**

**Bu elektrikli süpürge 8 yaşından itibaren çocukların ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı ve yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından ancak devnetim altında veya elektrikli süpürgenin güvenli kullanımı hakkında aydınlatıldıkları ve bu kullanıma bağlı tehlikeleri kavradıkları takdirde kullanılabilir.** Aksi takdirde hatalı kullanım ve yaralanma tehlikesi vardır.

► **Çocuklara göz kulak olun.** Bu yolla çocukların elektrik süpürgesi ile oynamasını önlersiniz.

► **Elektrik süpürgesinin çocukların tarafından temizliği ve bakımı gözetim altında yapılmalıdır.**

**UYARI** **Kayın ve meşe tozu, taş tozu, asbest gibi sağlığa zararlı maddeleri emdiremeyin.** Bu maddeler kanserojen sayılır.

**Ülkenizdeki sağlığa zararlı tozlarla çalışmaya ilişkin geçerli düzenleme ve yasal yönetmelikler hakkında bilgi alın.**

**UYARI** **Elektrik süpürgesini sadece bütün işlevleri ni öğrendikten ve hiç zorlanmadan uygulayacak talimat ve bilgisi aldıktan sonra kullanın.** Dikkatli bir öğretim hatalı kullanım ve yaralanma tehlikesini azaltır.

**UYARI** **Bu elektrikli süpürge sadece kuru maddelein emdirilmesine uygundur.** Alet içine sıvıların kaçması elektrik çarpması tehlikesini artırır.

**DIKKAT** **Bu elektrik süpürgesi sadece kapalı mekanlarda kullanılabilir ve saklanabilir.**

Elektrik süpürgesinin üst kısmına yağmur veya nemin sizması elektrik çarpması tehlikesini artırır.

**UYARI** **Kızgın veya yanıcı tozları emdiremeyin ve patlama tehlikesi olan yerlerde çalışmayın.** Tozlar tutuşabilir ve patlayabilir.

► **Elektrikli süpürgede bakım işleri yapmadan, aleti temizlededen, alette ayarlama işleri yapmadan, aksesuar parçaları değiştirmeden veya elektrikli süpürgeyi saklamak üzere kaldırmadan önce aküyü çıkarın.** Bu önem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önerir.

► **Çalışığınız yerin iyi havalandırılmasını sağlayın.**

► **Elektrik süpürgesini sadece uzman personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın.** Bu yolla elektrik süpürgesinin güvenliğini sağlamış olursunuz.

► **Elektrik süpürgesinin üzerine doğrudan su huzmesi püskürterek temizleme yapmayın.** Suyun elektrik süpürgesinin üst bölümünde sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.

► **Emme deliği ve havalandırma aralıkları kapalı tutulmalı, üstleri örtülmemeli veya tıkanmamalıdır.** Bu yolla motorun usulune uygun çalışması sağlanır.

► **Örneğin cam kırıntıları, civiler, taşlar, iğneler veya jilet gibi keskin kenarlı nesneleri emdiremeyin.** Bu yolla filtrenin hasar görmesini önlersiniz.

► **Aküyü açmayın.** Kısa devre tehlikesi vardır.

 **Aküyü aşırı ölçüde isınmaya karşı; örneğin sürekli güneş ışımına karşı, ayrıca, ateşe, suya ve neme karşı koruyun.** Patlama tehlikesi vardır.

► **Kullanım dışındaki aküler büro atacağı, madeni para, civiler, vidalar veya küçük madeni nesnelerden uzak tutun.** Bunlar akü kontakları arasında köprüleme yapabilir. Akü kontakları arasında olusabilecek bir kısa devre yanmaları veya yanıklara neden olabilir.

► **Yanlış kullanım durumunda aküden sıvı dışarı sızabilir.** Bu sıvı ile teması gelmeyin. Yanlışılıkla teması gelirseniz su ile iyice yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize gelecek olursa hemen bir hekime başvurun. Dışarı sızan akü sıvısı cilt tıraşlarına ve yanmalara neden olabilir.

► **Hasar gördüklerinde veya usulüne uygun kullanılmadıklarında aküler buhar çıkarabilir.** Çalışığınız yerin havalandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tahrif edebilir.

► **Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj cihazı ile şarj edin.** Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj cihazı başka bir akünün şarji için kullanılrsa yangın tehlikesi ortaya çıkar.

► **Aküyü sadece Bosch ürününüze birlikte kullanın.** Akü ancak bu şekilde tehliliği aşırı zorlanmalardan korunur.

► **Civi veya tornavida gibi sıvı nesneler veya dış etkiler nedeniyle akü hasar görebilir.** Akü içinde bir kısa devre olusabilir ve akü yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde isınabilir.

## Ürün ve işlev tanımı

### Usulüne uygun kullanım

Bu elektrikli süpürge sağlığa zararlı olmayan ve kuru maddelein emdirilmesi için tasarlanmıştır.

**UYARI** **Elektrikli süpürgeyi sadece kullanımını hakkında yeterli bilgiyi edindikten sonra kullanın.** Bu konudaki yeterli bilgi hatalı kullanımı ve yaralanmaları önlər.

## Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki elektrik süpürgeyi şekeitenin bulunduğu numaralarla aynıdır.

- 1 Toz hıznesi boş alma tuşu
- 2 Açıma/kapama tuşu
- 3 Akü şarj durumu göstergesi
- 4 Tutamak
- 5 Akü\*
- 6 Havalandırma aralıkları
- 7 Motor gövdesi
- 8 Toz hıznesi
- 9 Derz memesi
- 10 Emme deliği
- 11 Akü yuvası
- 12 Akü boş alma düğmesi
- 13 Oluk
- 14 Filtre contası
- 15 Filtre ünitesi

\*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

## Teknik veriler

Akülü kuru elektrikli süpürge	GAS 10,8 V-LI			
Ürün kodu	3 601 JE3 0..			
Hazne hacmi	l	0,4		
Maksimum vakum	hPa	45		
Maksimum akış miktarı	l/s	15		
Ağırlığı				
EPTA-Procedure 01/2003'e göre	kg	0,9		
İzin verilen ortam sıcaklığı				
- Şarjda	°C	0...+45		
- İşletmede* ve depolamada	°C	-20...+50		
Tavsiye edilen aküler	GBA 10,8V ...			
Tavsiye edilen şarj cihazları	AL 11..			
* <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans				
Teknik veriler teslimat kapsamındaki akü ile tespit edilmiştir.				

## Montaj

### Akünün şarjı

#### ► Sadece aksesuar sayfasında belirtilen şarj cihazlarını kullanın.

Sadece bu şarj cihazları elektrikli süpürgenizde kullanılan lityum iyon akülerin şarjına uygundur.

**Not:** Akü kısmi şarjlı olarak teslim edilir. Aküden tam performansı elde edebilmek için ilk kullanımından önce aküyü şarj cihazında tam olarak şarj edin.

Li-Ion aküler kullanım ömrüleri kısalmadan istediği zaman şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez.

Li-Ion aküler Electronic Cell Protection (ECP) sistemi ile derin şarja karşı korunmalıdır. Akü deşarj olduğunda elektrikli el aleti koruyucu kesme sistemi ile kapatılır: Elektrikli el aleti artık hareket etmez.

► **Elektrikli süpürge otomatik olarak kapandıktan sonra açma/kapama şalterine basmaya devam etmeyin.** Aksi takdirde akü hasar görebilir.

Tasfiye konusundaki talimat hükümlerine uyın.

### Akü şarj durumu göstergesi

Akü şarj durumu göstergesinin 3 üç yesil LED'i akülerin 5 şarj durumunu gösterir. Şarj durumu göstergesi sadece alet çastırıldığın 3 saniye sonra yanar.

LED	Kapasitesi
Sürekli ışık 3 x yeşil	≥2/3
Sürekli ışık 2 x yeşil	≥1/3
Sürekli ışık 1 x yeşil	<1/3
Yanıp sönen ışık 1 x yeşil	Rezerve

Alet açıldıktan sonra hiçbir LED yanmazsa, akü arızalı demektir ve değiştirilmelidir.

### Akünün takılması ve çıkarılması

(Bakınız: Şekiller A1 – A2)

► **Aküleri takarken zor kullanmayın.** Akü, sadece doğru pozisyonda elektrikli süpürgeye takılabilecek biçimde tasarılmıştır.

- Aküyü 5 sonuna kadar şarj yuvasına 11 itin.
- Aküyü 5 çıkarmak için boş alma tuşlarına 12 basın ve aküyü akü yuvasından 11 çıkarın.

### Derz memesinin takılması (Bakınız: Şekil B)

► **Elektrikli süpürgede bakım işleri yapmadan, aleti temizlemeden, alette ayarlama işleri yapmadan, aksesuar parçaları değiştirmeden veya elektrikli süpürgeyi saklamak üzere kaldırmadan önce aküyü çıkarın.** Bu önlemler elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önerler.

Derz memesi 9 direkt olarak toz hıznesine 8 takılabilir.

- Derz memesini 9 sıkıca ve şekilde gösterilen işaret aşağı göstererek biçimde emme delığıne 10 toz hıznesinde 8 taktırın.

## İşletim

► **Elektrikli süpürgede bakım işleri yapmadan, aleti temizlemeden, alette ayarlama işleri yapmadan, aksesuar parçaları değiştirmeden veya elektrikli süpürgeyi saklamak üzere kaldırmadan önce aküyü çıkarın.** Bu önlemler elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önerler.

### Çalıştırma

► **Emdirme işlemine başlamadan önce filtre ünitesinin taktılı olduğundan emin olun.**

► **Sadece hasarsız filtre kullanın (çatlaklısız, çiziksiz, küçük deliksiz vb.).** Hasar gören filtreyi hemen değiştirin.

### Açıma/kapama

Enerjiden tasarruf etmek için elektrik süpürgesini sadece kullanacağınız zamanlar açın.

- Elektrikli süpürgesi **açmak** için açma/kapama tuşuna **2** basın.
- Elektrikli süpürgeyi **kapatmak** için açma/kapama tuşuna **2** tekrar basın.

## Bakım ve servis

### Bakım ve temizlik

► **Elektrikli süpürgede bakım işleri yapmadan, aleti temizlemeden, alette ayarlama işleri yapmadan, aksesuar parçaları değiştirmeden veya elektrikli süpürgeyi saklamak üzere kaldırıldan önce aküyü çıkarın.** Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önlüyor.

► **İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrik süpürgesini ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.**

- Elektrikli süpürgenin gövdesini zaman zaman nemli bir bezle temizleyin.
- Kirlenen şarj kontaklarını kuru bir bezle temizleyin.

### Toz haznesinin temizlenmesi (Bakınız: Şekiller C1 – C3)

Elektrikli süpürgenin maksimum performansını sağlamak üzere toz haznesini **8** her kullanımdan sonra temizleyin.

- Elektrikli süpürgeyi açarken tozun toz haznesinden dışarı düşmemesi için elektrikli süpürgeyi hafifçe aşağı doğru tutun.
  - Boşa alma tuşuna **1** basın ve toz haznesini **8** motor gövdesinden **7** çıkarın.
  - Oluğu **13** motor gövdesinde **7** tutun ve filtre ünitesini **15** filtre contasından **14** motor gövdesinden çıkarın.
  - Toz haznesini **8** uygun bir atık kabina boşaltın.
  - Eğer gerekiyorsa toz haznesini nemli bir bezle temizleyin. Eğer gerekiyorsa filtre ünitesini (Bakınız: "Filtre ünitesinin temizlenmesi", sayfa 49) temizleyin.
  - Filtre ünitesini **15** filtre conatısı **14** ile tekrar motor gövdesine **7** takın.
- Daha sonra toz haznesini aşağıdan motor gövdesine takın ve hafifçe bastırarak toz haznesinin işitilir biçimde kilitleme yapmasını sağlayın.

### Filtre ünitesinin temizlenmesi (Bakınız: Şekil D)

Filtre ünitesi **15** ıslak olarak temizlenemez.

- Elektrikli süpürgeyi açarken tozun toz haznesinden dışarı düşmemesi için elektrikli süpürgeyi hafifçe aşağı doğru tutun.
- Boşa alma tuşuna **1** basın ve toz haznesini **8** motor gövdesinden **7** çıkarın.
- Oluğu **13** motor gövdesinde **7** tutun ve filtre ünitesini **15** filtre contasından **14** motor gövdesinden çıkarın.
- Katlı filtrenin lamellerini yumuşak bir fırça ile fırçalayın.
- Takma aynı işlem adımlarını ters sıra ile uygulanması ile olur.

### Arızalar

Yetersiz emme performansında şunları kontrol edin:

- Toz haznesi **8** dolu mu?
  - Bakınız: "Toz haznesinin temizlenmesi", sayfa 49.
- Katlanırfiltre tozla tıkalı mı?
  - Bakınız: "Filtre ünitesinin temizlenmesi", sayfa 49.
- Akü kapasitesi çok mu zayıf?
  - Bakınız: "Akünün şartı", sayfa 48.

Toz haznesinin **8** düzenli aralıklarla boşaltılması ve filtre ünitesinin **15** düzenli aralıklarla temizlenmesi emme performansını güvenceye alır.

Buna rağmen emme performansı yetersiz olursa müşteri servisine başvurun.

### Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı

Bütün başvurularınızda ve yedek parça siparişlerinizde lütfen elektrik süpürgesinin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtin.

**Sadece Türkiye için geçerlidir:** Bosch genel olarak yedek parçaları 10 yıl hazır tutar.

Müşteri hizmeti ürününüüzün onarım, bakım ve yedek parçalara ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasında bulabilirsiniz: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili aksesuara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.

### Türkçe

Bosch San. ve Tic. A.S.

Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22

Polaris Plaza

80670 Maslak/Istanbul

Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88

İşıklar LTD.ŞTİ.

Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan

Adana

Tel.: 0322 3599710

Tel.: 0322 3591379

İdeal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67

Aksaray

Tel.: 0382 2151939

Tel.: 0382 2151246

Bulsan Elektrik

İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı

No: 48/29 İskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18

Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Örsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21

Denizli

Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik

Istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı

Elazığ

Tel.: 0424 2183559

Körfez Elektrik

Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71

Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik  
İnönü Bulvarı No: 135 Muğla Makasarası Fethiye  
Fethiye  
Tel.: 0252 6145701

Değer İş Bobinaj  
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey  
Gaziantep  
Tel.: 0342 2316432

Çözüm Bobinaj  
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C  
Gaziantep  
Tel.: 0342 2319500

Onarım Bobinaj  
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun  
Hatay  
Tel.: 0326 6137546

Günşah Otomotiv  
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü  
İstanbul  
Tel.: 0212 8720066

Aygem  
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli  
İzmir  
Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj  
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir  
İzmir  
Tel.: 0232 4571465

Ankaralı Elektrik  
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43  
Kayseri  
Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj  
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24  
Samsun  
Tel.: 0362 2289090  
Üstündağ Elektrikli Aletler  
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9  
Tekirdağ  
Tel.: 0282 6512884

## Nakliye

Alet içindeki litium iyon (Li-Ion) aküler tehlikeli madde taşıma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir. Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin özel hükümlere uyulmalıdır. Bu nedenle gönderiler paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.

Aküler sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin. Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareket etmeyecek biçimde paketleyin.

Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.

## Tasfiye

 Elektrikli süpürge, aküler, aksesuar ve ambalaj malzemeleri çevre dostu tasfiye amacıyla bir geri kazanım merkezine yollanmalıdır.

Elektrikli süpürgeyi ve akülerini/bataryaları evsel atıkların içine atmayın!

## Sadece AB üyesi ülkeler için:



2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dosyasına tasfiye için bir geri dönüşüm merkezine gönderilmek zorundadır.

## Aküler/Bataryalar:



### Li-Ion:

Lütfen bölüm "Nakliye", sayfa içindeki uyarılarla uygun 50.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

## Polski

### Wskazówki bezpieczeństwa



Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję.

► **Niniejszy odkurzacz nie jest dostosowany do obsługi przez dzieci lub osoby ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie, a także przez osoby z niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedostateczną wiedzą.**

**Niniejszy odkurzacz może być obsługiwana przez dzieci, które ukończyły 8 lat, a także przez osoby ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie, a także przez osoby z niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedostateczną wiedzą tylko w przypadku, gdy osoby te znajdują się pod nadzorem o-**

**soby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub gdy zostały one poinstruowane, jak w bezpieczny sposób posługiwać się ładowarką i jakie ewentualne niebezpieczeństwa są związane z obsługą tego urządzenia.** W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwego zastosowania, a także możliwość doznania urazów.

- **Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem.** Tylko w ten sposób można zagwarantować, że nie będą się one bawiły odkurzacem.
- **Dzieci mogą czyścić i konserwować odkurzacz jedynie pod nadzorem.**

**⚠ OSTRZEŻENIE** Nie wolno odsysać pyłów zagrażających zdrowiu, np pyłów drewna twardego buczyny lub dębu, drobnego pyłu kamiennego, azbestu. Materiały te uznawane są za rakotwórcze.

Użytkownik powinien zasięgnąć informacji na temat aktualnie obowiązujących w danym kraju ustaleń/przepisów regulujących zasady obchodzenia się z pyłami niebezpiecznymi dla zdrowia.

**⚠ OSTRZEŻENIE** Odkurzacz wolno eksploatować tylko wtedy, gdy jest się w stanie w pełni ocenić jego wszystkie funkcje, wykonać wszystkie działania bez ograniczeń lub gdy zostało się uprzednio odpowiednio poinstruowanym. Właściwe przeszkołenie zmniejsza ryzyko niewłaściwego zastosowania urządzenia lub doznania obrażeń.

**⚠ OSTRZEŻENIE** Odkurzacz dostosowany jest do zasysania wyłącznie suchych materiałów. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

**⚠ UWAGA** Odkurzacz wolno stosować i przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Przedostanie się wody deszczowej do górnej części odkurzacza lub jej zawilgocenie zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

**⚠ OSTRZEŻENIE** Nie wolno odsysać gorących lub tłących się pyłów. Nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Pyły mogą się zapalić lub wybuchnąć.

► **Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza,**

należy wyjąć z niego akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonymu włączeniu się odkurzacza.

- **Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.**
- **Naprawę odkurzacza należy zlecać jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Tylko w ten sposób można zagwarantować zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
- **Odkurzacz nie wolno czyścić strumieniem wody skierowanym bezpośrednio na niego.** Przedostanie się wody do górnej części odkurzacza zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Nie wolno zatykać, przykrywać ani przesłaniać otworu zasysania i otworów wentylacyjnych.** W ten sposób można zagwarantować prawidłowe działanie silnika.
- **Nie należy zasysać ostrzych przedmiotów, takich jak np. odłamki szkła, gwoździe, kamienie, igły lub żyletki.** W ten sposób można uniknąć uszkodzenia filtra.
- **Nie otwierać akumulatora.** Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia.

 Akumulator należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, wodą i wilgotością. Istnieje zagrożenie wybuchem.

- **Nie używany akumulator należy przechowywać z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub oraz innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków akumulatora.** Zwarcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub doprowadzić do pożaru.
- **Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się elektrolitu z akumulatora.** Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciałem wodą. Jeżeli ciecza dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może doprowadzić do podrażnienia skóry lub spowodować oparzenia.
- **W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowania akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów.** Wywietrzyć pomieszczenie i w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Gazy mogą uszkodzić drogi oddechowe.
- **Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, zalecanych przez producenta.** W przypadku użycia ładowarki, przystosowanej do ładowania określonego rodzaju akumulatorów, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
- **Akumulator należy użytkować tylko w połączeniu z produktem firmy Bosch.** Tylko w ten sposób można uniknąć niebezpiecznych dla akumulatora przeciążeń.
- **Ostre przedmioty, takie jak na przykład gwoździe lub śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą spowodować uszkodzenie akumulatora.** Może wówczas dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia, eksplozji lub przegrzania.

## Opis urządzenia i jego zastosowania

### Użycie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz przeznaczony jest do zasysania i pochłaniania niezagrożających zdrowiu i suchych substancji.

**A OSTRZEŻENIE** **Odkurzacz wolno użytkować tylko po uzyskaniu wystarczających informacji dotyczących jego użytkowania.** Właściwe przeszkolenie zmniejsza ryzyko niewłaściwego zastosowania urządzenia lub doznania obrażeń.

### Przedstawione graficzne komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do rysunku odkurzacza na stronie graficznej.

- 1 Przycisk zwalniający blokadę komory odkurzacza
- 2 Wyłącznik urządzenia
- 3 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
- 4 Uchwyty
- 5 Akumulator\*
- 6 Otwory wentylacyjne
- 7 Obudowa silnika
- 8 Komora odkurzacza
- 9 Dysza do fug
- 10 Otwór zasysania
- 11 Wnęka na akumulator
- 12 Przycisk odblokowujący akumulator
- 13 Otwór
- 14 Uszczelka filtra
- 15 Zespół filtra

\***Predstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.**  
**Kompletne assortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.**

### Dane techniczne

Akumulatorowy odkurzacz na sucho	GAS 10,8 V-LI	
Numer katalogowy	3 601 JE3 0..	
Pojemność zbiornika	l	0,4
maks. podciśnienie	hPa	45
maks. natężenie przepływu	l/s	15
Ciążar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,9
Dopuszczalna temperatura otoczenia		
- podczas ładowania	°C	0 ... +45
- podczas pracy i podczas przechowywania	°C	-20 ... +50
Zalecane akumulatory	GBA 10,8V ...	
Zalecane ładowarki	AL 11..	
* ograniczona wydajność przy temperaturze < 0 °C		
Dane techniczne uzyskane zostały w wyników pomiarów z akumulatorem wchodząącym w skład dostawy.		

## Montaż

### Ładowanie akumulatora

► **Stosować należy tylko te ładowarki, które zostały wyszczególnione na stronach z osprzętem dodatkowym.**

Tylko te ładowarki dopasowane są do zastosowanego w nabytym odkurzaczu akumulatora litowo-jonowego.

**Wskazówka:** W momencie dostawy akumulator jest naładowany częściowo. Aby zagwarantować wykorzystanie najwyższej wydajności akumulatora, należy przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator w ładowarce.

Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Przerwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszkodzenia ogniw akumulatora.

Dzięki systemowi elektronicznej ochrony ogniw – „Electronic Cell Protection (ECP)“ – akumulator litowo-jonowy jest bezpieczny przed głębokim rozładowaniem. Przy rozładowanym akumulatorze elektronarzędzie zostaje wyłączone przez układ ochronny – narzędzie robocze nie porusza się.

► **Po automatycznym wyłączeniu odkurzacza nie należy naciąść ponownie na włącznik/wyłącznik.** Można w ten sposób uszkodzić akumulator.

Przestrzegać wskazówek dotyczących usuwania odpadów.

### Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Trzy zielone diody wskaźnika stanu naładowania akumulatora **3** pokazują aktualny stan naładowania akumulatora **5**. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora zaświeca się tylko na 3 sekundy po pierwszym uruchomieniu.

Wskaźnik LED	Pojemność
Światło ciągłe 3 x zielone	≥2/3
Światło ciągłe 2 x zielone	≥1/3
Światło ciągłe 1 x zielone	<1/3
Światło migające 1 x zielone	Rezerwa

Jeżeli po włączeniu urządzenia lampka sygnalizacyjna nie zaświeci się, akumulator jest uszkodzony i należy go wymienić.

### Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (zob. rys. A1 – A2)

► **Wkładając akumulator nie należy stosować siły.** Akumulator został w taki sposób skonstruowany, że można go osadzić w odkurzaczu tylko we właściwej pozycji.

- Akumulator należy wsunąć **5** do oporu do wnęki **11**.
- Aby wyjąć akumulator **5** należy wcisnąć przyciski odblokowujące **12** umieszczone na akumulatorze, a następnie wyciągnąć akumulator z wnęki **11**.

### Montaż dyszy do fug (zob. rys. B)

► **Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza, należy wyjąć z niego akumulator.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonymu włączeniu się odkurzacza.

Dyszę do fug **9** możnałożyć bezpośrednio z komorą odkurzaczem **8**.

- Dyszę do fug **9** należy mocno wsunąć do otworu zasysania **10** przy komorze odkurzacza **8** - tak, aby ukazany na rysunku znacznik skierowany był do dołu.

## Praca

► **Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza, należy wyjąć z niego akumulator.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzacza.

## Uruchamianie

- **Przed przystąpieniem do odkurzania należy upewnić się, czy zespół filtra został dostatecznie mocno zamocowany.**
- **Należy stosować wyłącznie nieuszkodzone filtry (bez pęknięć, naderwań, dziur itp.). W razie stwierdzenia uszkodzeń filtr należy niezwłocznie wymienić.**

### Włączanie/wyłączanie

Odkurzacz należy włączać tylko wtedy, gdy jest on użytkowany, co pozwoli zaoszczędzić energię elektryczną.

- Aby **włączyć** odkurzacz, należy wcisnąć włącznik/wyłącznik **2**.
- Aby **wyłączyć** odkurzacz, należy ponownie wcisnąć włącznik/wyłącznik **2**.

## Konserwacja i serwis

### Konserwacja i czyszczenie

- **Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza, należy wyjąć z niego akumulator.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzacza.
- **Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować, należy wszysko utrzymywać odkurzacz i jego otwory wentylacyjne w czystości.**

- Obudowę należy od czasu do czasu przeczyścić wilgotną szmatką.
- Zabrudzone styki ładowania należy czyścić za pomocą suchej szmatki.

### Czyszczenie komory odkurzacza (zob. rys. C1 – C3)

Komorę odkurzacza **8** należy czyścić po każdym użytkowaniu, aby utrzymać stałą maksymalną wydajność odkurzacza.

- Odkurzacz należy przechylić lekko w dół, aby podczas otwierania pył nie wysypał się z komory odkurzacza.
- Wcisnąć przycisk blokady **1** i wyjąć komorę **8** z obudowy silnika **7**.
- Wsunąć palce w otwór **13** na obudowie silnika **7** i wyjąć filtr z obudowy **15**, pociągając go za uszczelkę **14**.
- Wytrąsnąć komorę **8** ponad odpowiednim do tego celu pojemnikiem.
- W razie potrzeby oczyścić komorę odkurzacza za pomocą mokrej szmatki.

W razie potrzeby oczyścić zespół filtru (zob. „Czyszczenie zespołu filtru“, str. 53).

- Ponownie osadzić filtr **15** wraz z uszczelką **14** w obudowie silnika **7**.  
W następnej kolejności należy zawiesić komorę odkurzacza w obudowie silnika i lekko docisnąć tak, aby zaskoczyła w sposób słyszalny w zapadce.

### Czyszczenie zespołu filtru (zob. rys. D)

Filtra **15** nie wolno czyścić na mokro.

- Odkurzacz należy przechylić lekko w dół, aby podczas otwierania pył nie wysypał się z komory odkurzacza.
- Wcisnąć przycisk blokady **1** i wyjąć komorę **8** z obudowy silnika **7**.
- Wsunąć palce w otwór **13** na obudowie silnika **7** i wyjąć filtr z obudowy **15**, pociągając go za uszczelkę **14**.
- Lamelki filtru fałdowanego należy czyścić za pomocą miękkiej szczotki.
- Montażu dokonuje się postępując w odwrotnej kolejności.

### Usterki

W przypadku znacznego spadku wydajności odsysania należy skontrolować:

- Czy komora odsysania **8** jest pełna?  
► Zob. „Czyszczenie komory odkurzacza“, str. 53.
- Czy filtr fałdowany nie jest zatkany?  
► Zob. „Czyszczenie zespołu filtru“, str. 53.
- Czy akumulator jest za słaby?  
► Zob. „Ładowanie akumulatora“, str. 52.

Regularne opróżnianie komory odkurzacza **8** i czyszczenie filtra **15** gwarantuje optymalnej wydajności odsysania.

Jeżeli po przeprowadzeniu tych czynności, nie zwiększy się wydajność odsysania, odkurzacz należy oddać do specjalistycznego punktu serwisowego.

### Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie dziesięciocyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej odkurzacza.

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

**Polska**

Robert Bosch Sp. z o.o.  
Serwis Elektronarzędzi  
Ul. Szyszkowa 35/37  
02-285 Warszawa

Na [www.bosch-pt.pl](http://www.bosch-pt.pl) znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: [bsc@pl.bosch.com](mailto:bsc@pl.bosch.com)

Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900

(w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: [elektronarzedzia.info@pl.bosch.com](mailto:elektronarzedzia.info@pl.bosch.com)

[www.bosch.pl](http://www.bosch.pl)

**Transport**

Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową przez użytkownika bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dalszych warunków.

W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących opakowania i znaczenia towaru. W takim wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się z ekspertem d/s towarów niebezpiecznych.

Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać (przesuwać) w opakowaniu.

Należy wziąć też pod uwagę ewentualne przepisy prawa krajo-wego.

**Usuwanie odpadów**

Odkurzacz, akumulatory, sprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obo-wiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowisia-ka.

Nie wolno wyrzucać odkurzacza i akumulatorów/baterii razem z odpadami z gospodarstwa domowego!

**Tylko dla państw należących do UE:**

Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdolne do użytku elektro-narzędzia, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osob-no i doprowadzić do ponownego przetwo-rzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

**Akumulatory/Baterie:****Li-Ion:**

Proszę stosować się do wskazówek, znajdujących się w rozdziale „Trans-port”, str. 54.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

**Česky****Bezpečnostní upozornění****Čtete všechna varovná upozornění a pokyny.**

Zanedbání při dodržování varovných upo-zornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká pora-nění.

Tyto pokyny dobrě uschovejte.

► **Tento vysavač není určený k tomu, aby ho používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi.**

**Tento vysavač smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi, pokud na ně dohlíží osoba, která zodpovídá za jejich bezpečnost, nebo po-kud byly touto osobou poučeny o bezpečném zacházení s vysavačem, a chápou s tím spoje-ná rizika.** V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávné obsluhy a poranění.

► **Dohlížejte na děti.** Tím bude zajistě-no, že si děti s vysavačem nehrají.

► **Čištění a údržba vysavače dětmi se nesmí dít bez dohledu.**



**VAROVÁNÍ** Nenásávejte žádné zdraví ohrožující látky, např. prach bukového nebo du-bového dřeva, kamenný prach, azbest. Tyto látky jsou po-kládány za karcinogenní.

**Informujte se o ve Vaší zemi platných nařízeních/záko-nech vztahujících se k zacházení se zdraví ohrožujícím prachem.**



**VAROVÁNÍ** Vysavač používejte jen tehdy, pokud můžete všechny funkce plně odhad-nout a bez omezení provést nebo jste obdrželi příslušné pokyny. Pečlivá instruktáz redukuje nesprávnou obsluhu a zranění.

**⚠ VAROVÁNÍ** Vysavač je vhodný pouze pro vysávání suchých materiálů. Proniknutím kapalin se zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.

**⚠ POZOR** Vysavač se smí používat a ukládat pouze v interiérech. Vniknutí deště či vlhkosti do horního dílu vysavače zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.

**⚠ VAROVÁNÍ** Nevysávejte horký nebo hořlavý prach a nevysávejte v prostorech s nebezpečím výbuchu. Může dojít ke vznícení nebo výbuchu prachu.

► **Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

► **Postarejte se o dobré větrání na pracovišti.**

► **Nechte vysavač opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly.** Tím bude zaručeno, že bezpečnost vysavače zůstane zachována.

► **Vysavač nečistěte přímo nasměrovaným vodním prskem.** Vniknutí vody do horního dílu vysavače zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.

► **Nasávací otvor a větrací štěrbiny nesmí být zavřené, zakryté nebo upcané.** Zaručuje to správný chod motoru.

► **Nevysávejte předměty s ostrými hranami, např. střepy, hřebíky, kameny, jehly nebo žiletky.** Tak bude zajistěno, že nedojde k poškození filtru.

► **Neotvírejte akumulátor.** Existuje nebezpečí zkratu.

 Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, vodou a vlhkosťí. Existuje nebezpečí výbuchu.

► **Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek opáleniny nebo požár.

► **Při špatném použití může z akumulátoru vytéci kapalina.** Zbraňte kontaktu s ní. **Při náhodnému kontaktu opáchněte místo vodou.** Pokud kapalina vnikne do očí, navštívte navíc i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

► **Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou vystupovat páry.** Přivádějte čerstvý vzduch a při potížích vyhledejte lékaře. Páry mohou dráždit dýchací cesty.

► **Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je doporučena výrobcem.** Pro nabíječku, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, je-li používána s jinými akumulátory.

► **Používejte akumulátor pouze ve spojení s Vaším výrobkem Bosch.** Jen tak bude akumulátor chráněný před nebezpečným přetížením.

► **Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru.** Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybuchnout nebo se přehrát.

## Popis výrobku a specifikací

### Určené použití

Vysavač je určený k vysávání a odsávání zdravotně nezávadných suchých látek.

**⚠ VAROVÁNÍ** Vysavač používejte pouze tehdy, pokud máte dostatečné informace o jeho používání. Svědomitě seznámení zabránuje nesprávné obsluze a poraněním.

### Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení vysavače na grafické straně.

- 1 Odjíšťovací tlačítko boxu na prach
- 2 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 3 Ukazatel stavu nabití akumulátoru
- 4 Rukojet'
- 5 Akumulátor\*
- 6 Větrací otvory
- 7 Těleso motoru
- 8 Box na prach
- 9 Štěrbinová hubice
- 10 Nasávací otvor
- 11 Akumulátorová šachta
- 12 Odjíšťovací tlačítko akumulátoru
- 13 Vybrání
- 14 Těsnění filtru
- 15 Filtrační jednotka

\*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství najeznete v našem programu příslušenství.

### Technická data

Akumulátorový vysavač pro suché sání	GAS 10,8 V-LI
Objednací číslo	3 601 JE3 0..
Objem nádoby	l
Max. podtlak	hPa
Max. průtok	l/s
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003	kg
Povolená teplota prostředí	
– při nabíjení	°C
– při provozu* a při skladování	°C
Doporučené akumulátory	GBA 10,8V ...
Doporučené nabíječky	AL 11..

\* Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Technická data zjištěna s akumulátorem z obsahu dodávky.

## Montáž

### Nabíjení akumulátoru

- Používejte pouze nabíječky uvedené na stránce s příslušenstvím. Pouze tyto nabíječky jsou přizpůsobené pro lithium-iontový akumulátor používaný ve vašem vysavači.

**Upozornění:** Akumulátor se expeduje částečně nabité. Pro zaručení plného výkonu akumulátoru jej před prvním nasazením v nabíječce zcela nabijte.

Akumulátor Li-ion lze bez zkrácení životnosti kdykoli nabít. Přerušení procesu nabíjení nepoškozuje akumulátor.

Akumulátor Li-ion je díky „Electronic Cell Protection (ECP)“ chráněn proti hlubokému vybití. Při vybitém akumulátoru bude elektronářadí chráničem vypnuto: nasazený nástroj se už nebude pohybovat.

- Po automatickém vypnutí vysavače již nestiskávejte vypínač. Mohlo by se poškodit akumulátor.

Dbejte upozornění k zpracování odpadu.

### Ukazatel stavu nabité akumulátoru

Tři zelené LED ukazatele stavu nabité akumulátoru **3** indikují stav nabité akumulátoru **5**. Ukazatel stavu nabité akumulátoru svítí pouze 3 sekundy po uvedení do provozu.

LED	Kapacita
trvalé světlo 3 x zelené	≥2/3
trvalé světlo 2 x zelené	≥1/3
trvalé světlo 1 x zelené	<1/3
blikající světlo 1 x zelené	rezerva

Pokud po zapnutí nesvítí žádná LED, je akumulátor vadný a musí se vyměnit.

### Nasazení a odejmoutí akumulátoru (viz obrázky A1 – A2)

- Při vkládání akumulátoru nepoužívejte sílu. Akumulátor je konstruovaný tak, aby ho bylo do vysavače možné vložit pouze ve správné poloze.
- Zasuňte akumulátor **5** až nadoraz do otvoru pro akumulátor **11**.
- Pro odejmoutí akumulátoru **5** stlačte odjišťovací tlačítka **12** na akumulátoru a vytáhněte jej z akumulátorové šachty **11**.

### Montáž šterbinové hubice (viz obr. B)

- Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

Šterbinovou hubici **9** lze připojit přímo k boxu na prach **8**.

- Pevně zasuňte šterbinovou hubici **9** značkou, znázorněnou na obrázku, dolů do nasávacího otvoru **10** boxu na prach **8**.

## Provoz

- Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

### Uvedení do provozu

- Před vysáváním zajistěte, aby byla pevně namontována filtrační jednotka.
- Používejte pouze nepoškozenou filtrační jednotku (bez trhlin, otvorů atd.). Poškozený filtr ihned vyměňte.

### Zapnutí – vypnutí

Pokud vysavač nepoužíváte, vypněte jej, aby se šetřila energie.

- Pro **vypnutí** vysavače stiskněte vypínač **2**.
- Pro **zapnutí** vysavače znova stiskněte vypínač **2**.

## Údržba a servis

### Údržba a čištění

- Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

- Udržujte vysavač a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobrě a bezpečně.

- Občas vyčistěte kryt vysavače vlhkým hadrem.
- Znečistěné nabíjecí kontakty očistěte suchým hadrem.

### Čištění boxu na prach (viz obrázky C1 – C3)

Box na prach **8** vyčistěte po každém použití, aby byla zachována optimální výkonnost vysavače.

- Držte vysavač mírně dolů, aby se při otevření vysavače nemohl prach z boxu na prach vysypat.
- Stiskněte odjišťovací tlačítka **1** a sejměte box na prach **8** z krytu motoru **7**.
- Sáhněte do prohlubně **13** na krytu motoru **7** a vytáhněte filtrační jednotku **15** za těsnění filtru **14** z krytu motoru.
- Vysypejte box na prach **8** nad vhodnou nádobou na odpadky.
- Pokud je to nutné, vyčistěte box na prach vlhkým hadrem. Pokud je to nutné, vyčistěte filtrační jednotku (viz „Čištění filtrační jednotky“, strana 56).
- Nasadte filtrační jednotku **15** s těsněním filtru **14** do krytu motoru **7**.
- Potom zahákněte box na prach dole do krytu motoru a mírně na box na prach zatlačte, až slyšíte zaskočení.

### Čištění filtrační jednotky (viz obr. D)

Filtrační jednotka **15** se nesmí při čištění namočit.

- Držte vysavač mírně dolů, aby se při otevření vysavače nemohl prach z boxu na prach vysypat.
- Stiskněte odjišťovací tlačítka **1** a sejměte box na prach **8** z krytu motoru **7**.
- Sáhněte do prohlubně **13** na krytu motoru **7** a vytáhněte filtrační jednotku **15** za těsnění filtru **14** z krytu motoru.
- Vykartáčujte lamely skládaného filtru měkkým smetáčkem.
- Smontování se provádí v opačném pořadí.

## Poruchy

- Při nedostatečném výkonu sání zkонтrolujte:
- Není box na prach **8** plný?  
► Viz „Čištění boxu na prach“, strana 56.
  - Není skládaný filtr zanesený prachem?  
► Viz „Čištění filtrační jednotky“, strana 56.
  - Není kapacita akumulátoru příliš nízká?  
► Viz „Nabíjení akumulátoru“, strana 56.

Pravidelné vyprazdňování boxu na prach **8** a čištění filtrační jednotky **15** zaručuje optimální sací výkon.

Není-li poté dosaženo sacího výkonu, je třeba vysavač dopravit do servisního střediska.

## Zákaznická a poradenská služba

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového štítku vysavače.

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům najdete i na:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

## Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na [www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz) si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: 519 305700

Fax: 519 305705

E-Mail: [servis.naradi@cz.bosch.com](mailto:servis.naradi@cz.bosch.com)

[www.bosch.cz](http://www.bosch.cz)

## Přeprava

Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po silnici.

Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.

Akumulátor zasílejte pouze tehdy, pokud je těleso nepoškozené. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.

Dbejte prosím i případných navazujících národních předpisů.

## Zpracování odpadů

 Vysavač, akumulátory, příslušenství a obaly je třeba odevzdat k ekologické recyklaci.

Vysavač a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

## Pouze pro země EU:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být neupotřebitelné elektronářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie rozebrané shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

## Akumulátory/baterie:



### Li-Ion:

Prosím dbejte upozornění v odstavci „Přeprava“, strana 57.

Změny vyhrazeny.

## Slovensky

## Bezpečnostné pokyny

 Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľahké poranenie.

Tieto pokyny a bezpečnostné predpisy starostlivo uschovajte.

**► Tento vysávač nie je určený na to, aby ho používali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami.**

**Tento vysávač smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami vtedy, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnom zaobchádzaní s vysávačom a keď chápú nebezpečenstvá, ktoré sú s tým spojené.**  
V opačnom prípade hrozí riziko chybnej obsluhy a vzniku poranení.

► **Dávajte pozor na deti.** Takýmto spôsobom zabezpečíte, aby sa deti nehrali s vysávačom.

► **Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu vysávača bez dozoru.**

**⚠ POZOR** Nevysávajte žiadne zdraviu škodlivé látky, napr. prach z bukového alebo dubového dreva, kamenný prach alebo azbest. Tieto látky sú považované za rakovinotvorné.

Informujte sa láskovo o predpisoch/zákonom platných vo Vašej krajine týkajúcich sa manipulácie so zdraviu škodlivým prachom.

**⚠ POZOR** Vysávač používajte len v takom prípade, ak viete kompletne ohodnotiť a bez obmedzenia uskutočniť všetky funkcie, alebo ak ste dostali príslušné pokyny. Starostlivosť zaučenie znižuje možnosti nesprávnej obsluhy a prípadného poranenia.

**⚠ POZOR** **Vysávač je určený na vysávanie suchých látok.** Vniknutie tekutín zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

**⚠ POZOR** **Tento vysávač sa smie používať a uschovávať len v uzavretých miestnostiach.**

Vniknutie dažďovej vody alebo vlhkosti do hornej časti vysávača zvyšuje riziko možného zásahu elektrickým prúdom.

**⚠ POZOR** **Nevysávajte horúci alebo horiaci prach a nevysávajte v priestoroch s rizikom výbuchu.** Prach sa môže vznieť a explodovať.

► **Odstráňte akumulátor predtým, než budeste vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať nastavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo pred skladovaním vysávača.** Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

► **Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.**

► **Vysávac dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť elektrického prístroja zostane zachovaná.

► **Nečistite vysávač priamo nasmerovaným prúdom vody.** Vniknutie vody do hornej časti vysávača zvyšuje riziko možného zásahu elektrickým prúdom.

► **Nasávací otvor a vetracie štrbinu sa nesmú zatvoriť, zakryť alebo upchať.** Iba tak môže byť zabezpečená riadenia prevádzka motora.

► **Nevysávajte predmety s ostrými hranami, napr. sklenené črepiny, klince, kamene, ihly alebo žiletky.** Zabránite tak poškodeniu filtra.

► **Akumulátor neotvárajte.** Hrozí nebezpečenstvo skratovania.

 **Chráňte akumulátor pred horúčavou, napr. aj pred trvalým slnečným žiareniom, pred ohňom, vodou a vlhkosťou.** Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

► **Nepoužívajte akumulátor neuschovávajte tak, aby mohli prísť do styku s kancelárskymi sponkami, minca-**

mi, kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popálenie alebo môže spôsobiť vznik požiaru.

► **Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní vytiekať kvapalina.** Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, po výplachu očí vyhľadajte aj lekára. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže mať za následok podráždenie počkozy alebo popáleniny.

► **Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborného používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé výparы.** Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade nevôle/nosti vyhľadajte lekársku pomoc. Tieto výparы môžu podráždiť dýchacie cesty.

► **Akumulátor nabíjajte len v takých nabíjačkách, ktoré odporúča výrobca akumulátora.** Ak sa používa nabíjačka, určená na nabíjanie určitého druhu akumulátorov, na nabíjanie iných akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.

► **Používajte tento akumulátor iba spolu s Vaším výrobkom Bosch.** Len takýmto spôsobom bude akumulátor chránený pred nebezpečným preťažením.

► **Špicatými predmetmi, ako napr. klince alebo skrutkováče, alebo pôsobením vonkajšej sily môže dojst' k poškodeniu akumulátora.** Vo vnútri môže dojst' ku skratu a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikať dym, môže vybuchnúť alebo sa prehriať.

## Popis produktu a výkonu

### Používanie podľa určenia

Vysávač je určený na nasávanie a vysávanie suchých látok neohrozujúcich zdravie.

**⚠ POZOR** **Vysávač používe len vtedy, keď máte dostatok informácií o jeho používaní.** Starostlivosť oboznámenie sa s vysávačom znižuje riziko jeho ne správnej obsluhy a vzniku poranení.

### Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie vysávača na grafickej strane tohto Návodu.

- 1 Odblokovacie tlačidlo prachovej komory
- 2 Tlačidlo vypínača
- 3 Indikácia stavu nabitia akumulátora
- 4 Rukoväť
- 5 Akumulátor\*
- 6 Vetracie štrbiny
- 7 Teleso motoru
- 8 Prachová komora
- 9 Štrbinová dýza
- 10 Nasávací otvor
- 11 Šachta na akumulátor
- 12 Tlačidlo uvoľnenia aretácie akumulátora
- 13 Výrez

## 14 Tesnenie filtra

### 15 Filtračná jednotka

\*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatriť celé do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.

## Technické údaje

Akumulátorový vysávač na vysávanie nasucho			GAS 10,8 V-LI
Vecné číslo		3 601 JE3 0..	
Objem nádoby	l	0,4	
max. podtlak	hPa	45	
max. prietok vzduchu	l/s	15	
Hmotnosť podľa			
EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,9	
Povolená teplota okolia			
- pri nabijaní	°C	0 ... +45	
- pri prevádzke a pri skladovaní	°C	-20 ... +50	
Odporúčané akumulátory		GBA 10,8V ...	
Odporúčané nabíjačky		AL 11 ..	

\* obmedztený výkon pri teplote < 0 °C

Technické údaje určené pomocou akumulátora, ktorý je súčasťou balenia.

## Montáž

### Nabíjanie akumulátorov

► Používajte len nabíjačky, ktoré sú uvedené na strane príslušenstva. Len tieto nabíjačky sú prispôsobené lítium-iónovému akumulátoru použitému vo vašom vysávači.

**Upozornenie:** Akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitém stave. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, pred prvým použitím akumulátor v nabíjačke úplne nabite.

Lítiovo-iónové akumulátory možno kedykoľvek dobijať bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich životnosť. Prerušenie nabíjania takýto akumulátor nepoškodzuje.

Lítiovo-iónový akumulátor je chránený proti hlbokému vybitiu pomocou elektronickej ochrany článku „Electronic Cell Protection (ECP)“. Keď je akumulátor vybitý, elektrické náradie sa pomocou ochranného obvodu vypne. Pracovný nástroj sa už nepohybuje.

► Po automatickom vypnutí vysávača už viac vypínač ne-stláčajte. Akumulátor sa môže poškodiť.

Dodržiavajte pokyny na likvidáciu.

### Indikácia stavu nabitia akumulátora

Tri zelené LED indikácie stavu nabitia akumulátora **3** zobrazujú stav nabitia akumulátora **5**. Indikácia stavu nabíjania akumulátora svieti len 3 sekundy po uvedení do prevádzky.

LED	Kapacita
Trvalé svetlo 3 x zelená LED	≥2/3
Trvalé svetlo 2 x zelená LED	≥1/3
Trvalé svetlo 1 x zelená LED	<1/3
Blikajúce svetlo 1 x zelená LED	Rezerva

Ak po zapnutí nesveti žiadna LED, akumulátor je chybný a musí sa vymeniť.

### Vkladanie a vyberanie akumulátora (pozri obrázky A1 – A2)

► Pri vkladaní akumulátora nepoužívajte násilie. Akumulátor je skonštruovaný tak, aby sa dal vsunúť do vysávača len v správnej polohe.

- Vsuňte akumulátor **5** až na doraz do šachty na akumulátor **11**.
- Ak chcete akumulátor **5** vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo **12** na akumulátore a vyberte akumulátor zo šachty **11**.

### Montáž štrbinovej dýzy (pozri obrázok B)

► Odstráňte akumulátor predtým, než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať nastavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo pred skladovaním vysávača. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

Štrbinová dýza **9** sa dá spojiť priamo s prachovou komorou **8**.

- Vsuňte pevne štrbinovú dýzu **9** označením zobrazeným na obrázku nadol do nasávacieho otvoru **10** na prachovej komore **8**.

## Prevádzka

► Odstráňte akumulátor predtým, než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať nastavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo pred skladovaním vysávača. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

### Uvedenie do prevádzky

- Pred vysávaním sa uistite, že je filtračná jednotka pevne namontovaná.
- Použite len nepoškodený filter (bez trhlín, dier a pod.). Poškodený filter okamžite vymeňte.

### Zapínanie/vypínanie

Aby ste šetrili energiu, zapínajte vysávač len vtedy, keď ho používate.

- Vysávač **zapnite** stlačením vypínača **2**.
- Vysávač **vypnite** opäťovným stlačením vypínača **2**.

## Údržba a servis

### Údržba a čistenie

► Odstráňte akumulátor predtým, než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať nastavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo pred skladovaním vysávača. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

► Vysávač a jeho vetracie štrbinu udržiavajte vždy v čiste, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.

- Kryt vysávača občas vycistite vlhkou handičkou.
- Znečistené kontakty na nabíjanie vycistite suchou handičkou.

## Čistenie prachovej komory (pozri obrázky C1 – C3)

Prachovú komoru **8** vycistite po každom použití, aby sa zachovala optimálna výkonnosť vysávača.

- Podržte vysávač mierne nadol, aby pri otvorení vysávača nevypadol prach z prachovej komory.
- Stlačte odblokovacie tlačidlo **1** a odoberte prachovú komoru **8** z krytu motora **7**.
- Siahnite do výrezu **13** na kryte motora **7** a vytiahnite filtračnú jednotku **15** z tesnenia filtra **14** z krytu motora.
- Obsah prachovej komory **8** vysypťte do vhodnej odpadovej nádoby.
- V prípade potreby vycistite prachovú komoru vlhkou hanďrou.
- V prípade potreby vycistite filtračnú jednotku (pozri „Čistenie filtračnej jednotky“, strana 60).
- Vložte filtračnú jednotku **15** s tesnením filtra **14** znova do krytu filtra **7**.  
Potom prachovú komoru zaveste dolu do krytu motora a ľahkým potlačením ju nechajte počutne zapadnúť.

## Čistenie filtračnej jednotky (pozri obrázok D)

Filtračná jednotka **15** sa nesmie čistiť namokro.

- Podržte vysávač mierne nadol, aby pri otvorení vysávača nevypadol prach z prachovej komory.
- Stlačte odblokovacie tlačidlo **1** a odoberte prachovú komoru **8** z krytu motora **7**.
- Siahnite do výrezu **13** na kryte motora **7** a vytiahnite filtračnú jednotku **15** z tesnenia filtra **14** z krytu motora.
- Lamely filtračnej jednotky vykefujte mäkkou metličkou.
- Montáž vykonajte v opačnom poradí.

## Poruchy

Ak je vysávací výkon nedostatočný, skontrolujte:

- Je prachová komora **8** plná?  
▷ Pozri „Čistenie prachovej komory“, strana 60.
- Je skladací filter zanesený prachom?  
▷ Pozri „Čistenie filtračnej jednotky“, strana 60.
- Je kapacita akumulátora nízka?  
▷ Pozri „Nabijanie akumulátorov“, strana 59.

Pravidelné vyprázdňovanie prachovej komory **8** a čistenie filtračnej jednotky **15** zabezpečí optimálny sací výkon.

Ak sa ani potom nedosiahne dobrý vysávací výkon, treba vysávač zveriť do opravy autorizovanému servisnému stredisku Bosch.

## Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte láskavo bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku vysávača.

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vás produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

**www.bosch-pt.com**

Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

## Slovakia

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)

[www.bosch.sk](http://www.bosch.sk)

## Transport

Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám pre transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších opatrení.

Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostredníctvom spedície) treba rešpektovať osobitné požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príprave zásilek bezpodmienečne konzultovať s expertom pre prepravu nebezpečného tovaru.

Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabalte tak, aby sa v obale nemohol posúvať.

Rešpekujte aj prípadné doplňujúce národné predpisy.

## Likvidácia

 Vysávač, akumulátory, príslušenstvo a obal odovzdajte na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.

Neodhadzujte vysávač a akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

## Len pre krajinu EÚ:



Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa musia nepoužiteľné ručné elektrické náradie (elektrosportrebiče) a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separatne a treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

## Akumulátory/batérie:



### Li-Ion:

Všimnite si láskavo pokyny v odseku „Transport“, strana 60.

Zmeny vyhradené.

# Magyar

## Biztonsági előírások



**Olvasva el az összes biztonsági figyelmezettel és előírást.** A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük ezt a biztonsági útmutatót gondosan örizzze meg.

**► Ez a porszívó nincs arra előírányozva, hogy korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek használják.**

**Ezt a porszívót legalább 8 éves gyerekek és olyan személyek is használhatják, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk, ha az ilyen személyekre a biztonságukért felelős más személy felügyel, vagy a csavarozógép biztonságos kezelésére kiiktatta őket és megértették az azzal kapcsolatos veszélyeket.** Ellenkező esetben fennáll a hibás kezelés veszélye és sérülések léphetnek fel.

**► Ügyeljen a gyerekekre.** Ez biztosítja, hogy a gyerekek ne játszhassanak az elszívó berendezéssel.

**► Az elszívó berendezés tisztítását és karbantartását gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.**

**⚠ FIGYELMEZTETÉS** Ne szívjon fel az egészségre árálmas anyagokat, például bukkfa- vagy tölgyfáport, kóport, vagy azbeszét. Ezek az anyagok rákkeltő hatásúak.

Tájékozódjon az egészségre ártalmatlan porok kezelésére vonatkozó törvényes előírásokról/törvényekről, amelyek az Ön országában érvényben vannak.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Csak akkor használja az elszívó berendezést, ha annak minden funkcióját meg tudja ítélni és megfelelőn végre tudja hajtani, vagy ha erre megfelelő utasításokat kapott. Egy gondos kioktatás csökkenti a hibás kezelési lépések és a sérülések lehetőségét.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

A porszívó csak száraz anyagok felszívására alkalmas. A folyadékok behatolása megnöveli az áramütés veszélyét.

### ⚠ FIGYELEM

Az elszívó berendezést csak belső téren szabad használni és tárolni. Ha eső vagy nedvesség hatol be az elszívó berendezés felső részébe, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne szívjon fel forró vagy égő porokat és ne dolgozzon robbanásveszélyes helyiségekben. A porok meggüyüldhetnek vagy felrobbanhatnak.

► Távolítsa el az akkumuláltot, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elraktározza. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggyőzi a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

► Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.

► A porelszívót csak szakképzett személyzet és csak egyedi pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy a porelszívó készülék biztonságos maradjon.

► Az elszívó berendezést ne tisztítsa ráirányított vízszigárral. Ha víz hatol be az elszívó berendezés felső részébe, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

► Az elszívónyílást és a szellőzőnyílásokat nem szabad befogni, befedni, és nem szabad megvární, hogy elduguljanak. Ez garantálja a motor előírásszerű működését.

► Ne szívjon fel éles vagy heges tárgyat, például üvegcserépeket, szögeket, köveket, tüket vagy borotvapengéket. Ezzel biztosítja, hogy a szűrő ne rongálódjon meg.

► Ne nyissa fel az akkumuláltot. Ekkor fennáll egy rövidzárlat veszélye.



Óvja meg az akkumuláltot a forróságtól, például a tartós napsugárzástól, a tüztől, a víztől és a nedvességtől. Robbanásveszély.

► Tartsa távol a használaton kívüli akkumuláltot irodai kapcsuktól, pénzérmeiktől, kulcsoktól, szögektől, csavartől és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat egési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

► Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe jutott az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.

- **Az akkumulátor megrongálódása vagy szakszerüten kezelése esetén abból gózok léphetnek ki. Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségre, és ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost.** A gózok ingerelhetik a légitakat.
- **Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltökészülékekben töltse fel.** Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltökészülékben egy másik akkumulátor próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
- **Az akkumulátort csak az Ön Bosch-termékével használja.** Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes túlterheléstől.
- **Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tük vagy cavarhúzók, vagy külső erőbehatások megrongálhatják.** Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigulladhat, füstöt bocsát ki, felrobbanhat, vagy túlhevélhet.

## A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása

### Rendeltetésszerű használat

A porszívó az egészségre nem káros anyagok és száraz anyagok fel- és elszívására szolgál.



**A porszívót csak akkor használja, ha elegendő információt kapott a használatához.** Egy gondos betanítás csökkeníti a hibás kezelési lépések és a sérülések lehetőségét.

### Az ábrázolásra kerülő komponensek

A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása a porelszívónak az ábra-oldalon található képére vonatkozik.

- 1 Porkamra reteszélésfeloldó gomb
- 2 Be-/ki-gomb
- 3 Akkumulátor feltöltési kijelző
- 4 Fogantyú
- 5 Akkumulátor\*
- 6 Szellőzönyleílás
- 7 Motorház
- 8 Porkamra
- 9 Résszívó fej
- 10 Elszívonyílás
- 11 Akkumulátor-kosár
- 12 Akkumulátor reteszélés feloldó gomb
- 13 Bemélyedés
- 14 Szűrőtömítés
- 15 Szűrőegység

\*A képeken látható vagy a szövegen leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.

### Műszaki adatok

Akkumulátoros száraz porszívó	GAS 10,8 V-LI	
Cikkszám	3 601 JE3 0..	
Tartály ürtartalma	1	0,4
max. vákuum	hPa	45
max. átfolyási mennyiség	l/s	15
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	0,9
Megengedett környezeti hőmérséklet		
– a töltés során	°C	0...+45
– az üzem során és a tárolás során	°C	-20...+50
Javasolt akkumulátorok	GBA 10,8V ...	
Javasolt töltökészülékek	AL 11..	

\*korlátozott teljesítmény < 0 °C hőmérsékletek esetén

A műszaki adatok a szállítmányhoz tartozó akkumulátorral kerültek meghatározásra.

### Összeszerelés

#### Az akkumulátor feltöltése

► **Csak a tartozékok oldalán feltüntetett töltökészüléket használjon.** Csak ezek a töltökészülék vannak pontosan besállítva az Ön porszívójában alkalmazásra kerülő lithium-ionos akkumulátorok töltésére.

**Megjegyzés:** Az akkumulátor felig feltöltve kerül kiszállításra. Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első alkalmazás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort a töltökészülékben.

A Li-ion-akkumulátor bármikor fel lehet tölteni, anélkül, hogy ez megrövidítene az élettartamát. A töltési folyamat megszakítása nem árt az akkumulátornak.

A Li-ion-akkumulátor az „elektronikus cellavédelem (Electronic Cell Protection = ECP)” védi a mély kisüléstől. Ha az akkumulátor kimerült, az elektromos kéziszerszámot egy védőkapszoló kikapcsolja. Ekkor a betétszerszám nem mozog tovább.

► **A porszívó automatikus lekapcsolása után ne nyomja tovább a be-/kikapcsolót.** Ellenkező esetben az akkumulátor megrongálódhat.

Vegye figyelembe a hulladékba való eltávolítással kapcsolatos előírásokat.

#### Akkumulátor feltöltési kijelző

A 3 akkumulátor feltöltési szintjelző display három zöld LED-je az 5 akkumulátor töltési szintjét mutatja. A feltöltési szintjelző display a bekapcsolás után csak 3 másodpercig világít.

LED	Kapacitás
Folyamatos fény, 3 x zöld	≥2/3
Folyamatos fény, 2 x zöld	≥1/3
Folyamatos fény, 1 x zöld	<1/3
Villogó fény 1 x zöld	tartalék

Ha a bekapcsolás után egyik LED sem világít, az akkumulátor meghibásodott és ki kell cserélni.

## Az akkumulátor behelyezése és kivétele

(lásd az „A1 – A2” ábrát)

- **Az akkumulátor behelyezésekor ne alkalmazzon erőszakot.** Az akkumulátornak olyan a konstrukciója, hogy azt csak a helyes helyzetben lehet a porszívóba bedugni.
- Tolja be ütközésig az **5** akkumulátor a **11** akkumulátorkorlátra.
- Az **5** akkumulátor kivételéhez nyomja meg az akkumulátoron található **12** reteszélésfeloldó gombot és húzza ki az akkumulátor a **11** akkumulátor-kosáról.

## A résszívó fej felszerelése (lásd a „B” ábrát)

- Távolítsa el az akkumulátor, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elraktározza. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

A **9** résszívó fejet közvetlenül össze lehet kapcsolni a **8** porkamrával.

- Egy erőteljes mozdulattal dugja bele a **9** résszívó fejet az ábrán látható jellel lefelé a **10** elszívónyílásba, amely a **8** porkamrán található.

## Üzemeltetés

- Távolítsa el az akkumulátor, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elraktározza. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

## Üzembe helyezés

- Gondoskodjon a szívás megkezdése előtt a szűrőegység szilárd felszereléséről és rögzítéséről.
- Csak egy hibátlan szűrőt (repedések, lyukak stb. nélkül) használjon. Ha egy szűrő megrongálódott, azonnal cserélje ki.

### Be- és kikapcsolás

Ha nem használja az elszívó berendezést, kapcsolja azt ki, hogy takárekoskodjon az energiával.

- A porszívó **bekapcsolásához** nyomja meg a **2** be-/kikapcsoló gombot.
- A porszívó **kikapcsolásához** nyomja meg ismét a **2** be-/kikapcsoló gombot.

## Karbantartás és szerviz

### Karbantartás és tisztítás

- Távolítsa el az akkumulátor, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elraktározza. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

- **Tartsa minden tisztán az elszívót és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.**

- Időről időre tisztítása meg egy nedves kendővel a porszívó házát.
- Az elszennyeződött töltőérintkezőket egy száraz kendővel tisztítsa meg.

### A porkamra tisztítása (lásd a „C1” – „C3” ábrát)

A **8** porkamrát minden használat után tisztítsa meg, hogy fenntartsa a porszívó optimális teljesítőképességét.

- Tartsa kissé lefelé a porszívót, hogy a porszívó kinyitásakor ne hullasson ki a por a porkamrából.
- Nyomja be az **1** reteszélésfeloldó gombot és vegye le a **8** porkamrát a **7** motorházból.
- Nyújjon be a **13** bemélyedésbe, amely a **7** motorházon található és húzza le a **15** szűrűegységet a **14** szűrőtömítésnél fogva a motorházból.
- Rázza ki a **8** porkamrát egy megfelelő hulladék tartály felett.
- Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőegységet (lásd „A szűrőegység tisztítása”, a 63. oldalon).
- Ismét tegye be a **15** szűrőegységet a **14** szűrőtömítéssel a **7** motorházból.
- Ezután akassza be a porkamrát alul a motorházbá, majd kissé nyomja rá, amíg az hallhatóan beugrik.

### A szűrőegység tisztítása (lásd a „D” ábrát)

A **15** szűrőegységet nem szabad nedvesen tisztítani.

- Tartsa kissé lefelé a porszívót, hogy a porszívó kinyitásakor ne hullasson ki a por a porkamrából.
- Nyomja be az **1** reteszélésfeloldó gombot és vegye le a **8** porkamrát a **7** motorházból.
- Nyújjon be a **13** bemélyedésbe, amely a **7** motorházon található és húzza le a **15** szűrűegységet a **14** szűrőtömítésnél fogva a motorházból.
- Kefelje le a redős szűrő lamelláit egy puha kefével.
- Az összeszerelés fordított sorrendben kerül végrehajtásra.

### Üzemavar

Nem kielégítő elszívási teljesítmény esetén a következőket ellenőrizze:

- Tele van a **8** porkamra?
  - ▷ Lásd „A porkamra tisztítása”, a 63. oldalon.
- Nem dugult el a portól a redős szűrő?
  - ▷ Lásd „A szűrőegység tisztítása”, a 63. oldalon.
- Túl gyenge az akkumulátor kapacitása?
  - ▷ Lásd „Az akkumulátor feltöltése”, a 62. oldalon.

Rendszeresen ürítse ki a **8** porkamrát és tisztítsa meg a **15** szűrő egységet, hogy biztosítsa az optimális elszívási teljesítményt.

Ha a kívánt elszívási teljesítményt ezután sem sikerül elérni, adjá át a porelszívót a vevőszolgálatnak.

## Vevőszolgálat és használati tanácsadás

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvétlenül adjon meg a porszívó típusáblóján található 10-jegű megrendelési számot.

A Vevőszolgálat választ ad a terméknek javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékkalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatók:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

## Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Győmrői út 120.

A [www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu) oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

## Szállítás

A termékben található lithium-ion-akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó előírások érvényesek. A felhasználók az akkumulátorokat a közúti szállításban minden további nélküli szállíthatják.

Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt (például: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bíznak meg, akkor figyelembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre vonatkozó különleges követelményeket. Ebben az esetben a küldemény előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru szakembert.

Csak akkor küldje el az akkumulátort, ha a háza nincs megrongálódva. Ragassza le a nyitott érintkezőket és csomagolja be úgy az akkumulátort, hogy az a csomagoláson belül ne mozog hasson.

Vegye figyelembe az adott országban belüli, az előbbieknél esetleg szigorúbb helyi előírásokat.

## Hulladékkezelés



A porszívót, az akkumulátorokat, a tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontnak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Sohase dobja ki a porszívót és az akkumulátorokat/elemekeit a háztartási szemétre!

## Csak az EU-tagországok számára:



Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.


## Akkumulátorok/elemek:

### Li-ion:


Kérjük vegye figyelembe az „Szállítás” fejezetben, a 64 oldalon leírtakat.




A változtatás jog fenntartva.




GBA 10,8V...




AL 1115 CV




GBA 10,8V...




AL 1130 CV




2 607 432 046



L-BOXX 102  
2 608 438 691



1 600 A00 3KW



1 600 A00 2WY