

SH5-TSO-A

Wireless motion detector, Funk-Bewegungsmelder, Draadloze bewegingsdetector, DéTECTeur de mouvement sans fil, Bezprzewodowy detektor ruchu, Detector de movimiento inalámbrico



Specifications:

Maximum range: 50 m
Time adjustment: 5 sec. – 10 min.
Sensitivity adjustment: 3M – 12M
Detection range: Up to 8 m x 140°
Battery: 2 x 1,5V, type AAA (incl.)
1 Channel
Warranty: 2 years


CE + R&TTE APPROVED
433.92 MHz.

smartwares safety & lighting b.v.	NL : 0900-2088888 lokale tarief
	BE : 070-233031 lokale tarief
	F : +0825 560 659
Broekakerweg 15	DE : +49 2103 601762
5126 BD Gilze	140C/min, d= Fetsmetz
The Netherlands	Mobiel max. 42,2C/min
	UK : +44 (0) 845 230 1231
	ES : +34 938427589


CUSTOMER SERVICE




GB




2




3




4



5



6



F

Préparation à l'utilisation

- Installez le détecteur de mouvement (SH5-TSO-A) à au moins 1,2 m du sol.
- N'installez pas le détecteur de mouvement sous les rayons directs du soleil.
- N'installez pas le détecteur de mouvement en face d'une fenêtre, d'un ventilateur ou d'un climatiseur.
- N'installez pas le détecteur de mouvement sur ou près d'une source de chaleur.

Partie 1 de l'installation du détecteur de mouvement (SH5-TSO-A)

- a. Tout d'abord, retirez le cache de protection et ensuite le cadre de la plaque de fixation **①**.
- b. Installez la plaque de fixation à l'endroit désiré sur le mur avec les vis et les chevilles fournis **②**. Notez la flèche vers le haut.
- c. Actionnez les piles en tirant sur les onglets du détecteur de mouvement **③**.

Réaliser la liaison entre le détecteur de mouvement et un récepteur **④**

- a. Glissez le commutateur du bas à droite sur l'arrière du cache de protection sur la position DEL (Annulation).
- b. Maintenez le bouton du récepteur enfoncé pendant 3 secondes avant de le relâcher. Pendant cette opération, la DEL commence à clignoter. Votre récepteur est à présent en mode de connexion.
- Attention : la DEL doit clignoter uniquement une fois le bouton relâché. Si la DEL commence à clignoter lorsque le bouton est enfoncé, aucune connexion ne se produira.
- c. Faites coulisser l'interrupteur sur la position SET. La DEL du récepteur s'allumera, le détecteur de mouvement est à présent connecté. Recommez ces étapes pour tout autre récepteur.

Réglage du détecteur de mouvement **⑤**

- a. Glissez le commutateur du bas à gauche sur l'arrière du cache de protection sur 5 s, 1 min, 5 min ou 10 min pour régler la durée pendant laquelle le récepteur reste actif une fois un mouvement détecté.
- b. Glissez le commutateur sur le côté droit à l'arrière du cache de protection sur H (high), M (medium) ou L (low) pour régler l'intensité lumineuse souhaitée de la lampe à allumer.
- c. Glissez le commutateur sur le côté gauche à l'arrière du cache de protection sur 1 M, 3 M ou 6 M pour régler la sensibilité du détecteur de mouvement. 1 M = faible sensibilité. 3 M = bonne sensibilité. 6 M = forte sensibilité.

Partie 2 de l'installation du détecteur de mouvement

- a. D'abord, montez le cadre et ensuite le cache de protection de la plaque de fixation **⑥**. Notez les onglets de verrouillage.

PL

Przygotowanie do użycia

- Zamontuj czujnik ruchu (SH5-TSO-A) przyjaznijnie 1,2 m nad podłogą.
- Nie instaluj czujnika ruchu w miejscu nasłonecznionym.
- Nie instaluj czujnika ruchu przed oknem, wentylatorem lub klimatyzacją.
- Nie instaluj czujnika ruchu nad lub obok źródła ciepła.

Instalacja czujnika ruchu (SH5-TSO-A) część 1

- a. Napijewaj zdejmij pokrywę ochronną, a następnie ramkę z płytki montażowej **①**.
- b. Za pomocą dołączonych kółków z wkrtami umocuj płytę montażową w wybranym miejscu na ścianie **②**. Zwróć uwagę na strzałkę w górze.
- c. Uaktynij baterię poprzez wyciągnięcie pasków zabezpieczających na czujniku ruchu **③**.

Łączenie czujnika ruchu z odbiornikiem **④**

- a. Przesuń przełącznik w prawym dolnym rogu z tyłu pokrywy ochronnej na pozycję DEL.
- b. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku przez 3 sekundy, a następnie zwolnij go. W trakcie tej operacji kontrolka LED zaczyna migać. Odbiornik jest teraz przełączony na tryb łączenia.
- Uwaga: Kontrolka LED powinna migać tylko po zwolnieniu. Jeśli kontrolka LED zacznie migać już w trakcie naciśnięcia przycisku, wtedy nie będzie połączenia.
- c. Przesuń przełącznik do pozycji SET. Kontrolka LED na odbiorniku zaświeci się, detektor ruchu jest teraz połączony. Powtórz te kroki dla każdego innego odbiornika.

Ustawianie czujnika ruchu **⑤**

- a. Przesuń przełącznik w lewym dolnym rogu z tyłu pokrywy ochronnej na 5 sek, 1 min, 5 min lub 10 min, aby ustawić czas, na jak długo po wykryciu ruchu odbiornik ma pozostać włączony.
- b. Przesuń przełącznik po prawej stronie z tyłu pokrywy ochronnej na H (wysoki), M (średni) lub L (niiski), aby ustawić natężenie światła, z jakim ma się włączyć lampa.
- c. Przesuń przełącznik po lewej stronie z tyłu pokrywy ochronnej na 1M, 3M lub 6M, aby ustawić czułość czujnika ruchu. 1M = mało czuły. 3M = czuły. 6M = bardzo czuły.

Instalacja czujnika ruchu część 2

- a. Napijewaj zamontuj ramkę, a następnie pokrywę ochronną na płytce montażowej **⑥**. Zwróć uwagę na zatraski.

NL

Voorbereiding voor gebruik

- Plaats de bewegingsdetector (SH5-TSO-A) minimaal 1,2 m boven de grond.
- Plaats de bewegingsdetector niet in direct zonlicht.
- Plaats de bewegingsdetector niet voor een raam, ventilator of airconditioning.
- Plaats de bewegingsdetector niet boven of naast een warmtebron.

Installatie bewegingsdetector (SH5-TSO-A) deel 1

- a. Verwijder eerst de beschermingskap en dan het frame van de montageplaat **①**.
- b. Bevestig de montageplaat op de gewenste plaats op de muur met de meegeleverde pluggen en schroeven **②**. Let op de pijl omhoog.
- c. Activer de batterijen door de lipjes uit de bewegingsdetector te trekken **③**.

De bewegingsdetector met een ontvanger koppelen **④**

- a. Zet de schakelaar rechts onder op de achterkant van de beschermingskap op DEL.
- b. Druk 3 seconden op de knop op de ontvanger en laat deze vervolgens los. Bij deze handeling gaat de LED knipperen. UW ontvanger bevindt zich nu in de koppelmodus.
- c. Zet de schakelaar op SET. De LED op de ontvanger gaat branden, de bewegingsdetector is nu gekoppeld. Herhaal deze stappen voor eventuele overige ontvangers.

De bewegingsdetector instellen **⑤**

- a. Zet de schakelaar links onder op de achterkant van de beschermingskap op 5 sec, 1 min, 5 min of 10 min om de tijd in te stellen die de ontvanger aanblijft nadat beweging is gedetecteerd.
- b. Zet de schakelaar rechts op de achterkant van de beschermingskap op H (hoog), M (middel) of L (laag) om het lichtniveau in te stellen waarbij u wilt dat de lamp aan gaat.
- c. Zet de schakelaar links op de achterkant van de beschermingskap op 1M, 3M of 6M om de gevoeligheid van de bewegingsdetector in te stellen. 1M = weinig gevoelig. 3M = gevoelig. 6M = zeer gevoelig.

Installatie bewegingsdetector deel 2

- a. Plaats eerst het frame en dan de beschermingskap terug op de montageplaat **⑥**. Let op de klikvingers.

E

Preparación para el uso

- Instale el detector de movimiento (SH5-TSO-A) al menos a 1,2 m por encima del suelo.
- No permita que el detector de movimiento reciba la luz solar directamente.
- No instale el detector de movimiento delante de una ventana, un ventilador o una unidad de aire acondicionado.
- No instale el detector de movimiento por encima o cerca de una fuente de calor.

Instalación del detector de movimiento (SH5-TSO-A) primera parte

- a. En primer lugar, extraiga la cubierta protectora y a continuación el marco de la placa de montaje **①**.
- b. Coloque la placa de montaje en el lugar de la pared que deseé y fíjela con los tornillos proporcionados **②**. Observe la flecha hacia arriba.
- c. Active las baterías tirando de las pestanas del detector de movimiento **③**.

Conexión del detector de movimiento a un receptor **④**

- a. Deslice el interruptor inferior izquierdo de la parte posterior de la cubierta protectora hasta la posición DEL.
- b. Presione y mantenga el botón del receptor durante 3 segundos y suéltelo. Durante esta operación el LED comenzará a parpadear. El receptor pasará a modo conexión.
- Atención: el LED solamente debe parpadear tras soltar el botón. Si el LED comienza a parpadear durante la pulsación no se producirá la conexión.
- c. Deslice el interruptor a la posición SET. El LED del receptor se encenderá y el detector de movimiento estará conectado. Repita estos pasos para cualquier otro receptor.

Programación del detector de movimiento **⑤**

- a. Deslice el interruptor inferior izquierdo de la parte posterior de la cubierta protectora hasta la posición de 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos o 10 minutos para programar el tiempo que el receptor permanecerá encendido tras detectar algún movimiento.
- b. Deslice el interruptor situado en el lado derecho de la parte posterior de la cubierta protectora hasta H (alto), M (medio) o L (bajo) para seleccionar el nivel de intensidad con el que se encenderá la luz.
- c. Deslice el interruptor situado en el lado izquierdo de la parte posterior de la cubierta protectora hasta 1M, 3M o 6M para seleccionar la sensibilidad del detector de movimiento. 1M = sensibilidad baja. 3M = sensible. 6M = muy sensible.

Instalación del detector de movimiento segunda parte

- a. En primer lugar, Monte el marco y después la cubierta protectora en la placa de montaje **⑥**. Observe las pestanas de fijación.

SH5-TSO-A

Trådlös rörelsedetektor, Trådlöse bevegelsesdetektor, Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης, Bezdrátový detektor pohybu, Vezeték nélküli mozgásérzékelő, Detector de mișcare wireless



- GB Go to www.smartwares.eu to obtain manuals, product information, images and the document of conformity
- D Gehen Sie auf www.smartwares.eu, um Handbücher, Produktinformationen, Bilder und die Konformitätserklärung abzurufen.
- NL Ga naar www.smartwares.eu voor handleidingen, product informatie, afbeeldingen of het document van conformiteit
- F Visitez www.smartwares.eu pour obtenir les modes d'emploi, les informations concernant les produits, les images et la documentation de la conformité du produit
- PL Wejdź na stronę www.smartwares.eu, aby uzyskać instrukcję, informacje o produkcie, zdjęcia oraz dokumentację zgodności
- E Acceda a www.smartwares.eu para obtener manuales, información de productos, imágenes y la documentación de cumplimiento
- S Gå till www.smartwares.eu för att hitta handböcker, produktinformation, bilder och deklarationen om överensstämmande
- NO Gå til www.smartwares.eu å få manualer, produktinformasjon, bilder og samsvarserklæringen
- GR Πηγαίνετε στο www.smartwares.eu για να αποκτήσετε εγχειρίδια, πληροφορίες για τη προϊόντα, εικόνες και το έγγραφο της ουμημόφωσης
- CZ Pro získání návodu, informací o výrobku, obrázků a dokumentu o schodě navštívte stránky www.smartwares.eu
- H Ugorjon a www.smartwares.eu webhelyre a kézikönyv, termékinformációk, képek és megfelelőségi dokumentumok letöltéséhez
- RO Accesați www.smartwares.eu pentru a obține manuale, informații ale produsului și documentul de conformitate

S

Förberedelser för användning

- Installera inte rörelsedetektorn i direkt solljus.
- Installera inte rörelsedetektorn framför ett fönster, fläkt eller luftkonditionering.
- Installera inte rörelsedetektorn över eller bredvid en värmekälla.

Installation rörelsedetektor (SH5-TSO-A) del 1

- a. För det första, ta bort skyddshöljet och sedan ramen från monteringsplattan **①**.
- b. Fäst monteringsplattan på önskad plats på väggen med de medföljande pluggarna och skruvarna **②**. Notera uppåtpilen.
- c. Aktivera batterierna genom att dra ut flikarna i rörelsedetektorn **③**.

Ansluta rörelsedetektorn till en mottagare

- a. Skjut den nedre högra omkopplaren på baksidan av skyddshöljet till DEL-läget.
- b. Häll in knappen på mottagaren i 3 sekunder och släpp den sedan. LED:n börjar blinka. Din mottagare är nu i länningsläge.
- Observera:** LED:n ska endast blinka sedan du släppt knappen. Om LED:n börjar blinka medan knappen trycks in utför ingen lännning.
- c. Skjut omkopplaren till läge SET. LED:n på mottagaren tänds, och rörelsedetektorn är nu länkad. Upprepa dessa steg för andra mottagare.

Inställning av rörelsedetektorn

- a. Skjut den nedre vänstra omkopplaren på baksidan av skyddshöljet till 5 sekunder, 1 minut, 5 minuter eller 10 minuter för att sätta in tiden som mottagaren förbinder påslagen efter att rörelse detekteras.
- b. Skjut omkopplaren till höger på baksidan av skyddshöljet till H (hög), M (medium) eller L (låg) för att sätta in den önskade ljusnivån du vill att lampan tänds på.
- c. Skjut omkopplaren till vänster på baksidan av skyddshöljet till 1M, 3M eller 6M för att sätta in känsligheten för rörelsedetektorn. 1M = låg känslighet. 3M = känslig. 6M = mycket känslig.

Installation rörelsedetektor (SH5-TSO-A) del 2

- a. Först, montera ramen och sedan skyddshöljet på monteringsplattan **⑥**. Notera de läsande flikarna.

NO

Klargjøring for bruk

- Installer bevegelsesføleren (SH5-TSO-A) minst 1,2 m over gulvet.
- Ikke installer bevegelsesføleren i direkte sollys.
- Ikke installer bevegelsesføleren foran et vindu, air-conditioning eller vifte.
- Ikke installer bevegelsesføleren over eller ved siden av en varmekilde.

Installasjon bevegelsesføler (SH5-TSO-A) del 1

- a. Fjern først beskyttelsesdelen og dermed rammen til monteringsplaten **①**.
- b. Fest monteringsplaten til ønsket punkt på veggen med de medfølgende skruene **②**. Legg merke til opp-pilen.
- c. Aktiver batteriet ved å trekke ut stripen på beskyttelsesføleren **③**.

Tilkobling av en bevegelsesføler til en mottaker

- a. Skyv den nedre høyre bryteren på baksiden av beskyttelsesdelen til posisjon DEL.
- b. Trykk og hold knappen på mottakeren i 3 sekunder, og slipp den igjen. Under denne operasjonen begynner LED-lyset å blinke. Mottakeren vil slås til på tilknytningsmodus.
- OBS:** LED-lyset skal bare blinke etter at du sliper. Hvis LED-lyset begynner å blinke imens du trykker, vil det ikke skje noe tilkobling.
- c. Skyv bryteren til posisjonen SET. LED-lyset til mottakeren slås på, og bevegelsesfølkoren er nå koblet til. Gjenta disse trinnene for alle andre mottakere.

Innstilling av bevegelsesføleren

- a. Skyv den nedre venstre bryteren på baksiden av beskyttelsesdelen til 5 sek, 1 min, 5 min eller 10 min for å angi tiden da mottakeren er slått på etter at en bevegelse er oppdaget.
- b. Skyv bryteren på høyre side av beskyttelsesdelen til H (høy), M (medium) eller L (lav) for å angi det lysnivået du ønsker at lampen skal tennes på.
- c. Skyv bryteren på venstre side av baksiden på det beskyttende dekslet til 1M, 3M eller 6M for å angi følsomheten til bevegelsesføleren. 1M = lav følsomhet. 3M = følsom. 6M = meget følsom.

Installasjon bevegelsesføler del 2

- a. Monter først rammen og dermed beskyttelsesdelen på monteringsplaten **⑥**. Legg merke til låsetabene.

GR

Προετοιμασία για τη χρήση

- Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή κίνησης (SH5-TSO-A) τουλάχιστον 1,2 μέτρα πάνω από το δάπεδο.
- Μην εγκαθιστήστε τον ανιχνευτή κίνησης σε άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
- Μην εγκαθιστήστε τον ανιχνευτή κίνησης μπροστά από παράθυρο, ανεμιστήρα ή κλιματιστικό.
- Μην εγκαθιστήστε τον ανιχνευτή κίνησης μπροστά από παράθυρο, ανεμιστήρα ή κλιματιστικό.

Εγκατάσταση του ανιχνευτή κίνησης (SH5-TSO-A) μέρος 1

- a. Πρώτα αφαιρέστε το προστατευτικό καλύμμα και ξέπεστε το πλαϊνό από τη βάση συναρμολόγησης **①**.
- b. Στερεώστε τη βάση συναρμολόγησης στο επιθυμητό σημείο πάνω στον τοίχο με τις βίδες και τα βίσματα που παρέχονται **②**.
- c. Προσοχή στη βέλος που διέγεις προς την επάνω.

Σύνδεση του ανιχνευτή κίνησης με ένα δέκτη

- a. Σύρετε τον κάτω δεξιά διάκοπτο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προστατευτικού καλύμματος στο 5 δευτ., 1 λεπτ., 5 λεπτ. ή 10 λεπτά για να ορίσετε το χρόνο για τον οποίο ο ανιχνευτής κίνησης θα παραμείνει ενεργοποιημένος μετά από ανιχνευση κίνησης.
- b. Σύρετε το διάκοπτο που βρίσκεται στο δεξιά πλευρά στο πίσω μέρος του προστατευτικού καλύμματος στο H (ψηφίο) ή L (χαρτό) για να ορίσετε το επίδειξ φωτός στο οποίο επιθυμείτε να ανθεψει η λυγίδα.
- c. Σύρετε το διάκοπτο στην αριστερή πλευρά στο πίσω μέρος του προστατευτικού καλύμματος στο 1M, 3M ή 6M για να ορίσετε την ευαίσθητηση του ανιχνευτή κίνησης. 1M = υψηλή ευαίσθητηση. 3M = ευαίσθητη. 6M = πολύ ευαίσθητη.

Ρύθμιση του ανιχνευτή κίνησης

- a. Σύρετε τον κάτω αριστερό διάκοπτο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προστατευτικού καλύμματος στο 5 δευτ., 1 λεπτ., 5 λεπτ. ή 10 λεπτά για να ορίσετε το χρόνο για τον οποίο ο ανιχνευτής κίνησης θα παραμείνει ενεργοποιημένος μετά από ανιχνευση κίνησης.
- b. Σύρετε το διάκοπτο που βρίσκεται στο δεξιά πλευρά στο πίσω μέρος του προστατευτικού καλύμματος στο H (ψηφίο) ή L (χαρτό) για να ορίσετε το επίδειξ φωτός στο οποίο επιθυμείτε να ανθεψει η λυγίδα.
- c. Σύρετε το διάκοπτο στην αριστερή πλευρά στο πίσω μέρος του προστατευτικού καλύμματος στο 1M, 3M ή 6M για να ορίσετε την ευαίσθητηση του ανιχνευτή κίνησης. 1M = υψηλή ευαίσθητηση. 3M = ευαίσθητη. 6M = πολύ ευαίσθητη.

Εγκατάσταση του ανιχνευτή κίνησης μέρος 2

- a. Πρώτα τοποθετήστε στη θέση του το πλαϊνό και έπειτα το προστατευτικό καλύμμα πάνω στη βάση συναρμολόγησης **⑥**. Προσέξτε τη σημείη.

CZ

Příprava pro použití

- Namontujte detektor pohybu (SH5-TSO-A) minimálně 1,2 m nad podlahou.
- Nemontujte detektor pohybu na přímě sluneční světlo.
- Nemontujte detektor pohybu před okno, ventilátor anebo klimatizaci.
- Nemontujte detektor pohybu nad nebo vedle zdrojů tepla.

Montáž detektoru pohybu (SH5-TSO-A) část 1

- a. Nejmířte odstraněte ochranný kryt a pak rámeček z montážní desky.
- b. Upevněte montážní desku na požadované místo na zdi pomocí dodaných hmoždinek a šroubků.
- c. Aktivujte baterie vyjmout záložek z detektoru pohybu.

Spojení detektoru pohybu s přijímačem

- a. Přepněte pravý spodní spináč na zadní části ochranného krytu do polohy DEL.
- b. Na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko na přijímači a pak jej uvolněte. Během této činnosti začne blikat LED. Váš přijímač je nyní přepnut do režimu spárování.
- Upozornění:** LED by měla blikat pouze po uvolnění. Pokud LED začne blikat během doby kdy tisknete tlačítko, přijímač se respáruje.
- c. Posuňte spináč na zadní straně ochranného krytu na 1M, 3M nebo 6M pro nastavení citlivosti detektoru pohybu. 1M = nízká citlivost. 3M = citlivý. 6M = vysoká citlivost.

Nastavení detektoru pohybu

- a. Přepněte levý spodní spináč na zadní straně ochranného krytu na 5 s, 1 min, 5 min nebo 10 min pro nastavení času, během které přijímač zůstává zapnutý po detekci pohybu.
- b. Přepněte pravý spináč na zadní straně ochranného krytu na H (vysoká), M (střední) nebo L (nízká) pro nastavení intenzity světla, se kterou chce světlo zapnout.
- c. Přepněte levý spináč na zadní straně ochranného krytu na 1M, 3M nebo 6M pro nastavení citlivosti detektoru pohybu. 1M = nízká citlivost. 3M = citlivý. 6M = vysoká citlivost.

Montáž detektoru pohybu, část 2

- a. Nejmířte namontujte rámeček a pak ochranný kryt na montážní desku.
- b. Dejte pozor na západkové jazyky.

H

Üzembe helyezés előtt

- A mozgásérzékelő (SH5-TSO-A) legalább 1,2 m-rel a padló szintje felett helyezze el.
- A mozgásérzékelőt ne helyezze közvetlen napfényre.
- A mozgásérzékelőt ne helyezze ablak, ventilátor vagy légkondicionáló elől.
- A mozgásérzékelőt ne helyezze hőforrás fölött vagy közelébe.

Mozgásérzékelő (SH5-TSO-A) üzembe helyezése, 1. rész

- a. Első lépében távolítsuk el a védőborítást, majd a keretet a rögzítőlapról **①**.
- b. Szerejjük fel a rögzítőlapot a kiáltott helyre a falon a mellékelt csavarok és típik segítségével **②**.
- c. Aktiválja az elemeket a mozgásérzékelőn található fülök kihúzásával **③**.

A mozgásérzékelő és egy vévőegység összekapcsolása

- a. Csatlakassa a védőborítás hátloldalán található bal alsó kapcsolót 5 mp (3 sek.), 1 perc (1 min.), 5 perc (5 min.) vagy 10 perc (10 min.) állásba. Igy állítható be az időtartam ameddig a vévőegység bekapcsolva maradj a mozgásérzékelőre.
- b. Kapcsolja a védőborítás hátloldalán található jobb oldali kapcsolót H (magas), M (közepes) vagy L (alacsony) állásba. Igy állítható be az a fényerősséget, amelynek szerinté, hogy a világítás bekapcsoljon.
- c. Csatlakossa a kapcsolt BEÁLLÍTÁS pozícióba. A vévő lévő LED kigyullad, a mozgásérzékelő csatlakoztatva van. Az esetleg többi vévővel is ismételje meg a fenti lépéseket.

A mozgásérzékelő belsítése

- a. Kapcsolja a védőborítás hátloldalán található bal alsó kapcsolót 5 mp (3 sek.), 1 perc (1 min.), 5 perc (5 min.) vagy 10 perc (10 min.) állásba. Igy állítható be az időtartam ameddig a vévőegység bekapcsolva maradj a mozgásérzékelőre.
- b. Tartsa lenyoma gombot 3 másodpercig a vévőn, majd engedje el. Ezben művelet során a LED elkezd lelkesülni. Most a LED már csak csatlakoztatás módon van.
- Figyelem:** a LED-nek csak a felengedés után kell villognia. Ha a LED a gomb lenyomva tartása közben kezd el villogni, akkor nem lesz csatlakoztatva.
- c. Csatlakoztassa a kapcsolt BEÁLLÍTÁS pozícióba. A vévő lévő LED kigyullad, a mozgásérzékelő csatlakoztatva van. Az esetleg többi vévővel is ismételje meg a fenti lépéseket.

Mozgásérzékelő üzembe helyezése, 2. rész

- a. Első lépében rögzítse a keretet, majd a védőborítást a rögzítőlapra **⑥**. Vegye figyelembe a rögzítőfűleteket.

RO

Pregătirea pentru utilizare

- Monta senzorul de mișcare (SH5-TSO-A) la cel puțin 1,2 m deasupra podelei.
- Nu montați senzorul de mișcare în lumina directă a soarelui.
- Nu montați senzorul de mișcare în fața unei ferestre, ventilator sau aparat de aer condiționat.
- Nu montați senzorul de mișcare deasupra sau lângă o surse de căldură.

Montarea senzorului de mișcare (SH5-TSO-A) parte 1

- a. Mai întâi scoateți capacul de protecție și apoi cadrul placii de montaj **①**.
- b. Fixați placă de montaj pe locul dorit de pe perete cu ajutorul suruburilor și dilibrurilor furnizate.
- c. Observați săgeata de sus.
- d. Activăzi bateriile trăgând de capetele senzorului de mișcare **③**.

Conectarea senzorului de mișcare la un receptor

- a. Glisați comutatorul din partea dreaptă de jos din spatele capacului de protecție până la poziția DEL.
- b. Apăsați și țineți apăsat butonul de pe receptor 3 de secunde și apoi eliberați-l. În timpul acestui procese LED-ul începe să pâlpâie.
- Atenție:** LED-ul trebuie să pâlpâie doar după eliberarea butonului. Dacă LED-ul începe să pâlpâie în timpul apăsării butonului, nu se va forma conexiune.
- c. Glisați comutatorul din poziția SET. LED-ul de pe receptor se va aprinde, detecteurul de mișcare este acum conectat. Repetați acesti pași pentru oricare alt receptor.

Setarea senzorului de mișcare

- a. Glisați comutatorul din partea stângă de jos din spatele capacului de protecție la 5 sec, 1 min, 5 min sau 10 min pentru a seta temporul în care receptorul rămâne aprins după ce detectează mișcare.
- b. Glisați comutatorul din partea dreaptă de jos din spatele capacului de protecție la H (inalt), M (mediu) sau L (jos) pentru a seta nivelul de lumină cu care doriti să se aprindă becul.
- c. Glisați comutatorul din partea stângă de jos din spatele capacului de protecție la 1M, 3M sau 6M pentru a seta sensibilitatea senzorului de mișcare. 1M = puțin sensibil 3M = sensibil. 6M = foarte sensibil.

Montarea senzorului de mișcare parte 2

- a. Mai întâi montați cadrul și apoi capacul de protecție pe placă de montaj **⑥**. Observați demele de închidere.