


Skizze / Bild



<p><b>DESK2 3xSchutzkontaktsteckdosen mit 0,2m H05VV-F3G1,5mm<sup>2</sup> mit GST18/3 Stecker + 1,5m separate Netzleitung GST18/Schuko 2xCAT 6 und 1xUSB</b></p>	<p><b>DESK2 3xGerman type sockets with 0,2m H05VV-F3G1,5mm<sup>2</sup> with GST18/3 plug + 1,5m separate power line GST18/Schuko 2xCAT 6 and 1xUSB</b></p>
<p><b>Steckdosen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nach IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt, mit Kinderschutz</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20, 35°</li> <li>schwarz</li> </ul>	<p><b>Steckdosen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>According IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>2-pole with earthing contact, incl. child protection</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20, 35°</li> <li>Black</li> </ul>
<p><b>Custom Module:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2xRJ45,Verbinder CAT6 Buchse / Buchse (940.083)</li> <li>1xUSB 3.0, Verbinder A/A , Keystone Modul (917.120)</li> </ul>	<p><b>Custom Module:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2xRJ45,connector CAT6 female / female (940.083)</li> <li>1xUSB 3.0, connector A/A , Keystone Modul (917.120)</li> </ul>
<p><b>Anschluss:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht wiederanschließbar, Endkappen genietet</li> <li>0,2m H05VV-F3G 1,5mm<sup>2</sup> schwarz mit Wieland GST18/3 Stecker schwarz, verriegelbar</li> <li>1,5m separate Netzleitung GST18/Schuko (375.000)</li> </ul>	<p><b>Connection:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non-rewireable, riveted endcaps</li> <li>0,2m H05VV-F3G 1,5mm<sup>2</sup> black with Wieland GST18/3 plug black, lockable</li> <li>1,5m separate power line GST18/Schuko (375.000)</li> </ul>
<p><b>Befestigung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Über Haltewinkel (schwarz)</li> </ul>	<p><b>Mounting:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Via holding flanges (black)</li> </ul>
<p><b>Material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunststoff: PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C</li> <li>Profil und Rückenblende: Aluminium</li> </ul>	<p><b>Material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plastic: PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C</li> <li>Profile and back cover: Aluminum</li> </ul>
<p><b>Lackierung (Endkappen, Profil und Rückenblende):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>INOX</li> </ul>	<p><b>Painting (endcaps, profile and back cover):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>INOX</li> </ul>
<p><b>Abmessungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gemäß Zeichnung</li> </ul>	<p><b>Measurements:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>According to drawing</li> </ul>
<p><b>Lieferform:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In Kartonbox verpackt</li> </ul>	<p><b>Packing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In carton box</li> </ul>
<p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Steckdosenleiste</li> <li>2x Haltewinkel (Schwarz)</li> </ul>	<p><b>Extent of delivery:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x socket strip</li> <li>2x holding brackets (black)</li> </ul>