



HSIP6000

Smart home monitoring

- HD 720p** 720P HD
- Touch Screen**
- Support 4 Cameras**
- Motion Detection**
- Weather-proof IP65**
- Internet Access**
- Micro SD Recording**



Switel HSIP 6000
Oberklasse
 Preis/Leistung: **sehr gut**
Digital Home Ausgabe 4/2017

smartphone / tablet not included!



GB Digital wireless monitoring system with LED light

- ▶ 2.4GHz digital wireless transmission
- ▶ 720p HD resolution
- ▶ Up to 4 cameras
- ▶ Remote access with free apps for smart phone/tablet
- ▶ 7" touchscreen monitor with manual, motion and scheduled recording on SD card
- ▶ Weather proof camera with infrared LEDs, motion detection and night vision
- ▶ 6W / 500 lumens white LED to light your way or for added security (=60W halogen)
- ▶ Audio monitoring and talking function
- ▶ Supports SD card up to 128GB (not included!)

FR Système de surveillance sans fil numérique avec lumière LED

- ▶ Transmission sans fil numérique 2,4 GHz
- ▶ Résolution HD 720P
- ▶ Jusqu'à 4 caméras
- ▶ Accès à distance avec des applications gratuites pour Smartphone / tablet
- ▶ Ecran tactile 7" avec enregistrement activée manuellement, par détecteur de mouvement ou programmé sur carte SD jusqu'à 128 GB (non include!)
- ▶ Caméra HD résistant aux intempéries, équipés LED infrarouges avec détection de mouvement et vision nocturne
- ▶ LED blanche de 6W / 500 lumens pour éclairer votre chemin ou pour plus de sécurité (=60W halogène)
- ▶ Surveillance audio et fonction interphone
- ▶ Supporte carte SD jusqu'à 128 GB (non include!)

IT Sistema di monitoraggio wireless digitale con luce LED

- ▶ 2.4GHz trasmissione digitale senza fili
- ▶ Risoluzione HD 720p
- ▶ Fino a 4 telecamere
- ▶ Accesso remoto con applicazioni per smartphone / tablet
- ▶ 7" schermo touch screen con registrazione attivato manualmente, dal sensore di movimento o programmato su scheda SD
- ▶ HD telecamere resistenti alle intemperie con LED a infrarossi, rilevazione del movimento e visione notturna
- ▶ LED bianca 6W / 500 lumen per illuminare la strada o per una maggiore sicurezza (=60W alogena)
- ▶ Monitoraggio audio e funzione intercom
- ▶ Supporta SD card fino a 128 GB (non incluso!)

DE Digitales Funküberwachungs-System mit LED-Licht

- ▶ 2,4 GHz digitale drahtlose Übertragung
- ▶ HD 720p Auflösung
- ▶ Bis zu 4 Kameras
- ▶ Remote-Zugriff mit kostenlosen Apps für Smartphone / Tablet
- ▶ 7" Touchscreen-Monitor mit bewegungsgesteuerter oder programmierbarer Aufnahme auf Micro SD-Karte
- ▶ Wetterfeste Kamera mit LED-Licht, Bewegungserkennung und Nachtsicht
- ▶ Weiße 6W / 500 Lumen-LED zur Wegbeleuchtung und zusätzliche Sicherheit (= 60 W Halogen)
- ▶ Audioüberwachung und Gegensprechfunktion
- ▶ Unterstützt SD-Karte bis zu 128GB (nicht enthalten!)



Product launch date:	June 2017
Unit size:	Camera: 211 x 93 x 82 mm Monitor: 196 x 123 x 25 mm
Product weight (with package):	ca. 1.700 g
Package size:	270 x 235 x 110 mm
Package content:	1x camera, 1x monitor, 2x power adapter, 1x user manual
Adapters / Plugs:	Europe
Product menu languages:	GB/FR/IT/DE
Giftbox languages:	GB/FR/IT/DE/ES
User manual languages:	GB/FR/IT/DE



HSIP6000

Smart home monitoring



Wandmontage möglich



Weißes LED-Licht für Nachtsicht

Technische Daten

Kamera

- ▶ Wetterfest IP65
- ▶ Reichweite bis zu 300 m bei freier Sichtlinie
- ▶ Reichweite Nachtsicht bis zu 10 m
- ▶ Infrarot-LED's für Nachtsicht
- ▶ Automatische ICR-Filterumschaltung gewährleistet optimale Darstellung bei Tag und Nacht
- ▶ Bewegungserkennung durch PIR-Sensor und Bildverarbeitung
- ▶ Alarmsignal durch Bewegungserkennung PIR-Sensor
- ▶ Frequenz 2,400 ... 2,483.5 GHz
- ▶ Datenrate 4 Mbps
- ▶ Sendeleistung 16 dBm (TYP)
- ▶ Modulation GFSK mit FHSS
- ▶ Kamerasensor 1/4" Color CMOS image sensor
- ▶ Effektive Auflösung H: 1280 V: 720
- ▶ Image Processing MPEG 4
- ▶ Auflösung / Wiederholung Cam x 1 : 720p x 1 @ 15 fps
- ▶ Cam x 2 : VGA x 2 @ 30 fps
- ▶ Cam x 4 : VGA x 4 @ 10 fps
- ▶ Linse 3,6 mm / F1.9 (ICR cut Filter)
- ▶ Sichtwinkel (Diagonal) 68° (FOV)
- ▶ IR LED / Nachtsichtweite 1xIR LED + 6x Weiss-LEDs
- ▶ Stromversorgung 9.0 VDC 2 A +/- 5%
- ▶ Stromverbrauch 1680 mA max. (mit IR-LED + Weiss-LED + Talk-Back ein)
- ▶ 500 mA max. mit Talk-Back ein
- ▶ Betriebstemperatur -10°C ... +50°C / Rel. Luftfeuchte 0% ... 85%

Monitor

- ▶ Frequenz 2,400 ... 2,483.5 GHz
- ▶ Datenrate 4 Mbps
- ▶ Empfangsempfindlichkeit -81dBm
- ▶ Bewegungsgesteuerte Aufnahme 15/30/60 Sek. programmierbar
- ▶ Modulation GFSK mit FHSS
- ▶ Monitor-Display 7" (17,8 cm) Color LCD (800 x 480 px)
- ▶ Sichtwinkel H: 140° V: 110°
- ▶ Aufnahmeformat ASF
- ▶ SDHC-Speicherkarte max. 128 GB
- ▶ Lithium-Akku 3.7V 2000 mAh
- ▶ Stromversorgung 5 V DC 2 A +/- 5%
- ▶ Betriebstemperatur -10°C ... +40°C / Rel. Luftfeuchte 0% ... 85%
- ▶ SD-Kartensteckplatz - SD-Karte (max. 128GB) nicht enthalten!

