



HS2000

Smart home monitoring

- 720P HD
- Touch Screen
- Support 4 Cameras
- Motion Detection
- Weather-proof IP54
- Two way communication
- Micro SD Recording



GB

Digital wireless monitoring system

- ▶ 2.4GHz digital wireless transmission
- ▶ HD 720P resolution
- ▶ Up to 4 cameras
- ▶ 7" touch screen monitor with recording
- ▶ Weather proof camera with motion detection and night vision
- ▶ Audio monitoring and talking function
- ▶ Support SD card up to 128GB (not included!)

FR

Système de surveillance sans fil numérique

- ▶ Transmission sans fil numérique 2,4 GHz
- ▶ Résolution HD 720P
- ▶ Jusqu'à 4 caméras
- ▶ Ecran tactile 7" avec enregistrement
- ▶ Caméra étanche avec détection de mouvement et vision nocturne
- ▶ Surveillance audio et fonction interphone
- ▶ Supporte carte SD jusqu'à 128 GB (non incluse!)

IT

Sistema di monitoraggio wireless digitale

- ▶ 2.4GHz trasmissione digitale senza fili
- ▶ Risoluzione HD 720P
- ▶ Fino a 4 telecamere
- ▶ 7" schermo touch screen con registrazione
- ▶ Macchina fotografica a prova di tempo con rilevazione del movimento e visione notturna
- ▶ Monitoraggio audio e funzione intercom
- ▶ Supporta la scheda SD fino a 128GB (non è inclusa!)


DE

Digitales Funk-Überwachungssystem

- ▶ 2,4 GHz digitale drahtlose Übertragung
- ▶ HD 720P Auflösung
- ▶ Bis zu 4 Kameras
- ▶ 7" Touchscreen-Monitor mit bewegungsgesteuerter oder programmierbarer Aufnahme auf Micro SD-Karte
- ▶ Wetterfeste Kamera mit Bewegungserkennung und Nachtsicht
- ▶ Audioüberwachung und Gegensprechfunktion
- ▶ Unterstützt SD-Karte bis zu 128GB (nicht enthalten!)



Product launch date:	June 2017
Unit size:	Camera: 180 x 60 x 68 mm Monitor: 196 x 123 x 28 mm
Product weight (with package):	ca. 1600 g
Package size:	190 x 174 x 70 mm
Package content:	1x camera, 1x monitor, 2x power adapter, 1 set wall plugs + screws, 1x user manual
Adapters / Plugs:	Europe
Product menu languages:	GB/FR/IT/DE
Giftbox languages:	GB/F/I/D/NL/E/PL/RU/SWE/P/TR
User manual languages:	GB/FR/IT/DE



HS2000

Smart home monitoring



Technische Daten

Kamera

- ▶ Wetterfest IP54
- ▶ Reichweite bis zu 300 m bei freier Sichtlinie
- ▶ Reichweite Nachtsicht bis zu 12 m
- ▶ Infrarot-LED's für Nachtsicht
- ▶ Automatische ICR-Filterumschaltung gewährleistet optimale Darstellung bei Tag und Nacht
- ▶ Bewegungserkennung durch PIR-Sensor und Bildverarbeitung
- ▶ Alarmsignal durch Bewegungserkennung PIR-Sensor
- ▶ Frequenz 2,400 ... 2,483 GHz
- ▶ Kamerasensor 1/4" Color CMOS MEG pixel image sensor
- ▶ PIR-Winkel (horizontal) / Reichweite (25°C) 70° / 6 m
- ▶ Betriebstemperatur -10°C ... +50°C
- ▶ Stromversorgung 9.0 VDC 600 mA +/- 5%

Monitor

- ▶ Aufnahmeformat MPEG4
- ▶ Bewegungsgesteuerte Aufnahme 15/30/60 Sek. programmierbar
- ▶ Display 7" (17,8 cm) Color LCD (800 x 480 px)
- ▶ Betriebstemperatur -10°C ... +40°C / Humidity 0% ... 85%
- ▶ Stromversorgung 5 V DC 2 A +/- 5%
- ▶ SD-Kartensteckplatz - SD-Karte (max. 128 GB) nicht enthalten!



Wandinstallation
möglich

