



Bengen & Schnötten

- D** LED-Rundumkennleuchte
- GB** LED Rotating beacon
- F** Gyrophare LED
- NL** LED-zwaallicht



D

LED Rundumkennleuchte, flexibler Fuß, 12/24V,R65, Homologation ECE R65, ECE R10, 39 superhelle LED's, 120 Blitze pro Minute, 12-24V, IP56 Sicherheitsstandards, Temperaturfenster: -30°C - bis + 50°C, Hauben-Maße HxD ca. 6x12,5 cm, Gesamt-Maße ca. 19x12,5cm, E-zeichen: E9 10R-05.11190 / E9 00.1824, 19W im Strassenverkehr nach StVZO nur mit Sondergenehmigung erlaubt.

GB

LED rotating beacon, flexible foot, 12 / 24V, R65, homologation ECE R65, ECE R10, 39 super bright LEDs, 120 flashes per minute, 12-24V, IP56 safety standards, temperature window: -30 ° C - up to + 50 ° C, hoods Dimensions HxD approx. 6x12,5 cm, total dimensions approx. 19x12,5cm, E-sign: E9 10R-05.11190 / E9 00.1824, 19W, for use in official traffic you need administrative permit

F

Gyrophare à LED, pied flexible, 12 / 24V, R65, homologation ECE R65, ECE R10, 39 LED très lumineuses, 120 flashes par minute, 12-24V, normes de sécurité IP56, fenêtre de température: -30 ° C à + 50 ° C, hottes Dimensions HxD environ 6x12,5 cm, dimensions totales environ 19x12,5cm, signe E: E9 10R-05.11190 / E9 00.1824, 19W, dans les zones de trafic réglementées par StVZO uniquement autorisées avec une autorisation spéciale.

NL

LED zwaailicht, flexibele voet, 12 / 24V, R65, homologatie ECE R65, ECE R10, 39 superheldere LED's, 120 flitsen per minuut, 12-24V, IP56 veiligheidsnormen, temperatuurvenster: -30 ° C - tot + 50 ° C, kappen Afmetingen HxD ca. 6x12,5 cm, totale afmetingen ca. 19x12,5cm, E-sign: E9 10R-05.11190 / E9 00.1824, 19W, in verkeer volgens StVZO alleen met speciale toestemming toegestaan.