

Bergen & Schnötten



- D LED-Rundumkennleuchte
- GB LED Rotating beacon
- F Gyrophare LED
- NL LED-zwaalicht



4

042504 202487

D

LED Rundumkennleuchte, magnetisch / 3 Schrauben, 12/24V, R65, Homologation ECE R65, ECE R10, 39 superhelle LED's, 120 Blitze pro Minute, 12-24V, IP56 Sicherheitsstandards, Temperaturfenster: -30°C - bis + 50°C, Hauben-Maße HxD ca. 6,3x12,5 cm, Gesamt-Maße ca. 13,3x12,5cm, E-zeichen: E9 10R-05.11190 / E9 00.1824, 19W im Strassenverkehr nach StVZO nur mit Sondergenehmigung erlaubt.

GB

LED rotating beacon, magnetic / 3 screws, 12 / 24V, R65, homologation ECE R65, ECE R10, 39 super bright LEDs, 120 flashes per minute, 12-24V, IP56 safety standards, temperature window: -30 ° C - up to + 50 ° C, hoods Dimensions HxD approx. 6,3x12,5 cm, total dimensions approx. 13,3x12,5cm, E-sign: E9 10R-05.11190 / E9 00.1824, 19W, for use in official traffic you need administrative permit

F

Gyrophare à LED, magnétique / 3 vis, 12 / 24V, R65, homologation ECE R65, ECE R10, 39 LED très lumineuses, 120 flashes par minute, 12-24V, normes de sécurité IP56, fenêtre de température: -30 ° C à + 50 ° C, hottes Dimensions HxD environ 6,3x12,5 cm, dimensions totales environ 13,3x12,5cm, signe E: E9 10R-05.11190 / E9 00.1824, 19W, dans les zones de trafic réglementées par StVZO uniquement autorisées avec une autorisation spéciale.

NL

LED zwaailicht, magnetische / 3 schroeven, 12 / 24V, R65, homologatie ECE R65, ECE R10, 39 superheldere LED's, 120 flitsen per minuut, 12-24V, IP56 veiligheidsnormen, temperatuurvenster: -30 ° C - tot + 50 ° C, kappen Afmetingen HxD ca. 6,3x12,5 cm, totale afmetingen ca. 13,3x12,5cm, E-sign: E9 10R-05.11190 / E9 00.1824, 19W, in verkeer volgens StVZO alleen met speciale toestemming toegestaan.