

Bengen & Schnöten



6x5 W/12V LED-Suchscheinwerfer
mit Kabelfernbedienung elektrisch verstellbar

D LED-Suchscheinwerfer, 6x5W/12V, mit Kabelfernbedienung elektrisch um 340° zu drehen und 250° rauf und runter zu schwenken, Anschluß am 12 V Zigarettenanzünder, 1900 Lumen, 7000 K, Gummisaugfuß incl. ca. 4 m Kabel. Maße HxBxT = ca. 24x18x14 cm, Reflektor-Ø ca. 10 cm.

GB LED searchlight, 6x5W/12V, with cable remote control, electrically to turn 340° and 250° up and down, connection to the 12 V cigarette lighter, 1900 lumens, 7000 K, rubber suction foot incl. 4 m cable. Dimensions = 24x18x14 cm, reflector Ø approx 10 cm.

F Projecteur à LED, 6x5W/12V, avec télécommande filaire pour pivoter à 340° et 250°, connexion à l'allume-cigare 12 V, 1900 lumens, 7000 K, embout en caoutchouc avec câble de 4 m. Dimensions = 24x18x14 cm, Ø du réflecteur environ 10 cm.

NL LED zoeklicht, 6x5W/12V, met kabelafstandsbediening elektrisch om 340° en 250° op en neer te draaien, verbinding te maken met de 12 V sigarettenaansteker, 1900 lumen, 7000 K, rubberen zuigvoet incl. 4 m kabel. Afmetingen = 24x18x14 cm, reflector Ø ca. 10 cm.

Bengen & Schnöten

6x5 W/12V LED-Suchscheinwerfer
mit Kabelfernbedienung
elektrisch verstellbar



Bengen & Schnöten



250° elektrisch
schwenken

340° elektrisch
drehen

Bengen & Schnöten

Mit Kabelfernbedienung
elektrisch um 340° zu drehen und
250° rauf und runter zu schwenken.



Anschluß am 12 V
Zigarettenanzünder.