






PMT 560BT

FM Transmitter



GB

- 1. LED display**
 - Shows frequency, track no.
- 2. USB slot (5V/0,5A)**
 - Max. 32GB, supports MP3/WMA
- 3. USB charging slot (5V/2,4A)**
 - For charging your phone, tablet etc.
- 4. Microphone**
- 5. Previous / Next**
Select track
Volume up / down
- 6. [Play/Pause] / Frequency tuning**
Play/pause
Rotate to set frequency
Answer phone
- 7. AUX-input / AUX-output**
 - 3,5mm stereo jack
(cable included)
- 8. SD-card slot**
 - For standard SD card
 - Max. 32GB, supports MP3/WMA

F

- 1. Écran LED**
 - Affiche la fréquence, le numéro de la piste
- 2. Port USB (5 V/0,5 A)**
 - Max. 32 Go, prend en charge les formats MP3/WMA
- 3. Port de chargement USB**
 - Pour le chargement de votre téléphone, de votre tablette, etc.
- 4. Microphone**
- 5. Précédent/suivant**
Sélectionner une piste
Augmentation/diminution du volume
- 6. [Play/Pause] / Syntonisation**
Play/pause (Lecture/pause)
Tourner pour régler la fréquence
Répondre à un appel
- 7. Entrée AUX/sortie AUX**
 - Prise jack stéréo de 3,5 mm
(câble inclus)
- 8. Fente pour carte SD**
 - Pour cartes SD standard
 - Max. 32 Go, prend en charge les formats MP3/WMA

D

- 1. LED-Anzeige**
 - Zeigt Frequenz, Titel Nr.
- 2. USB-Steckplatz (5 V / 0,5 A)**
 - Max. 32GB, unterstützt MP3 / WMA
- 3. USB-Ladeschacht (5V / 2,4A)**
 - Zum Aufladen Ihres Telefons, Tablets usw.
- 4. Mikrofon**
- 5. Zurück / Weiter**
Titelauswahl
Lauter / Leiser
- 6. [Play/Pause] / Frequenzabstimmung**
Wiedergabe/Pause
Zum Einstellen der Frequenz drehen
Anrufannahme
- 7. AUX-Eingang / AUX-Ausgang**
 - 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
(Kabel enthalten)
- 8. SD-Kartensteckplatz**
 - Für Standard-SD-Karte
 - Max. 32GB, unterstützt MP3 / WMA

Receive signal from the PMT560BT through FM transmission:

- Tune your car head unit to a vacant frequency.
- Select the same FM Transmitting Frequency, using the [Play/Pause] button (6).

Recevoir le signal du PMT560BT via la transmission FM:

- Réglez votre autoradio sur une fréquence vide.
- Sélectionnez la même fréquence de transmission FM à l'aide du bouton [Play/Pause] (6).

Empfangen von Signalen vom PMT560BT über FM-Übertragung:

- Stellen Sie Ihr Auto Head Unit auf eine freie Frequenz.
- Wählen Sie am PMT560BT die gleiche UKW-Frequenz mit der Taste [Play/Pause] (6).

• A full manual (English) can be found on our website in the download section



For all info on the disposal of items with the Wheelie bin icon, please see:

webshop.caliber.nl/media/forms/wheeliebin.pdf



APPAREIL ET EMBALLAGES À TRIER

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

GB Caliber hereby declares that the item PMT560BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED) and 2011/65/EU (RoHS).

FR Par la présente Caliber déclare que l'appareil PMT560BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU (RED) et 2011/65/EU (RoHS).

DE Hiermit erkl rt Caliber, dass sich das Ger t PMT560BT in  bereinstimmung mit den grundlegenden Anforderung und  brigen einschl gigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) und 2011/65/EU (RoHS) befindet.

IT Con la presente Caliber dichiara che questo PMT560BT   conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU (RED) e 2011/65/EU (RoHS).

ES Por medio de la presente Caliber declara que el PMT560BT cumple con los requisitos esenciales y otra disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU (RED) y 2011/65/EU (RoHS).

PT Caliber declara que este PMT560BT est  conforme com os requisitos essenciais e outras disposi es da Directiva 2014/53/EU (RED) e 2011/65/EU (RoHS).

S H rmed intygar Caliber att denna PMT560BT Pro st r i  verensst mmelse med de v sentliga egenskapskrav och  vriga relevanta best mmelser som framg r av direktiv 2014/53/EU (RED) och 2011/65/EU (RoHS).

PL Niniejszym Caliber o wiadcza,  e PMT560BT jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU (RED) i 2011/65/EU (RoHS).

Specifications:

- Bluetooth version: V4.2
- Bluetooth Protocol: AVRCP,HFP,A2DP
- Bluetooth Pairing name: "PMT560BT_CALIBER"
- FM Freq. transmitter range: 87.6-107.9MHZ
- Frequency stability: ± 10 ppm
- Product Input: 12-24V DC
- Music Format: MP3, WMA
- Micro SD Card(Max capacity): 32GB

DK Undertegnede Caliber erkl rer hermed, at f lgende udstyr PMT560BT overholder de v sentlige krav og  vrigte relevante krav i direktiv 2014/53/EU (RED) og 2011/65/EU (RoHS).

EE K esolevaga kinnitab Caliber seadme PMT560BT vastavust direktiivi 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) ja 2011/65/EU (RoHS) p hin utele ja nimetatud direktiivist tulevatelle teistele asjakohastele s tetele.

LT  iuo Caliber deklaruoja, kad  is PMT560BT atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU (RED) ir 2011/65/EU (RoHS) Direktyvos nuostatas.

FI Caliber vakuuttaa t ten ett  PMT560BT tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU (RED) ja 2011/65/EU (RoHS) oleellisten vaatimusten ja sit  koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

IS H r me  lysi Caliber yfir því a  PMT560BT erl samr emi vi  grunnkr fur og a rar kr fur, sem ger ar eru l tilskipun 2014/53/EU (RED) og 2011/65/EU (RoHS).

NO Caliber erkl rer herved at utstyret PMT560BT er i samsvar med de grunnleggende krav og  vrigte relevante krav i direktiv 2014/53/EU (RED) og 2011/65/EU (RoHS).

NL Hierbij verklaart Caliber dat het toestel PMT560BT in overeenstemming is met de essenti le eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU (RED) en 2011/65/EU (RoHS).

- USB Disk (Max capacity): 32GB
- Product Output: 5V DC / 2.4A
- Loop mode: Normal, Single cycle, Repeat all, Random
- EQ: Classical, JAZZ, POP, ROCK, Vocal (5 modes).
- Material: ABS

To pair your device with PMT560BT, turn on the Bluetooth function on your device and then search for PMT560BT_CALIBER, when connected you can control the music and incoming phone calls.

FM Transmitter: Freq range: 87.6-107.9 Mhz Max e.r.p: <50nW/-43dBm
Bluetooth freq range: 2402-2480 Mhz, Max e.r.p: <100mW/20dBm



The latest declaration form can be found at:
www.caliber.nl/media/forms/DeclarationPMT560BT.pdf

WWW.CALIBER.NL

CALIBER EUROPE BV · Kortakker 10 · 4264 AE Veen · The Netherlands