


EEM-ETH-RS485-MA600

Obj.č.: 2901374


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2901374>

Komunikační modul Gateway RS-485 / Ethernet pro EEM-MA600

Údaje

EAN	 4 046356 585781
Balení	1 ks
Celní tarif	85176200
Váha brutto v kusech	0,1834 kg
Informace v katalogu	Strana 203 (CAT-7-2013)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozhraní

Název	Modbus/TCP
Rozhraní	Ethernet (RJ45)
Sériová přenosová rychlost	10/100 MBit/s

Všeobecné údaje

Šířka	45 mm
Výška	65 mm
Hloubka	48 mm
Napájecí napětí	9 V (přes EEM-MA600)
Druh ochrany	IP20
Barva	černá

Shodnost	CE shoda
Jmenovité izolační napětí při síťovém napětí < 300 V AC (L/N)	III
Jmenovité izolační napětí při síťovém napětí > 300 V AC - 600 V AC (L/N)	II
Zkušební napětí	3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Teplota prostředí (provoz)	-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz)	≤ 95 %
Solná mlha	≤ 2,5 %

Data připojení

Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	20
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
Způsob připojení	Konektor se šroubovou svorkou COMBICON
Délka odstranění izolace	6 mm
Utahovací moment	0,4 Nm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

cULus Listed

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.