

## TECHNICKÉ PARAMETRY

**FKtechnics**<sup>®</sup>

**CONRAD**  
partner

### Piezoelektrický vysokotónový reproduktor „L001“

Obj. č.: 13 02 56



Vysoce kvalitní výškový reproduktor s rozměry cca 65 x 145 mm, o hloubce cca 40 mm, s frekvenčním rozsahem cca 2.500 až 45.000 Hz. Tento reproduktor můžete přímo připojit k zesilovači nebo k frekvenční výhybce. Tento reproduktor je opatřen vyklenutou hliníkovou kalotou, nikoliv kuželovou membránou, jak to bývá obvyklé u běžných výškových reproduktorů. Díky této hliníkové kalotě není akustický tlak tohoto reproduktoru tak vysoký, jako u podobných piezoelektrických výškových reproduktorů. Tento reproduktor má však široký úhel vyzářování a velmi dobrý, brilantní zvuk. Tato hliníková kalota dokáže vydávat ultrazvuk až do kmitočtu cca 45.000 Hz. Z tohoto důvodu lze tento reproduktor využít jako ultrazvukový reproduktor v boji s nepříjemnými živočichy (plašení kun, hlodavců, myší, ptáků a nepříjemného hmyzu například komárů).

Tento reproduktor můžete připojit ke například ke stavebnici „Ultrazvukový generátor KEMO M048“, objednací číslo: 13 02 43.

**CONRAD**  
ELEKTRONIKA. TECHNIKA. TRADICE.