

Magnat Symbol Pro

Obj. č.: 34 54 02



Obj. č.: 34 38 54



Obj. č.: 34 38 53



Magnat[®]

Vlastnosti

- Kompaktní regálové reproduktory s basreflexem v provedení z vyztuženého ABS
 - Vhodné také pro venkovní použití
 - Magneticky odstíněné
 - Hořčíková vysokotónová kalota
 - Basový reproduktor s pevnou polypropylenovou membránou
-
- Pozlacené šroubové konektory (při zapojení dbejte na správnou polaritu, pro orientaci Vám pomůže barevné rozlišení, které musí být shodné se zdrojem, např. zesilovač, AV receiver atd.
-
- Masivní nástěnný držák s horizontálně a vertikálně upravitelným směřováním.
-
- Ochrana proti přetížení



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup HiFi reproduktorů série Magnat Symbol Pro.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do reproduktorů. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Regálové reproduktory nevyžadují žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro reproduktoru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

	Typ Pro 160 Obj.č. 34 54 02	Typ Pro 130 Obj.č. 34 38 54	Typ Pro 130 Obj.č. 34 38 53
Provedení:	2-pásmový regálový reproduktor s basreflexem	2-pásmový regálový reproduktor s basreflexem	2-pásmový regálový reproduktor s basreflexem
Zatížitelnost RMS/max.:	100/225 W	80/200 W	80/200 W
Impedance:	4 až 8 Ω	4 až 8 Ω	4 až 8 Ω
Frekvenční rozsah:	30 až 30000 Hz	35 až 30000 Hz	35 až 30000 Hz
Dělicí frekvence:		4000 Hz	4000 Hz
Doporučený výkon zesilovače:	20 až 225 W	20 až 200 W	20 až 200 W
Citlivost:	92 dB	90 dB	90 dB
Rozměry:	180 x 310 x 240 mm bez nástěnného držáku	151 x 255 x 215 mm bez nástěnného držáku	151 x 255 x 215 mm bez nástěnného držáku
Hmotnost:	3,6 kg s nástěnným držákem	3 kg s nástěnným držákem	3 kg s nástěnným držákem
Barva	Černá	Bílá	Černá

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/10/2011