



CZ NÁVOD K OBSLUZE

DAB+ rádio PURE EVOKE Chronos CD II

PURE

Obj. č.: 35 15 99



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DAB+ rádia Pure Evoke Chronos CD II. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Rozsah dodávky

- Rádio Chronos CD
- Drátová anténa
- Napájecí adaptér
- Návod k obsluze




Popis a ovládací prvky

Čelní panel




- | | |
|---|---|
| 1. Nastavení hlasitosti | 7. Nastavení budíku |
| 2. Předvolby - ukládání a výběr stanic | 8. Nastavení režimu spánku |
| 3. Menu nastavení | 9. Zapnutí a přechod do pohotovostního režimu |
| 4. Výběr zdroje DAB, FM, CD, externí | 10. Zdička pro připojení externího zdroje |
| 5. Zdička pro připojení sluchátek | 11. Navigační kolečko. Otáčením procházíte menu, stiskem potvrzujete výběr. |
| 6. Ladění (FM) nebo seznam stanic (DAB) | |

Pohled seshora



Pohled zespodu




Zobrazení na displeji




1. Indikátor úrovně hlasitosti
2. Časovač přechodu na režim spánku / přerušení buzení
3. Ukazatel aktivního buzení 1, 2, 3, 4
4. Aktuální čas
5. Indikátor síly signálu
6. Indikátor stereo / mono
7. Indikátor zdroje DAB, FM, CD, AUX
8. Zobrazení textových informací a menu

Rychlé uvedení do provozu


1. Rozvířte drát antény a upevněte ho ve svislém směru. Poté připojte konektor napájecího adaptéru podle obrázku do příslušné zdířky v dolní části rádia.



2. Zapojte napájecí adaptér do síťové zásuvky.



3. Počkejte, dokud rádio nedokončí automatické naladění dostupných DAB stanic (asi 1 minutu).



Výběr jazyka

Rádio Chronos CD nabízí 4 dostupné jazyky: angličtinu, francouzštinu, němčinu a italštinu.

1. Stiskněte „**Menu**“ a poté otáčejte navigačním kolečkem, abyste vybrali požadovaný jazyk. Pro potvrzení výběru stiskněte navigační kolečko.
2. Po potvrzení výběru se používaný jazyk okamžitě změní.


Výběr zdroje

Opakovaným stiskem tlačítka „**Source**“ vyberte požadovaný zdroj: DAB, FM, CD nebo AUX pro externí zdroj zvuku.

Poslech DAB

Změna stanice

1. Stiskněte „**Stations**“ a otáčejte navigačním kolečkem, abyste procházeli seznamem všech dostupných stanic.
2. Pro naladění požadované stanice stiskněte navigační kolečko.



Změna zobrazení na displeji při poslechu DAB stanic

Na displeji rádia Chronos CD lze zobrazit různé informace, které se vztahují k právě poslouchané DAB stanici. Při změně zobrazených informací postupujte následujícím způsobem:

1. Stiskněte **Menu** a vyberte „Display“.
2. Pomocí navigačního kolečka procházíte následující možnosti:
 - **Scrolling text**: běžící text s informacemi k vysílání
 - **Signal strength**: grafické zobrazení síly signálu poslouchané DAB stanice
 - **Signal quality**: znázornění kvality přijímaného signálu
 - **Date**: aktuální datum

Automatické ladění

Pokud dojde ke ztrátě signálu, nebo když chcete aktualizovat seznam kanálů, můžete použít funkci automatického ladění a znovu naladit všechny dostupné DAB stanice. Stiskněte **Menu** a navigačním kolečkem vyberte „Autotune“. Pro potvrzení výběru stiskněte navigační kolečko.

Poslech FM stanic

Změna stanice


Stiskněte „**Stations**“ a otáčejte navigačním kolečkem.

Při poslechu FM máte k dispozici dva režimy ladění: manuální (Manual) a automatický (Seek - výchozí režim).


Manual: Otáčením navigačního kolečka procházíte vlnové pásmo nahoru nebo dolů v krocích po 0,05 MHz.

Seek: Otočením navigačního kolečka se rádio naladí na následující nebo na předchozí stanici.

Ve výchozím nastavení Chronos CD používá režim Seek.



Pokud chcete režim ladění změnit, stiskněte při poslechu FM stanice tlačítko Menu a vyberte možnost „FM tuning mode“.



Změna zobrazení na displeji při poslechu FM stanic


Na displeji rádia Chronos CD lze zobrazit různé informace, které se vztahují k právě poslouchané FM stanici. Při změně zobrazených informací postupujte následujícím způsobem:

1. Stisknete **Menu** a vyberete „Display“.
2. Pomocí navigačního kolečka procházíte následující možnosti:
 - **Radio Text**: běžící text s informacemi k vysílání
 - **Date**: aktuální datum

Režim FM Stereo

Při poslechu FM stanic si můžete zvolit Stereo signál (výchozí režim), nebo monofonní signál. Výběrem Mono se zlepší příjem signálu, pokud jsou stereo signály slabé.


Pro přepínání mezi možnostmi Stereo a Mono Stiskněte **Menu** a vyberete „FM stereo mode“.




Poslech CD

Na rádiu Chronos CD můžete přehrávat disky audio CD, CD-R a CD-RW.


Dříve než začnete s přehráváním disku, odstraňte lepicí pásku, která chrání nosič CD, a z přehrávacího mechanismu odstraňte také přepravní kartu.




Přehrávání audio CD



Přehrávání




Pozastavení přehrávání (pauza)




Zastavení přehrávání
Ukazuje se počet stop a celkový čas

Obsluha dálkového ovládání



Poslech z externího zdroje

K rádiu Chronos CD můžete přes 3,5 mm zdířku (Aux) připojit externí zařízení, jako je MP3 přehrávač. Po připojení se k ovládání hlasitosti poslechu používají ovladače na rádiu Chronos CD a k ovládání přehrávání ovladače na externím zařízení.





Používání předvoleb (jen v režimu DAB a FM)

Pro rychlý přístup ke svým oblíbeným stanicím můžete použít 15 DAB a 15 FM předvoleb.

Nastavení předvolby

1. Naladíte si stanici, kterou chcete uložit na předvolbu. Stisknete a podržte tlačítko **Presets**, dokud se na displeji neobjeví „preset store“.
2. Pomocí navigačního kolečka vyberete číslo předvolby, pod které chcete stanici uložit.
3. Pro potvrzení stisknete navigační kolečko. Na displeji se objeví potvrzující zpráva, např. „Preset 1 saved“.



Výběr předvolby

Pokud chcete poslouchat stanici uloženou na některé předvolbě, stiskněte jedenkrát tlačítko **Presets**, aby se otevřelo okno pro vyvolání předvolby. Pomocí navigačního kolečka procházejte a vyberte požadovanou předvolbu.


Nastavení hodin

Rádio Chronos CD používá k nastavení času signál DAB nebo FM. Čas můžete nastavit také manuálně, když v menu vyberete položku „Clock“. Zvolte si 12 hodinový nebo 24 hodinový časový formát, nastavte datum a formát zobrazování data (den-měsíc-rok, nebo měsíc-den-rok).

Power Port

Rádio Chronos CD je vybaveno napájecím portem pro kompatibilní USB zařízení s nabíjecím akumulátorem. Seznam schválených zařízení, která lze připojit k PowerPort budeme publikovat v brzké době.

POZOR: PowerPort nepodporuje připojení k USB hub.




Nastavení budíku

Na rádiu Chronos CD můžete nastavit až 4 časy buzení. V nastaveném čase buzení se buď zapne rádio (když je v pohotovostním režimu) a naladí se DAB stanice, nebo FM stanice, nebo se aktivuje přehrávání vloženého CD, resp. se ozve bzučák budíku.

Nastavení času buzení

1. Stiskněte opakovaně tlačítko **Alarm** a vyberte číslo budíku, který chcete nastavit (1 – 4). Otevře se okno nastavení času buzení.



2. Pomocí navigačního kolečka nastavte následující možnosti budíku:

On/off	Zapnutí nebo vypnutí budíku
On time	Nastavení času buzení (hodiny:minuty)
Source	Zvolte zdroj zvuku buzení (DAB, FM, CD nebo bzučák budíku), který chcete použít.

Last Used / Když jako zdroj vyberete DAB nebo FM, zvolte si stanici, která se bude přehrávat. „Last Used“ – aktivuje se přehrávání naposled poslouchané stanice. „Preset“ – můžete si zvolit některou stanici uloženou na předvolbě.

Once Jedenkrát - buzení se ozve v nastaveném čase a nebude se opakovat.

Daily Denně – buzení se bude opakovat každý den.

Weekdays Pondělí – pátek, každý den


Weekends Jen víkend (sobota – neděle)

Nakonec nastavte navigačním kolečkem hlasitost buzení (podle grafického ukazatele na displeji) a nastavení potvrďte stisknutím kolečka.

Tím je nastavení dokončeno. Podle očíslovaných symbolů zvonků na displeji vidíte, který budík se právě používá.

Například:

Právě se používá budík č. 1



Pozastavení zvuku buzení

Pokud zní zvuk buzení, můžete ho na deset minut (výchozí nastavení doby přerušení) přerušit stisknutím tlačítka **Snooze**. Zbývající čas do konce přerušení se ukazuje v dolní části displeje. Pokud chcete funkci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **Snooze**.



Změna doby přerušeného buzení

Pokud chcete změnit dobu přerušení buzení, stiskněte **Menu**, přejděte na „Snooze time“ a poté pomocí navigačního tlačítka vyberte čas v rozsahu 5 až 30 minut.




Zastavení buzení

Pokud chcete zvuk buzení zastavit, stiskněte buď tlačítko **Standby** nebo **Alarm** a rádio přejde do pohotovostního režimu.

Načasování vypnutí rádia


Pokud použijete tuto funkci, rádio přejde po uplynutí nastaveného času do pohotovostního režimu. Opakovaným stisknutím tlačítka Sleep vyberte požadovaný čas do vypnutí (Off, 15, 30, 45, 60, 90 minut) a pro potvrzení stiskněte navigační kolečko.



Režim časovaného vypnutí je aktivní

Zrušení načasovaného vypnutí


Stiskněte a dvě sekundy podržte tlačítko Sleep.



Všeobecná nastavení

Možnosti nastavení zvuku


Pro nastavení basů a výšek stiskněte **Menu** a poté přejděte na položku „Audio“. Navigačním tlačítkem vyberte buď „Bass“ nebo „Treble“ a zvolte nastavení v rozsahu od -3 do +3. Pro potvrzení stiskněte navigační kolečko.




Možnosti nastavení podsvícení displeje

Pro nastavení podsvícení displeje rádia stiskněte **Menu** a poté přejděte na položku „Backlight“. Pod touto položkou máte dvě možnosti nastavení:

Timeout Nastavení doby, po kterou bude podsvícení displeje zapnuto po stisknutí libovolného tlačítka. Můžete nastavit nepřetržitě (On), nebo čas do 180 sekund.




Level Zde nastavíte úroveň jasu podsvícení v rozsahu 1 – 5, nebo Auto (výchozí nastavení). V režimu Auto se úroveň jasu displeje řídí světelným čidlem rádia.



Verze softwaru a aktualizace

Pokud chcete zkontrolovat verzi softwaru rádia Chronos CD, stiskněte **Menu** a přejděte na položku „SW version“. Pod touto položkou se na displeji ukáže aktuální verze softwaru. Okno zavřete stisknutím libovolného tlačítka.



Aktualizace softwaru se vydávají, když je připraveno nějaké vylepšení funkcí a zlepšení výkonu rádia. Pokud chcete software aktualizovat, stiskněte Menu, poté přejděte na položku „Software Upgrade“ a postupujte podle pokynů aktualizacího programu. Informace o dostupných aktualizacích budete dostávat emailem, když svoje rádio zaregistrujete na webové stránce <http://support.pure.com>.

Poznámka: K aktualizaci přes USB je nutný PC se systémem Windows XP nebo Vista a vhodný USB kabel (není součástí dodávky).

Tipy a rady

Na displeji se objevuje zpráva, že nejsou dostupné žádné stanice - "No stations available"

Příjem DAB není dostatečně silný. Zkontrolujte, zda je anténa plně natažena a pro vyhledání stanic použijte automatické ladění (viz výše). Pokuste se upravit polohu antény nebo rádia.

Obrazovka je příliš tmavá

Zkontrolujte možnosti nastavení podsvícení (viz výše).


Při buzení se ozývá bzučák namísto CD

Pokud nastavíte jako zdroj zvuku buzení CD a zapomenete vložit do rádia CD, ozve se v nastaveném čase buzení namísto hudby z CD bzučák budíku.

Resetování rádia Chronos CD

Resetováním rádia se odstraní všechny předvolby, vymaže se seznam stanic a všechna nastavení se nastaví na výchozí tovární hodnoty. Při resetování postupujte následujícím způsobem:


1. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte „Factory reset“.
2. V nabídce zvolte „Yes“ a pro potvrzení stiskněte navigační kolečko.



Odstranění DAB stanic ze seznamu

U názvu DAB stanice, která není z nejrůznějších důvodů dostupná, se objevuje znak „?“ (např. ?Rock radio). Když chcete takovou stanici odstranit ze seznamu:

3. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte „Trim stations“.
4. V nabídce zvolte „Yes“ a pro potvrzení stiskněte navigační kolečko.



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do DAB rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rádio	Digitální stereo rádio s přijemem v celém pásmu DAB III a v pásmu FM. Rádio je v souladu s ETSI EN 300 401 a je schopno dekódovat všechny přenosové režimy DAB a DAB+ 1 – 4 včetně 320 kbps. Rádio podporuje RDS a Radiotext v režimu FM (DAB+ je dostupné jen na určitých územích).
CD přehrávač	Přehrává jen CD / CD-R / CD-RW.
Rozsah frekvencí	Pásmo DAB III 174 – 240 MHz a FM 87,5 – 108 MHz
Reproduktory	2 x 5 W s plným rozsahem
Vstupy	Zdířka pro připojení napájecího adaptéru 9 V 3,5 mm vstup Aux In pro připojení externího zařízení; USB připojení (typ mini B) slouží jen pro aktualizaci firmwaru.
Výstupy	3,5 mm stereo výstup pro připojení sluchátek
Předvolby stanic	15 předvoleb pro digitální stanice a 15 FM předvoleb
Displej	LCD displej 16 x 2 znaků, velké symboly funkcí a čas, světelný senzor
Napájení	Napájecí adaptér (je součástí dodávky): Vstup AC 100 - 240 V~, 50/60 Hz, Výstup: DC 9 V, 1,5 A
Dálkové ovládání	Infračervené dálkové ovládání
Rozměry	125 mm x 195 mm x 185 mm (V x Š x H)
Anténa	Drátová anténa



Záruka

Na DAB+ rádio PURE EVOKE Chronos CD II poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/9/2016