



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Kapesní DAB+ rádio Digitradio Mobil, FM

TechniSat



Obj. č. 39 94 72

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DAB+ rádia TechniSat.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky


DAB+ kapesní rádio
Sluchátka (slouží zároveň jako anténa pro příjem)
Nabíjecí USB kabel
Návod k obsluze

Vlastnosti

Rádio disponuje funkcí příjmu rozhlasových stanic v digitálním formátu DAB (Digital Audio Broadcasting). Digitální příjem zaručuje vysoce kvalitní poslech rozhlasových stanic bez jakéhokoliv rušení. Na rádiu je možné naladit rozhlasové stanice v FM pásmu (analogový příjem) v rozsahu 87,5 – 108 MHz a v digitálním DAB pásmu v rozsahu 174 – 240 MHz. Pro oba režimy příjmu lze ukládat vlastní, oblíbené stanice (předvolby). Rádio umožňuje komfortní provoz po dobu až 8 hod (při plně nabitém akumulátoru).

Popis a ovládací prvky

1. Vstup pro připojení nabíjecího USB kabelu
2. Konektor pro připojení sluchátek (jack 3,5 mm)
3. OLED displej
4. Tlačítko ON/OFF (zapnutí / vypnutí – v režimu StandBy se zobrazuje aktuální čas)
5. Režim DAB/FM rádia, manuální vyhledávání, vstup do nabídky (stisknutí a přidržení tlačítka), výběr a potvrzení
6. – 7. Vyhledávání DAB/FM stanic, navigace v menu
8. – 9. Ovládání hlasitosti / funkce Keylock (uzamčení tlačítek proti náhodnému stisku)



Uvedení do provozu

Před prvním uvedením rádia do provozu nabijte vestavěný akumulátor. Rádio umožňuje provoz při teplotách 0 až 40 °C. Nevystavujte rádio během nabíjení dopadům přímého slunečního záření. Vysoké teploty mohou poškodit citlivé komponenty uvnitř rádia. Navíc přitom může dojít k explozi akumulátoru! Nepoužívejte viditelně poškozené a deformované akumulátory. V prostředí s vysokou teplotou okolního vzduchu se navíc zhoršují vlastnosti akumulátorů (výrazné snižování kapacity). V případě, že po delší dobu nepoužíváte akumulátory, proveďte jejich pravidelné dobíjení (nabíjení po dobu 5. minut každých 6 měsíců). Akumulátory skladujte při teplotách od -10 až 30 °C. Akumulátory nabíjejte a skladujte pouze v suchém prostředí. Integrovaný akumulátor uvnitř rádia není určen k výměně.

Nabíjení akumulátoru

Připojte rádio do PC prostřednictvím dodávaného USB kabelu. Tím dojde k automatickému zahájení nabíjení integrovaného vestavěného akumulátoru. Během nabíjení svítí červená LED kontrolka. Nabíjecí proces trvá přibližně 4 – 5 hodin. Při plném nabití akumulátoru LED kontrolka zhasne. V takovém případě odpojte nabíjecí kabel. Systém rádia zahrnuje ochranu proti přetečení kapacity akumulátoru a zajišťuje tak jeho optimální nabíjení. Teplota vhodná pro provoz rádia a integrovaného akumulátoru je v rozsahu 15 – 25 °C.



Nebezpečí poškození sluchu! Při poslechu hudby při vysoké hlasitosti může dojít k nevratnému poškození sluchu!

Sluchátka slouží jako anténa pro příjem rozhlasových stanic. Použijte proto dodávaná sluchátka s konektorem 3,5 mm (jack). Sluchátka připojte do 3,5 mm vstupu (2) na rádiu. Počet stanic a kvalita jejich příjmu vždy závisí na konkrétním umístění rádia. Dodávaná sluchátka však zaručují dostatečně kvalitní příjem. Pro dosažení co nejlepšího příjmu roztáhněte kabel sluchátek do maximální délky.

Obsluha rádia

Zapnutí / vypnutí

Připojte sluchátka do rádia. Pro zapnutí rádia stiskněte tlačítko **ON/OFF** (4). Dalším stisknutím stejného tlačítka rádio vypnete. Při vypínání se na displeji rádia zobrazí „BYE BYE“. V pohotovostním režimu Standby krátce stiskněte tlačítko **ON/OFF** (4). Na displeji se přitom zobrazí aktuální čas.

Jazykové nastavení

Při prvním uvedení rádia do provozu se na displeji zobrazí „Select Language“. Jazykové nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **DAB/FM** (5). Pomocí tlačítka následně vyberte požadovaný jazyk menu a potvrďte znovu stisknutím tlačítka **DAB/FM** (5). Roztáhněte kabel sluchátek do maximální délky. Při dalším spuštění rádia dojde k automatickému vyhledávání rozhlasových stanic. Na displeji

se přitom zobrazuje „**DAB Tuning**“. Po ukončení vyhledávání se zobrazí celkový počet vyhledaných stanic a rádio spustí přehrávání. Pokud rádio nevyhledá žádnou DAB stanici, zobrazí se „**No DAB**“. V takovém případě změňte umístění rádia a proveďte nové vyhledání. Ověřte také to, zda-li je konektor sluchátek zcela zasunutý do vstupu na rádiu. Zjistěte dostupnost příjmu DAB stanic ve vašem okolí.

Ovládání hlasitosti

Pomocí tlačítek **VOLUME + / -** (8, 9) upravíte hlasitost přehrávání na požadovanou úroveň.

Režim DAB / FM příjmu

Pro výběr příjmu DAB / FM stanic stiskněte tlačítko **DAB/FM** (5).

Funkce Keylock

Díky této funkci je možné zabránit náhodnému stisku tlačítek na rádiu. Stiskněte tlačítko **VOLUME -** (8) a přidržte jej po dobu přibližně 2. sekund. Na displeji se přitom zobrazí „**Locked**“ (uzamčeno). Pro opětovné uvolnění tlačítek a deaktivaci této funkce znovu stiskněte tlačítko **VOLUME -** (8) cca 2. sekundy. Na displeji se následně zobrazí „**Unlock**“ (odemčeno).

Nastavení aktuálního času

Aktuální čas je možné nastavit prostřednictvím příjmu DAB signálu. Stiskněte a přidržte tlačítko **DAB/FM** (5). Navigačními tlačítky **▶▶ / ◀◀** přejděte do nabídky „**Time settings**“ a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **DAB/FM** (5). Nastavení hodin, minut potvrďte znovu stisknutím tlačítka **DAB/FM** (5).

A – režim příjmu DAB+ / FM, symbol srdce představuje výběr oblíbené stanice (předvolby), symbol kvality přijímaného signálu a stav kapacity akumulátoru.



B – Název rozhlasové stanice, frekvence, hlavní menu a informační časový ticker

Dynamic Label Plus

V případě, že rozhlasová stanice tuto funkci podporuje, zobrazí se na displeji rádia při přehrávání skladby její název a interpret.

Režim DAB příjmu

Vyhledávání stanice

Stiskněte opakovaně tlačítko **▶▶ / ◀◀**. Tím dojde k vyhledávání a přechodu na požadovanou rozhlasovou stanici. Rádio následně spustí její přehrávání. Delším stisknutím tlačítek bude rádio vyhledávat rozhlasové stanice postupně v rozsahu pásma DAB. Na displeji se přitom zobrazuje „**DAB Tuning**“. Rádio bude následně přehrávat naposledy vyhledanou stanici.

Předvolby (Presets)

Uložení oblíbené stanice

Přejděte k poslechu oblíbené stanice. Stiskněte a přidržte tlačítko **DAB/FM** (5) dokud se na displeji nezobrazí „**Presets Mode**“. Pomocí navigačních tlačítek **▶▶ / ◀◀** vyberte požadovanou paměťovou pozici (F0...F4) pro uložení této stanice. Uložení potvrďte opětovným stisknutím tlačítka **DAB/FM** (5). Zopakujte stejný postup při ukládání dalších stanic. Pro odstranění stanice z příslušné paměťové pozice proveďte uložení nové stanice.

Výběr oblíbené stanice

Stiskněte a přidržte tlačítko **DAB/FM** (5) a přejděte do nabídky „**Favorites / Presets**“. Na displeji se přitom zobrazí symbol srdce. Navigačními tlačítky vyberte požadovanou paměťovou pozici. Pokud je paměťová pozice prázdná, na displeji se zobrazí například „**F0 Empty**“.

Ukončení režimu předvoleb

Stiskněte a přidržte tlačítko **DAB/FM** (5) dokud se na displeji nezobrazí „**Normal Mode**“ a potvrďte stisknutím stejného tlačítka. Symbol srdce z displeje přitom zmizí.

Odstranění neaktivních rozhlasových stanic

Rádio disponuje funkcí odstranění neaktivních stanic ze seznamu. Jedná se o stanice, jejichž provoz byl ukončen nebo mohou vysílat na nové frekvenci. Stiskněte a přidržte tlačítko **DAB/FM** (5). Přejděte do nabídky „**Inactive Station**“. Navigačními tlačítky vyberte neaktivní stanici a potvrďte „**Yes**“.

Režim FM příjmu

Tlačítkem **DAB/FM** (5) vyberte režim FM příjmu. Na displeji se přitom zobrazí „**FM Starting**“, volné paměťové pozice (M0...M8) a aktuální frekvence.

Uložení oblíbené stanice

Pomocí navigačních tlačítek přejděte k požadované paměťové pozici (M0...M8). Dalším stisknutím navigačních tlačítek spusťte vyhledávání stanic. Na displeji se zobrazí „**FM Tuning**“. V případě, že rádio nemá při vyhledávání dostatečně kvalitní příjem signálu, zastaví se probíhající proces vyhledávání a spustí se znovu. Nalezená rozhlasová stanice je následně uložena pod předem vybranou předvolbu.

Poznámka: V případě příjmu slabého signálu použijte raději manuální vyhledávání stanic.

Manuální vyhledávání stanic

Přejděte k poslechu požadované stanice. Stiskněte navigační tlačítko **▶▶** nebo **◀◀**. Pomocí tlačítka **DAB/FM** (5) následně přejděte do nabídky „**Manual Tuning**“. Displej rádia následně zobrazí „**Tune**“. Navigačními tlačítky proveďte manuální ladění stanice (v krocích po 0,1 Mhz).

Uvedení do továrního nastavení

Stiskněte ve vypnutém stavu tlačítka **DAB/FM** (5) a zároveň tlačítko **ON/OFF** (4) po dobu cca 10. sekund. Tím dojde k odstranění všech uložených stanic (funkce Reset).

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kapesního rádiia. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů.

■ **Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně!**

Technické údaje

Napájení	integrováný Li-Pol akumulátor 3,6 V
Provozní teplota	+5 až +35 °C, relativní vlhkost 5 – 90% (bez kondenzace)
FM pásmo	87,5 – 108 MHz
DAB pásmo	174 – 240 MHz
Anténa	sluchátka, konektor 3,5 mm (jack)
Rozměry	35 x 48 x 15 mm

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/9/2015