


# UM108-PROFIL 100CM

Obj.č.: 2907525

Obrázek ukazuje variantu profilu UM 45-CM


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907525>

Vytlačovací profil montážního krytu s konstrukční šířkou 108 mm a pevnou délkou 100 cm

| Údaje                |  |
|----------------------|--|
| EAN                  | <br>4 017918 336653 |
| Balení               | 1 ks   |
| Celní tarif          | 39162000   |
| Váha brutto v kusech | 0,605 kg   |
| Informace v katalogu | Strana 757 (CAT-1-2013)  |

#### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
01.08.2004


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

#### Technické údaje

##### Obecně

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Druh pouzdra     | Montážní kryt |
| Materiál pouzdra | PVC           |
| Barva            | zelená        |

##### Rozměry / póly

|       |         |
|-------|---------|
| Šířka | 1000 mm |
|-------|---------|

#### Technická data

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Teplota prostředí (provoz)   | -15 °C ... 50 °C |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0               |

#### Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Příslušenství

| Informace     | Popis               | Popis výrobku   |
|---------------|---------------------|---|
| <b>Montáž</b> |                     |   |
| 2709383       | UM108 N-SE-A73      | Boční prvek nízké provedení, bez podstavce, pro krytí U profilu šíře 73 mm.   |
| 2709367       | UM108 N-SEFE/L-A73  | Boční prvek s podstavcem, nízké provedení, vlevo, pro krytí U profilu šíře 73 mm.   |
| 2709354       | UM108 N-SEFE/R-A73  | Boční prvek s podstavcem, nízké provedení, vpravo, pro krytí U profilu šíře 73 mm.  |
| 2709370       | UM108 N-SEPEF/L-A73 | Boční prvek s podstavcem, nízké provedení, vlevo, pro krytí U profilu šíře 73 mm, s PE kontaktem k nosné liště.   |
| 2854898       | UM108-A/U CM        | Krytí profilu vysoké verze, k dispozici jsou konstrukční šířky 60 mm (vnitřní rozměr 56 mm) a 73 mm (vnitřní rozměr 69 mm mm). Prosím, dejte pozor na příklad objednávky a klíč objednávky. |
| 2959463       | UM108-FE            | Prvek patky, 107,5 mm široký, pro montáž na NS 32 nebo NS 35/7,5, pod vytlačovaný profil UM 108.  |
| 2959463       | UM108-FE            | Prvek patky, 107,5 mm široký, pro montáž na NS 32 nebo NS 35/7,5, pod vytlačovaný profil UM 108.  |
| 2959780       | UM108-LG 10         | Vytlačovaný profil montážní kryt, 10 mm úzký modul skládající se ze dvou prvků  |
| 2959476       | UM108-SE            | Boční prvek, 5 mm široký, šířka desky plošných spojů: 107,5 mm  |
| 2959748       | UM108-SE-A60        | Boční prvek vysoké provedení, bez podstavce, pro krytí U profilu šíře 60 mm.  |
| 2959751       | UM108-SE-A73        | Boční prvek vysoké provedení, bez podstavce, pro krytí U profilu šíře 73 mm.  |
| 2959722       | UM108-SEFE/L-A60    | Boční prvek s podstavcem, vysoké provedení, vlevo, pro krytí U profilu šíře 60 mm.  |
| 2959735       | UM108-SEFE/L-A73    | Boční prvek s podstavcem, vysoké provedení, vlevo, pro krytí U profilu šíře 73 mm.  |


|         |                   |  |
|---------|-------------------|--|
| 2959706 | UM108-SEFE/R-A60  | Boční prvek s podstavcem, vysoké provedení, vpravo, pro krytí U profilu šíře 60 mm.  |
| 2959719 | UM108-SEFE/R-A73  | Boční prvek s podstavcem, vysoké provedení, vpravo, pro krytí U profilu šíře 73 mm.  |
| 2906490 | UM108-SEPEF/L     | Boční prvek, vlevo s podstavcem, šířka: 5 mm, délka: 108 mm, k montáži na NS 32 oder NS 35/7,5, s PE-kontaktem k nosné liště |
| 2906500 | UM108-SEPEF/L-A60 | Boční prvek s podstavcem, vysoké provedení, vlevo, pro krytí U profilu šíře 60 mm, s PE kontaktem k nosné liště.             |
| 2906513 | UM108-SEPEF/L-A73 | Boční prvek s podstavcem, vysoké provedení, vlevo, pro krytí U profilu šíře 73 mm, s PE kontaktem k nosné liště.             |
| 2976077 | UMK-BF            | Pojistná příruba, pro přímou montáž na stěnu   |
| 2976077 | UMK-BF            | Pojistná příruba, pro přímou montáž na stěnu   |

**Obecně**

|         |                |   |
|---------|----------------|---|
| 2706852 | UM-A/U N 73 CM | Krytí U profilu nízké verze, transparentní, PC, z tepelně odolného materiálu, uveďte délku ke zboží čís. v [cm] |
|---------|----------------|---|

**Výkres/schéma**

Výkres v měřítku



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.