

## ME 22,5 UTG BK


Obj.č.: 2908427

Obrázek ukazuje úplně smontované varianty pouzdra elektroniky v zelené barvě

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2908427>

Spodní díl pouzdra uzavřený s kovovou nožní zástrčkou, kompletně předmontováno

### Údaje

|                      |   |
|----------------------|---|
| EAN                  | <br>4 017918 359836 |
| Balení               | 1 ks  |
| Celní tarif          | 85472000  |
| Váha brutto v kusech | 0,03871 kg  |

### Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.04.2005

<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**


| Informace     | Popis              | Popis výrobku   |
|---------------|--------------------|---|
| <b>Montáž</b> |                    |   |
| 2853404       | ME 45 UTM GN       | Mezikus k modulární rozšíření objemu pouzdra v rastru. Šířka otevřeného mezikusu je 22,5 mm.  |
| 2853417       | ME 45 UTMG GN      | Mezikus k modulární rozšíření objemu pouzdra v rastru. Šířka uzavřeného mezi kusu je 22,5 mm.   |
| 2908456       | ME B-22,5 MKDSO BK | Záslepka, pro neosazené svorky  |
| 2908456       | ME B-22,5 MKDSO BK | Záslepka, pro neosazené svorky  |
| 2907143       | ME B-22,5 MKDSO GN | Záslepka, pro neosazené svorky  |
| 2909659       | ME B-22,5 MSTBO BK | Záslepka, pro neosazené svorky  |
| 2906911       | ME LPZS            | Blokování vyjmutí desky plošných spojů, k pájení do desky plošných spojů  |
| 2906911       | ME LPZS            | Blokování vyjmutí desky plošných spojů, k pájení do desky plošných spojů  |
| 2908281       | ME MF 17,5         | Kovový zámek patky, pro mezikusy.   |
| 2853899       | ME-SAS             | Spona přípojky stínění pro svorkovnici pro plošné spoje   |
| 2853899       | ME-SAS             | Spona přípojky stínění pro svorkovnici pro plošné spoje   |
| 1707234       | MKDSO 2,5/ 4-L     | Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek s postranním vývodem pinu |
| 2869773       | MKDSO 2,5/ 4-L BK  | Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: černá  |
| 1707247       | MKDSO 2,5/ 4-R     | Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek s postranním vývodem pinu |
| 2869760       | MKDSO 2,5/ 4-R BK  | Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: černá  |
| <b>Obecně</b> |                    |   |
| 2906908       | ME LP              | Deska plošných spojů pro samoosazení s kontaktem k nosné liště (EN 60715)   |
| 2906908       | ME LP              | Deska plošných spojů pro samoosazení s kontaktem k nosné liště (EN 60715)   |

### Zástrčka / adaptér


|         |               |  |
|---------|---------------|--|
| 1734634 | CP-MSTB       | Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu |
| 1734401 | CR-MSTB       | Kódovací prvek, zasunuje se do vybrání na zásuvce konektoru, resp. na invertované zástrčce, z červeného izolačního materiálu |
| 2908294 | ME FE-CONTACT | Kontakt provozní země pro mezikusy.  |

### Výkres/schéma


Výkres v měřítku



Rozměry pouzdra elektroniky ME... s dvoupatrovým horním dílem



Rozměry pouzdra elektroniky ME... s jednopatrovým horním dílem



Rozměry pouzdra elektroniky ME... s dvoupatrovým horním dílem




Schéma s rozměry desky plošných spojů ME... při použití jednopatrového horního dílu




Schéma s rozměry desky plošných spojů ME... při použití dvoupatrového horního dílu




Schéma s rozměry desky plošných spojů ME... při použití třípatrového horního dílu



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.