


ME 22,5 SF-UT GN

Obj.č.: 2708009


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2708009>

Spodní díl pouzdra s větracími štěrbinami, konstrukce super plochá, kompletně předmontováno

Údaje

EAN	 4 017918 909147
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01504 kg
Informace v katalogu	Strana 659 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.06.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Polyamid
Barva	zelená

Rozměry / póly

Konstrukční výška	92 mm
-------------------	-------

Šířka	22,5 mm
Počet pólů	16
	24

Technická data

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2709176	ME B-12,5 3MSTBO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2907156	ME B-22,5 MSTBO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2906911	ME LPZS	Blokování vyjmutí desky plošných spojů, k pájení do desky plošných spojů
2853899	ME-SAS	Spona přípojky stínění pro svorkovnici pro plošné spoje

Zástrčka / adaptér

1734634	CP-MSTB	Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu
1734401	CR-MSTB	Kódovací prvek, zasunuje se do vybrání na zásuvce konektoru, resp. na invertované zástrčce, z červeného izolačního materiálu

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.