

ME MAX 67,5 3-3 KMGY

Obj.č.: 2200526


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2200526>

Pouzdro elektroniky, sestávající z: pravého a levého krytu, 2 x záslepek, 2 x průhledných krytů, mezikusu, kovové patky a pružiny, pouzdro otevřené, 72pólové (18 x 4 póly), šířka: 67,5 mm, barva: světle šedá

Údaje	
EAN	 4 046356 606028
Poznámka	Na zakázku
Balení	10 ks
Celní tarif	85472000
Váha brutto v kusech	0,11896 kg
Informace v katalogu	Strana 689 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
20.07.2010


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně	
Druh pouzdra	Kompletní pouzdro
Materiál pouzdra	Polyamid
Barva	světle šedá

Rozměry / póly

Délka	99 mm
Konstrukční výška	114,5 mm
Šířka	67,5 mm

Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	9,1 W 17,5 W

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.