


EMG 10-LG/SET

Obj.č.: 2942959



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2942959>

Souprava pouzdra elektroniky skládající se z pouzdra elektroniky a tiskových svorkových bloků

Údaje	
EAN	 4 017918 080914
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,02077 kg
Informace v katalogu	Strana 708 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
06.08.2004



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně	
Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Vlákný vyztužený polykarbonát
Barva	zelená
Rozměry / póly	
Délka	75 mm

Konstrukční výška	47,5 mm
Šířka	10 mm
Počet pólů	4
Měřítka rastru	5 mm

Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	0,9 W 1,2 W 7,5 mm
	1 W 1,4 W 15 mm
	1,5 W 2,2 W 52 mm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2941510	EMG-KA	Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek.
Obecně		
2947792	P 1-EMG 10	Deska plošných spojů, pro montáž elektronických součástek
Značení		
2947585	EMG-SGKS 10	Popisovací štítek pro přístroje, úzký

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2947763	EMG 10-H 7,5MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čířém provedení Výška: 7,5 mm


2947776	EMG 10-H 15MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čířém provedení Výška: 15 mm, šířka: 10 mm
2947789	EMG 10-H 52MM GN	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v zeleném provedení Výška: 52 mm, šířka: 10 mm

Sady produktů


Informace	Popis	Popis výrobku
Allgemein		
2947747	EMG 10-LG	Pouzdro elektroniky univerzální patkou, bez svorek se šroubovým spojem a poklopem
1712342	MKDS 3/ 2-EMG 10	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 2, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Vhodné pro vestavné těleso EMG 10

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



1 = horní hrana desky plošných spojů
B = šířka pouzdra



Rozteč 5 mm

a = osaditelná plocha 38 mm v krytu

b = osaditelná plocha 45 mm v pouzdrě

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.