


ME 22,5 OT-MSTBO BK

Obj.č.: 2908980

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2908980>

Horní díl pouzdra, pro přípojku COMBICON, dvoupatrová svornice

Údaje

| | |
|----------------------|--|
| EAN |  4 017918 381851 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85472000 |
| Váha brutto v kusech | 0,00888 kg |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

| Příslušenství | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| Informace | Popis | Popis výrobku |
| Montáž | | |
| 1909236 | FKCT 2,5/ 4-ST | Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín |
| 2907172 | ME 22,5 OT-MKDSO GN | Horní díl pouzdra, pro přípojku svorky pro plošné spoje |
| 2907143 | ME B-22,5 MKDSO GN | Záslepka, pro neosazené svorky |
| 2907156 | ME B-22,5 MSTBO GN | Záslepka, pro neosazené svorky |
| 2854173 | ME B-KA | Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro ústí svorek ME BUS (kolíková strana) |
| 2935959 | ME B-SA/NS 35 | Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro stranu zástrčky ME BUS (strana zásuvky) |
| 2908760 | ME DH27 NS 35 | Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 27 mm |
| 2909895 | ME DH36 NS 35 | Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 36 mm |
| 2853899 | ME-SAS | Spona přípojky stínění pro svorkovnici pro plošné spoje |
| 1707234 | MKDSO 2,5/ 4-L | Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek s postranním vývodem pinu |
| 1707247 | MKDSO 2,5/ 4-R | Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek s postranním vývodem pinu |
| 1861060 | MSTBO 2,5/ 4-G1L | Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 5 mm, Montáž: Pájení, Výrobek s postranním vývodem pinu |
| 1861073 | MSTBO 2,5/ 4-G1R | Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 5 mm, Montáž: Pájení, Výrobek s postranním vývodem pinu |
| 1779851 | MSTBT 2,5/ 4-ST | Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín |
| Zástrčka / adaptér | | |
| 1893203 | MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU | Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 5, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Zlato |
| 1893216 | MCVR 1,5/10-ST-3,81 AU | Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 10, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Zlato |

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.