

UM108-PROFIL 200CM


Obj.č.: 2906212

Obrázek ukazuje variantu profilu UM 45-CM


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2906212>

Vytlačovací profil montážního krytu s konstrukční šířkou 108 mm a pevnou délkou 200 cm

Údaje

EAN	 4 017918 277420
Balení	1 ks
Celní tarif	39162000
Váha brutto v kusech	1,10 kg
Informace v katalogu	Strana 341 (CC-2002)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Montážní kryt
Materiál pouzdra	PVC
Barva	zelená

Rozměry / póly

Délka	2000 mm
-------	---------

Šířka	2000 mm
Technická data	
Teplota prostředí (provoz)	-15 °C ... 50 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2709383	UM108 N-SE-A73	Boční prvek nízké provedení, bez podstavce, pro krytí U profilu šíře 73 mm.
2709367	UM108 N-SEFE/L-A73	Boční prvek s podstavcem, nízké provedení, vlevo, pro krytí U profilu šíře 73 mm.
2709354	UM108 N-SEFE/R-A73	Boční prvek s podstavcem, nízké provedení, vpravo, pro krytí U profilu šíře 73 mm.
2709370	UM108 N-SEPEF/L-A73	Boční prvek s podstavcem, nízké provedení, vlevo, pro krytí U profilu šíře 73 mm, s PE kontaktem k nosné liště.
2854898	UM108-A/U CM	Krytí profilu vysoké verze, k dispozici jsou konstrukční šířky 60 mm (vnitřní rozměr 56 mm) a 73 mm (vnitřní rozměr 69 mm). Prosím, dejte pozor na příklad objednávky a klíč objednávky.
2959463	UM108-FE	Prvek patky, 107,5 mm široký, pro montáž na NS 32 nebo NS 35/7,5, pod vytlačovaný profil UM 108.
2959463	UM108-FE	Prvek patky, 107,5 mm široký, pro montáž na NS 32 nebo NS 35/7,5, pod vytlačovaný profil UM 108.
2959780	UM108-LG 10	Vytlačovaný profil montážní kryt, 10 mm úzký modul skládající se ze dvou prvků
2959476	UM108-SE	Boční prvek, 5 mm široký, šířka desky plošných spojů: 107,5 mm
2959748	UM108-SE-A60	Boční prvek vysoké provedení, bez podstavce, pro krytí U profilu šíře 60 mm.
2959751	UM108-SE-A73	Boční prvek vysoké provedení, bez podstavce, pro krytí U profilu šíře 73 mm.
2959722	UM108-SEFE/L-A60	Boční prvek s podstavcem, vysoké provedení, vlevo, pro krytí U profilu šíře 60 mm.


2959735	UM108-SEFE/L-A73	Boční prvek s podstavcem, vysoké provedení, vlevo, pro krytí U profilu šíře 73 mm.
2959706	UM108-SEFE/R-A60	Boční prvek s podstavcem, vysoké provedení, vpravo, pro krytí U profilu šíře 60 mm.
2959719	UM108-SEFE/R-A73	Boční prvek s podstavcem, vysoké provedení, vpravo, pro krytí U profilu šíře 73 mm.
2906490	UM108-SEPEF/L	Boční prvek, vlevo s podstavcem, šířka: 5 mm, délka: 108 mm, k montáži na NS 32 oder NS 35/7,5, s PE-kontaktem k nosné liště
2906500	UM108-SEPEF/L-A60	Boční prvek s podstavcem, vysoké provedení, vlevo, pro krytí U profilu šíře 60 mm, s PE kontaktem k nosné liště.
2906513	UM108-SEPEF/L-A73	Boční prvek s podstavcem, vysoké provedení, vlevo, pro krytí U profilu šíře 73 mm, s PE kontaktem k nosné liště.
2976077	UMK-BF	Pojistná příruba, pro přímou montáž na stěnu
2976077	UMK-BF	Pojistná příruba, pro přímou montáž na stěnu

Obecně

2706852	UM-A/U N 73 CM	Krytí U profilu nízké verze, transparentní, PC, z tepelně odolného materiálu, uveďte délku ke zboží čís. v [cm]
---------	----------------	---

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.