


CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK

Obj.č.: 2941507


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2941507>

Elektronický modul k nasazení desky plošných spojů s 35 mm vysokou krycí čepičkou

Údaje	
EAN	 4 017918 080471
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,6654 kg
Informace v katalogu	Strana 737 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
06.08.2004


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Kompletní pouzdro
Materiál pouzdra	Vlákný vyztužený polykarbonát
Barva	černá

Rozměry / pólý

Délka	125 mm
Konstrukční výška	155 mm
Šířka	175 mm

Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	120 W 160 W

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:


Výkres/schéma

Výkres v měřítku




Rozměr A: 155 mm; rozměr B: 125 mm;
rozměr C: 175 mm






Rozměr D: 100,0 mm; E: 80,0 mm; G:
160,0 mm; H: 112,0 mm
Distanční čepy 1 - 4: Výška 25 mm; ϕ 4
mm



deska plošných spojů 1, 7: Rozměr A:
165,5 mm; B: 131,5 mm; C: 0 mm
deska plošných spojů 8,10,11,13: Rozměr
A: 115,5 mm; B: 139,0 mm; C: 0 mm

Schématický výkres



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.