


## EMG 22-B4

Obj.č.: 2946146


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2946146>

Osazovací modul skládající se z pouzdra, připojovací svorky MKDS 3 a desky plošných spojů

### Údaje

|                      |  |
|----------------------|--|
| EAN                  | <br>4 017918 082109 |
| Balení               | 1 ks   |
| Celní tarif          | 85369010   |
| Váha brutto v kusech | 0,04404 kg   |
| Informace v katalogu | Strana 710 (CAT-1-2013)  |

### Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
08.07.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Obecně

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Druh pouzdra     | Vestavné pouzdro              |
| Materiál pouzdra | Vlákný vyztužený polykarbonát |
| Barva            | zelená                        |


#### Rozměry / póly

|       |       |
|-------|-------|
| Délka | 75 mm |
|-------|-------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Konstrukční výška | 47,5 mm |
| Šířka             | 22,5 mm |
| Počet pólů        | 8       |
| Měřítka rastru    | 5 mm    |

**Technická data**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Teplota prostředí (provoz)                              | -40 °C ... 125 °C  |
| Třída hořlavosti podle UL 94                            | V0                 |
| Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze | 1,4 W 1,6 W 7,5 mm |
|   | 1,6 W 1,8 W 15 mm  |
|   | 2,3 W 2,9 W 35 mm  |
|   | 3 W 4,1 W 52 mm    |

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

| Informace      | Popis       | Popis výrobku  |
|----------------|-------------|--|
| <b>Montáž</b>  |             |  |
| 2941510        | EMG-KA      | Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek. |
| <b>Značení</b> |             |  |
| 2947035        | EMG-GKS 12  | Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm   |
| 2941594        | EMG-GKS 22  | Popisovací štítek pro přístroje, šířka 22 mm   |
| 2947585        | EMG-SGKS 10 | Popisovací štítek pro přístroje, úzký  |

**Další výrobky**


| Informace | Popis | Popis výrobku |
|-----------|-------|---------------|
|-----------|-------|---------------|

**Montáž**


|         |                     |  |
|---------|---------------------|--|
| 2946159 | EMG 22-H 7,5MM KLAR | Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 7,5 mm, šířka: 22,5 mm  |
| 2946162 | EMG 22-H 15MM KLAR  | Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 15 mm, šířka: 22,5 mm   |
| 2942771 | EMG 22-H 35MM KLAR  | Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 35 mm, šířka: 22,5 mm   |
| 2946175 | EMG 22-H 52MM GN    | Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v zeleném provedení Výška: 52 mm, šířka: 22,5 mm |

**Výkres/schéma**

Výkres v měřítku



1 = horní hrana desky plošných spojů  
B = šířka pouzdra



Rozteč 5 mm  
a = osaditelná plocha 38 mm v krytu  
b = osaditelná plocha 45 mm v pouzdře

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.