


CM 90-LG/H 12,5/BO BK

Obj.č.: 2944876

Obrázek ukazuje varianty CM 62-LG/H 35/BO a CM 90-LG/H 12,5 BO


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2944876>

Elektronický modul k nasazení desky plošných spojů s 12,5 mm vysokou krycí čepičkou

Údaje	
EAN	
Balení	1 ks
Celní tarif	85472000
Váha brutto v kusech	0,16262 kg
Informace v katalogu	Strana 736 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
06.08.2004


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně	
Druh pouzdra	Kompletní pouzdro
Materiál pouzdra	Vlákný vyztužený polykarbonát
Barva	černá
Rozměry / póly	
Délka	75 mm

Konstrukční výška	115,5 mm
Šířka	90 mm

Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	37 W 48,1 W

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku




Rozměr A: 115.5 mm; rozměr B: 75 mm;
rozměr C: 90 mm




deska plošných spojů 1, 7: Rozměr A: 87,5 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm

deska plošných spojů 8,13: Rozměr A: 72,5 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm



Schématický výkres



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.