

## CM125-LG/H 12,5/BO BK


Obj.č.: 2942894

Obrázek ukazuje varianty CM 125-LG/H 35/BO/DB/GH

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2942894>

Elektronický modul k nasazení desky plošných spojů s 12,5 mm vysokou krycí čepičkou

### Údaje

EAN	 4 017918 080891
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,2992 kg
Informace v katalogu	Strana 737 (CAT-1-2013)

### Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
06.08.2004



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Obecně

Druh pouzdra	Kompletní pouzdro
Materiál pouzdra	Vlákný vyztužený polykarbonát
Barva	černá

### Rozměry / póly

Délka	102 mm
Konstrukční výška	115,5 mm
Šířka	125 mm

### Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	69 W 89,7 W

### Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:


### Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Rozměr A: 115,5 mm; rozměr B: 102 mm;  
rozměr C: 125 mm






deska plošných spojů 1, 7: Rozměr A: 122,5 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm

deska plošných spojů 8,13: Rozměr A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 6,5 mm

deska plošných spojů 9-12: Rozměr A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm

### Schématický výkres



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.