


TSD-M 3NM

Obj.č.: 1212225


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212225>

Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 1,2 - 3 Nm

Údaje	
EAN	 4 046356 455565
Balení	1 ks
Celní tarif	82054000
Váha brutto v kusech	0,179 kg
Informace v katalogu	Strana 424 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu


 WEEE/RoHS-compliant since:
26.09.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	150 mm
Výška	36,5 mm
Šířka (a)	36,5 mm
Barva	černá

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1209965	BHN 5,5	Zásuvný nástavec, 6 hran, 5,5 mm
1209978	BHN 8	Zásuvný nástavec, 6 hran, 8 mm
1209981	BHN 10	Nástavec nástrčného klíče, magnetický, šestihran, šířka klíče 10 mm, pohon 1/4", vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
1209994	BHN 13	Zásuvný nástavec, 6 hran, 13 mm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M..., E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů
Obecně		
1209936	BF 6,3	Adaptér pro zachycení bitů 1/4"

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.