

Digitální časovač se stopkami TFA, 38.2027

Obj. č.: 48 58 13



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního časovače TFA.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento výrobek slouží jako stopky nebo je určen pro nastavení odpočtu času.

Přístroj je určen pro provozování pouze v suchých vnitřních prostorách.

Časovač je napájen 2 bateriemi typu AAA 1.5 V.

Vlastnosti

- Časovač s připočítáváním/odpočítáváním a dotykovým displejem
- Zobrazení minut a sekund
- Se zvukovým alarmem
- Nastavení času až 99 minut a 59 sekund
- S magnetickým a vyklápěcím stojánkem

Montáž / nastavení

Časovač můžete nainstalovat následujícími způsoby:

- Použijte magnetický držák k bezpečnému připevnění na plochý kovový povrch.
- Odklopte stojánek a postavte časovač na rovný podklad.

Vložení / Výměna baterií

- Otevřete vysunutím kryt přihrádky baterií na zadní straně časovače.
- Vyjměte z přihrádky vybité baterie.
- Vložte 2 baterie typu AAA 1,5 V, dbejte dodržení správné polaridy, která je vyznačena v přihrádce baterií.
- Na displeji se zobrazí 00 (M) a 00 (S)
- Uzavřete přihrádku baterií.
- Časovač je připraven k použití
- Výměnu baterií je třeba provést, jakmile kontrast displeje začne slábnout



Můžete použít i akumulátor 1,2 V, ale z důvodu menšího napětí (1,5 V u alkalických baterií) a nižší kapacity bude doba provozu kratší.

Provoz

Režim odpočítávání času (režim minutka)

- Pomocí tlačítek MIN a SEC nastavte požadovaný čas (max. 99 minut a 59 sekund), od kterého se bude odečítat.
- Stiskněte tlačítko START/STOP.
- Na displeji bliká M a S a začne se odpočítávat.
- Opětovným stisknutím tlačítka START/STOP dojde k zastavení odpočtu nebo k jeho restartování.
- Jakmile odpočet dosáhne hodnoty 00:00, ozve se na 60 sekund zvukový signál.
- Stisknutím tlačítka START/STOP dojde k přerušení zvukového signálu.
- Časovač automaticky vyvolá naposledy nastavený čas.
- Současným stisknutím tlačítek MIN a SEC dojde k resetu časovače.



Pokud není zvukový signál přerušen, automaticky se vypne po uplynutí jedné minuty.

Režim připočítávání času (režim stopek)

- Stiskněte tlačítko START/STOP pro spuštění stopek.
- Na displeji bliká M a S a začne se připočítávat.
- Opětovným stisknutím tlačítka START/STOP dojde k zastavení připočítávání nebo k jeho restartování.
- Současným stisknutím tlačítek MIN a SEC dojde k resetu časovače.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Žádné zobrazení	Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správnou polaritou Vyměňte baterie
Nesprávné zobrazení	Vyměňte baterie

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do digitálního časovače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Digitální časovač nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro časovače.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení:	3 V DC = 2x baterie typu AAA 1,5 V
Max. zobrazený čas:	99 hodin 59 minut 59 sekund
Rozměry (Š x V x H):	60 x 21 x 70 mm
Hmotnost:	60 g (bez baterií)

Záruka

Na digitální časovač poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/4/2015