

## Venkovní průtokové čerpadlo



Obj. č.: 53 74 54



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup venkovního průtokového čerpadla.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

Čerpadlo je vhodné k instalaci mimo vodní nádrž nebo jako posilovací čerpadlo.

Všude tam, kde nemůžete použít ponorné čerpadlo, je ideální toto velmi výkonné venkovní čerpadlo. Protože čerpadlo není samonasávací, je nejlepší zvolit pro montáž místo, které leží níže než dno vodní nádrže. Tím čerpadlo neúčinněji ochráníte před chodem nasucho.


Čerpadlo je možné napájet z autobaterie i síťovým adaptérem.

5-pólový motor závislý na směru otáčení · Přípojka na hadici 10 mm.

### Vybavení

Dopravní množství: 20 l/min  
Spotřeba: 30 až 35 W

### Příklady použití



### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do průtokového čerpadla. Případné opravy světe odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro čerpadla.

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

### Technické údaje

Doba provozu	30 min
Napájení	12 V/DC
Délka kabelu	0,25
Čerpací výška (max.)	10 m
Příkon proudu (max.)	2,8 A - 3,2 A
Čerpací množství (max.)	20 l/min
Hmotnost	0,3 kg
Rozměry	(Ø x V) 60 mm x 125 mm

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/5/2014