


UT 4-TWIN/ 1P-PE

Obj.č.: 3060283


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3060283>

Řadová svornice pro ochranný vodič, Způsob připojení: Šroubové připojení/zástrčka, Průřez: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Šířka: 6,2 mm, Barva: zeleno-žlutá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Údaje

EAN	 4 046356 090377
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01698 kg
Informace v katalogu	Strana 343 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
15.08.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	3
Barva	zeleno-žlutá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	6,2 mm
Délka	55,7 mm
Výška NS 35/7,5	47,5 mm
Výška NS 35/15	55 mm

Technická data

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 61984
Otevřená boční stěna	ja

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	10
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	6 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	10
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,14 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,14 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
	1 mm ²

2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	1,5 mm ²
Způsob připojení	Šroubové připojení/zástrčka
Délka odstranění izolace	9 mm
válečkový kalibr	A4
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,6 Nm
Utahovací moment max	0,8 Nm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kryt		
3045237	D-UT 4-TWIN/ 1P	Zakončovací kryt, Délka: 55,7 mm, Šířka: 2,2 mm, Barva: šedá
3036738	DP PS-6	Distanční deska, Barva: červená
3047109	DS-UT 2,5/4	Segment krytu, Barva: šedá
Montáž		
3047183	ATP-UT-TWIN	Oddělovací deska oddílů, Délka: 62,1 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 52,5 mm, Barva: šedá
3022218	CLIPFIX 35	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá

3022276	CLIPFIX 35-5	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá
0800886	E/NS 35 N	Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

Můstky

3030336	FBS 2-6	Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená
3030242	FBS 3-6	Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená
3030255	FBS 4-6	Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená
3030349	FBS 5-6	Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: červená
3030271	FBS 10-6	Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: červená
3030365	FBS 20-6	Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: červená
3032224	FBS 50-6	Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: červená

Nářadí

1205053	SZS 0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
---------	-------------	---

Obecně

3060322	UT 4-TWIN/ 1P-F	Šroubová příruba, pro šroubení zástrček COMBI, obrysově a dělením shodná s příslušnými svornicemi COMBI
---------	-----------------	---

Značení

3040588	PC	Kódovací hvězdice, Délka: 3 mm, Šířka: 3 mm, Výška: 6 mm, Barva: červená
0818085	UC-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0824589	UC-TM 6 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0828736	UCT-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0829602	UCT-TM 6 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm
0824992	ZB 6 CUS	Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm

1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm
---------	-----------------	---

Zástrčka / adaptér

0201731	MPS-IH BK	Izolační dutinka, Barva: černá
0201689	MPS-IH BU	Izolační dutinka, Barva: modrá
0201702	MPS-IH GN	Izolační dutinka, Barva: zelená
0201728	MPS-IH GY	Izolační dutinka, Barva: šedá
0201676	MPS-IH RD	Izolační dutinka, Barva: červená
0201663	MPS-IH WH	Izolační dutinka, Barva: bílá
0201692	MPS-IH YE	Izolační dutinka, Barva: žlutá
0201744	MPS-MT	Zkušební zástrčka
3032871	PAI-4-N GY	Zkušební adaptér, Barva: šedá
3030996	PS-6	Zkušební adaptér, Barva: červená
3038736	PS-6/2,3MM RD	Zkušební zástrčka, Barva: červená

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Zástrčka / adaptér

3060115	UP 4/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060021	UP 4/ 1-L	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060034	UP 4/ 1-L BU	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: modrá
3060047	UP 4/ 1-L GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: zeleno-žlutá
3060050	UP 4/ 1-M	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060063	UP 4/ 1-M BU	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: modrá
3060076	UP 4/ 1-M GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: zeleno-žlutá


3060089	UP 4/ 1-R	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060092	UP 4/ 1-R BU	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: modrá
3060102	UP 4/ 1-R GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: zeleno-žlutá
3060128	UP 4/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 2, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 12,4 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060131	UP 4/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 3, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 18,6 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060144	UP 4/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 4, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 24,8 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060157	UP 4/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 5, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 31 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060160	UP 4/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 6, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 37,2 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060173	UP 4/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 7, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 43,4 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060186	UP 4/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 8, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 49,6 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060199	UP 4/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 9, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 55,8 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060209	UP 4/10	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 10, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 62 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060212	UP 4/11	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 11, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 68,2 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060225	UP 4/12	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 12, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 74,4 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060238	UP 4/13	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 13, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 80,6 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3060241	UP 4/14	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 14, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 86,8 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá

3060254	UP 4/15	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 15, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Šířka: 93 mm, Výška: 41,2 mm, Barva: šedá
3045800	UPBV 4/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045716	UPBV 4/ 1-L	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045729	UPBV 4/ 1-L BU	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: modrá
3045732	UPBV 4/ 1-L GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: zeleno-žlutá
3045745	UPBV 4/ 1-M	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045758	UPBV 4/ 1-M BU	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: modrá
3045761	UPBV 4/ 1-M GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: zeleno-žlutá
3045774	UPBV 4/ 1-R	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045787	UPBV 4/ 1-R BU	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: modrá
3045790	UPBV 4/ 1-R GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: zeleno-žlutá
3045813	UPBV 4/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 2, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 12,4 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045826	UPBV 4/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 3, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 18,6 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045839	UPBV 4/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 4, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 24,8 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045842	UPBV 4/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 5, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 31 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045855	UPBV 4/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 6, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 37,2 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá

3045868	UPBV 4/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 7, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 43,4 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045871	UPBV 4/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 8, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 49,6 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045884	UPBV 4/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 9, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 55,8 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045897	UPBV 4/10	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 10, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 62 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045907	UPBV 4/11	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 11, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 68,2 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045910	UPBV 4/12	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 12, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 74,4 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045923	UPBV 4/13	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 13, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 80,6 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045936	UPBV 4/14	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 14, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 86,8 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá
3045949	UPBV 4/15	Zástrčka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 15, Průřez:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Šířka: 93 mm, Výška: 48,5 mm, Barva: šedá

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.