

HC-M-BS-M40

Obj.č.: 1645875


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1645875>

Zaslepovací zátka, z kovu, velikost: M40

Údaje

EAN	 4 017918 951122
Balení	1 ks
Celní tarif	74153300
Váha brutto v kusech	0,04631 kg
Informace v katalogu	Strana 559 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
28.05.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Materiálem	Poniklovaná mosaz
Materiál kroužek O	NBR
Druh závitu připojovací roviny	M40
Druh ochrany	IP68
Barva	stříbrná
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 80 °C

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

Zaslepovací zátka M40



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.