

HC-M-KV-T-M20

Obj.č.: 1646188


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646188>

Kovový šroubový uzávěr s ochranou vodiče před ohnutím a odlehčením od tahu, délka závitu: 6 mm, rozsah hustoty vodiče : 7,5 - 15 mm, rozsah svorky: 10 - 16 mm, SW 24, šroubový uzávěr: M20

Údaje

EAN	 4 017918 941321
Balení	1 ks
Celní tarif	74153300
Váha brutto v kusech	0,05332 kg
Informace v katalogu	Strana 557 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
28.05.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Materiál šroubového uzávěru	Mosaz, niklovaná
Materiál přitlačný šroub	Mosaz, poniklovaná
Materiál kabelové těsnění	Perbunan
Materiál kroužek O	NBR
Klíčový otvor čepičkové matice	24 mm

Šířka klíče nátrubku	24 mm
Druh závitu připojovací roviny	M20
Délka připojovacího závitu	6,00 mm
Vnější průměr vedení	7,5 mm ... 15 mm
Oblast těsnění vedení	7,50 mm ... 15,00 mm
Oblast svorky odlehčovacího třmenu	10,00 mm ... 16,00 mm
Druh ochrany	IP65
Barva	stříbrná
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 80 °C

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.