

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL

Obj.č.: 1404213


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1404213>

Montážní rám konektoru HEAVYCON, vrchní část pro příčný zámek, pro spodní části s příčným zámkem HC-CIF...BFWD..nebo pro spodní části HC-CIF...BFFD., pro kontaktní vložky provedení B24, se šrouby M4 s hlavou s vnitřním šestihranem 3 mm

Údaje

EAN	 4 046356 680257
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,11 kg
Informace v katalogu	Strana 617 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
25.07.2011



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Délka	150,2 mm
Výška	49 mm
Šířka	56 mm
Materiálem	Hliníkový tlakový odlitek, nepovrstvený

Typ konstrukce	pro B24
----------------	---------

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Značení		
0828884	US-EMLP (20X9) SR	Plastový štítek, Karta, stříbrný, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, Způsob montáže: Lepení, Velikost popisovaného pole: 20 x 9 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Rozměrový výkres, pohled shora



Rozměrový výkres, a=150,2mm

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.