

KV-M-M50-GD-(8)

Obj.č.: 1636509


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1636509>

Kabelové šroubení HEAVYCON M50 kov, stěnová průchodka pro datový konektor, s děleným těsněním, průměr otvoru 1 x 8 mm; světlá šířka 37 mm

Údaje

EAN	 4 046356 028233
Balení	1 ks
Celní tarif	74122000
Váha brutto v kusech	0,21208 kg
Informace v katalogu	Strana 615 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.06.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Materiál šroubového uzávěru	Mosaz, niklovaná
Materiál přitlačný šroub	Mosaz, poniklovaná
Materiál těsnění	TPE
Materiál kroužek O	NBR
Klíčový otvor čepičkové matice	50 mm

Šířka klíče nátrubku	54 mm
Druh závitu připojovací roviny	M50
Délka připojovacího závitu	10,00 mm
Vnější průměr vedení	7,5 mm ... 8 mm
Oblast těsnění vedení	7,50 mm ... 8,00 mm
Druh ochrany	IP65
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



KV-M-M50-GD-(8); ...-GD-(10); ...-GD-(2x6)

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.