


# CD 100X100 BU

Obj.č.: 3240325


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240325>

Propojovací kanál, modrý, sestávající z horního a spodního dílu, šířka: 100 mm, výška: 100 mm, délka: 2 000 mm

## Údaje

EAN	 4 046356 508056
Balení	6 ks
Celní tarif	39259020
Váha brutto v kusech	2,6667 kg
Informace v katalogu	Strana 545 (CAT-5-2013)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
05.05.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecné

Délka (b)	2000 mm
Výška	100 mm
Šířka (a)	100 mm
Barva	modrá
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Teplota prostředí (provoz)	-5 °C ... 60 °C
Obsažené látky	bezolovnatý
Materiálem	PVC

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Obecně</b>		
3240328	CD COVER 100 BU	Kryt pro propojovací kanál, modrý, šířka: 100 mm, délka: 2 000 mm
3240284	CD WR	Univerzální nosná svorka vodiče, perforovaná, pro propojovací kanály
3240498	RVT-PA 4	Plastový rozpěrný nýt, pro průměr vyvrtaného otvoru 4 mm a tloušťku materiálu 1,5... 6 mm
3240499	RVT-PA 6	Plastový rozpěrný nýt pro průměr vyvrtaného otvoru 6 mm a tloušťku materiálu 1,5... 6 mm
1212478	UNIFOX-RVT P 4	Nýtovací nástroj, pro zpracování plastového rozpěrného nýtu RVT-PA 4
1212509	UNIFOX-RVT P 6	Nýtovací nástroj, pro zpracování plastového rozpěrného nýtu RVT-PA 6

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Prorážení otvorů je podle EN 50085

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.