

NÁVOD K OBSLUZE

Dveřní zvonek s fotosenzorem

Obj. č.: 62 00 94



Obsah

	Strana
Účel použití.....	2
Bezpečnostní pokyny	2
Uvedení do provozu	2
Technické údaje	3

Účel použití

Tento dveřní zvonek slouží k monitoringu dveří nebo místností v domě, skladu kanceláři nebo hotelovém pokoji, apod. Napájení je prováděno 4 tužkovými bateriemi à 1,5 V DC nebo zásuvkovým napájecím zdrojem (6 V / 300 mA DC).

Zásadně musí být zabráněno kontaktu s vlhkostí! Jiné použití, než jak je v předešlém textu popsáno, vede k poškození tohoto produktu!

Bezpečnostní pokyny



Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vplynuly!

Z bezpečnostních a registračních důvodů (CE) důvodů není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování dveřního zvonku!

Dveřní zvonek a tužkové baterie nepatří do dětských rukou!

Tužkové baterie jsou zvláštním odpadem a nenáleží do domovního odpadu! Prázdné tužkové baterie mohou být mimo jiné v elektroobchodě jako odpad odborně zlikvidovány odevzdáním do sběrných kontejnerů, které jsou k tomu určeny! Dávejte pozor na to, aby nebyly tužkové baterie zkratovány, vyhazovány do ohně a nabíjeny! V tomto případě hrozí nebezpečí exploze!

Není-li dveřní zvonek delší čas používán, musí být tužkové baterie vyjmuty z bateriové přihrádky, jelikož by mohlo dojít k jejich výtoku!

Uvedení do provozu

Jakmile určíte vhodné místo k instalaci, postavte dveřní zvonek buď např. na nějakou polici nebo jej zavěste na zeď, např. použijte již dříve instalovaný háček pro zavěšení obrazu!

Pokud jste nejdříve museli vyvrtat do zdi otvor, dbejte prosím na eventl. přítomná elektrická nebo jiná vedení, která by se ve zdi mohla nacházet! Použijte k tomu ale vhodné nástroje, šrouby a hmoždinky!

Pro výměnu baterií, popř. pro vložení baterií, nastavte posuvný přepínač do pozice „OFF“ (vyp)!

I zde neopomíjejte prosím bezpečnostní pokyny!

Jakmile je dveřní zvonek tichý, zapíná se bez zjevného důvodu, nebo vykazuje jiné nezvyklé aktivity, musí být vyměněny tužkové baterie! Pro tento účel posuňte bateriovou přihrádku ve směru šipky!

Tužkové baterie nahrazujte vždy kompletně a jen novými, stejného typu! Přitom dbejte na správnou polaritu „+“ a „-“, (značení v bateriové přihrádce)! Na závěr opět bateriovou přihrádku uzavřete!

Při trvalém provozu doporučujeme pro napájení místo baterií použít externí zásuvkový napájecí zdroj (např. Conrad-obj. č. 512834)!

Pro zapnutí nastavte posuvný přepínač buď na pozici „VOL.LOW“ = střední hlasitost nebo na „Vol.HIGH“ = vyšší hlasitost! Rozsvítí se červená dioda LED.

Vyčkejte po dobu žhavení ca. 10 sekund!

Dveřní zvonek zazní, jakmile senzor zaregistruje pohyb v rámci svého dosahu (0° zředu ca. 5 m). Nakonec se dveřní zvonek automaticky vypne a je potom opět okamžitě ve stavu pohotovosti.

Senzor ovšem neregistruje žádný pohyb při absolutní tmě. Pro bezchybnou funkci je zapotřebí min. intenzita osvětlení 0,3 lux! Kromě toho se zamezte přímému slunečnímu záření nebo silnému osvětlení!

Pro vypnutí nastavte posuvný přepínač opět do polohy „OFF“ (vyp)!

Obr.

Kryt bateriové přihrádky

- 1 LED – provozní indikace
- 2 Senzor
- 3 DC-zdířka pro externí napájení Ø 5,5/2,1 mm
- 4 Posuvný přepínač
- 5 Nástěnné připevnění
- 6 Bateriová přihrádka

Technické údaje

Provozní napětí:	6 V DC (4x tužkové baterie à 1,5 V)
Externí napájení:	Zásuvkový napájecí zdroj 230 V AC / 6 V DC / 300 mA (uvnitř – minusový pól)
Příkon proudu:	Low: 97 mA; high 155 mA Stand By: 1,3 mA
Intenzita osvětlení:	Min. 0,3 lux
Výstup:	Reproduktor 0,5 watt
Doba zvonění:	Ca. 3 sekundy
Akustický tlak:	Ve vzdálenosti 1 m Low: 72 dBA; high: 74 dBA
Dosah:	0° zředu ca. 5 m