

NÁVOD K OBSLUZE

Zařízení na plašení psů a koček „LS-987“

Obj. č.: 62 01 09



Nejnovější ultrazvukové zařízení na odpuzování zvířat „Animal Chaser“ spojené s pasivním infračerveným senzorem hlídání pohybů teplokrevných zvířat (PIR) Vám zajistí pohodlnou, efektivní a humánní ochranu Vašich pozemků před kočkami, psy, zajíci nebo veverkami.


Toto zařízení můžete umístit na každém místě, neboť nevyžaduje separátní napájení. Odpuzovací přístroj je odolný proti vlivům počasí. Pouze za bouřky byste měli přístroj (hlavní modul) odstranit z místa instalace.

Hluk (zvuk), který přístroj vysílá, lidské ucho neslyší. Tento zvuk je však nepříjemný pro zvířata, která rychle opustí tímto způsobem chráněný prostor.


Možnosti použití:

- V blízkosti potoků a rybníků k ochraně ryb
- Ochrana květinových porostů a zeleninových záhonů
- Ochrana ptáků
- Na zahradě

Instalace:



Princip funkce



1. Uvolněte hlavní modul z pouzdra (krytu) pomocí tenké tupé čepele (úzkého šroubováku).
2. Otevřete kryt bateriového pouzdra na zadní straně hlavního modulu a vložte do něj jednu alkalickou destičkovou baterii 9 V.
3. Nasaďte opět hlavní modul do pouzdra (krytu). Sloupek z umělé hmoty (**není součástí dodávky**) spojte s krytem pomocí šroubu. Zapíchněte sloupek do půdy tak, aby byl hlavní modul nad zemí ve výši 30 až 40 cm. Nebo zavěste modul (bez použití sloupku) na stěnu ve výši 30 až 90 cm.
4. Spínač zapnutí a vypnutí přístroje přepněte do polohy „ON“ (zapnuto). Po zapnutí a po uplynutí cca 30 sekund se rozsvítí červená kontrolka (LED), která je umístěna na snímací čočce přístroje. Tato kontrolka indikuje zapnutí ultrazvuku.
5. Přístroj nechte zapnutý 24 hodin (nebo podle potřeby).

Pokud by se červená kontrolka (LED) nerozsvítila, musíte vyměnit baterii. Spínač zapnutí a vypnutí přístroje přepněte do polohy „OFF“ (vypnuto) a zopakujte kroky 1 a 2.

Důležitá upozornění:

- Vypněte přístroj, jestliže si budou v hlídaném prostoru hrát Vaše zvířata.
- Vypněte přístroj, jestliže se bude někdo pohybovat (například Vy) v hlídaném prostoru za účelem šetření baterie.
- Přístroj nesmíte ponořit do vody nebo do jiné kapaliny.
- Na přístroji neprovádějte žádné změny. Mohli byste přístroj poškodit nebo způsobit jeho nesprávné fungování.
- Pohybový senzor (PIR) zapne přístroj, jakmile zaregistruje v hlídaném prostoru nějaký pohyb zvířete či člověka.
- Zajistěte, aby nebyla čočka přístroje znečištěná. Čočku čistěte opatrně navlhčeným hadříkem. K čištění nepoužívejte benzín, líh nebo ředidla barev.
- Pokud chcete používat přístroj doma, zajistěte, aby se Vaše kočky nebo Vaši psi pohybovali v bezpečné vzdálenosti od přístroje.

Technické údaje:

Rozměry:	114 x 88 x 60 mm
Hmotnost:	180 g (hlavní modul + kryt)
Odběr proudu (pohotovostní):	0,16 mA
Spouštěcí doba ultrazvuku:	Cca 25 sekund
Zahřívací doba:	Cca 30 sekund
Frekvence:	23.000 Hz
Dosah přístroje:	Úhel záběru 70 °, vzdálenost cca 9 m
Príslušenství:	Šrouby