



## Nástěný držák TV Speaka Professional

81-140 cm (32 – 55“), naklápěcí a otočný,

max. zatížitelnost 30 kg

Obj. č.: 62 95 64

### Upozornění:

Tento návod k obsluze slouží jako instruktážní příloha k originálnímu obrázkovému montážnímu návodu, který naleznete v balení s výrobkem.

### Účel použití

Tento nástěnný držák je vhodný pro montáž vhodné TV na stěnu. TV nesmí svými parametry překračovat velikost a hmotnost specifikovanou v technických parametrech. Jakýkoliv jiný způsob než uvedený výše může vést k poškození tohoto držáku nebo TV a to včetně rizik, jakými jsou poškození nábytku v blízkosti nástěnného držáku, zranění osob apod.

Žádná součást tohoto držáku nesmí být upravována nebo pozměněna.

Za každých okolností je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.

### Rozsah dodávky

- Viz strana 2 originálního montážního návodu.

### Příprava TV

- Obvykle je třeba odmontovat nejprve televizní stojan a teprve poté TV připevnit na nástěnný držák. Dodržujte návod k obsluze TV.
- Položte TV na rovnou a měkkou podložku, obrazovkou směrem dolů. Na displej netlačte. Povrch cenného nábytku ochraňte vhodnou podložkou.
- Odstraňte současný stojan (základnu), v závislosti na typu TV jsou stojany přišroubované nebo zacvaknuté.

### Obrázek č. 1

- Uvolněte horní a spodní matici od základní desky.
- Pro tyto účely použijte příložený klíč (I).
- Odstraňte základní desku od nástěnného držáku.

## CZ NÁVOD K OBSLUZE

SPEAKA  
PROFESSIONAL



### Obrázek 2a (Montáž na dutou stěnu):

- Zvolte místo a výšku pro instalaci nástěnného držáku. Montážní otvory pro přišroubování držáku musí být vyvrtány do dřevěného trámu nebo jiného stabilního materiálu ve stěně. Pro nalezení takového místa může být nápomocen např. ultrazvukový vyhledávač dřevěných trámů nebo jiných konstrukcí.



Ujistěte se, že je držák dobře orientovaný, vidlicovitý otvor pro připevnění základní desky musí směřovat vzhůru.

- Nástěnný držák srovnejte horizontálně pomocí vodováhy.
- Označte si na montážním podkladu místa pro vyvrtání děr. Jako šablonu použijte nástěnný držák.
- Vyvrtejte potřebné otvory.
- Držák přišroubujte ke stěně pomocí 4 šroubů (W-A nebo jiné šrouby od specializovaného prodejce vhodné pro Váš montážní podklad) a podložek (W-C).



Příložené hmoždinky (W-B) nejsou vhodné pro tento typ montáže.

### Obrázek 2b (Montáž na pevnou stěnu):

- Zvolte místo a výšku pro instalaci nástěnného držáku.

Ujistěte se, že je držák dobře orientovaný, vidlicovitý otvor pro připevnění základní desky musí směřovat vzhůru.



- Nástěnný držák srovnejte horizontálně pomocí vodováhy.
- Označte si na montážním podkladu místa pro vyvrtání děr. Jako šablonu použijte nástěnný držák.
- Vyvrtejte potřebné otvory a vložte do nich vhodné hmoždinky (W-B nebo speciální hmoždinky).
- Držák přišroubujte ke stěně pomocí 4 šroubů (W-A nebo jiné šrouby od specializovaného prodejce vhodné pro Váš montážní podklad) a podložek (W-C).

### Obrázek 3:

- Na montážní desku na stěně nasadte tři kryty.
- Dbejte při tom na to, aby byl kryt s kabelovým držákem umístěn dole.

### Obrázek 4:

- V závislosti na umístění děr pro připevnění nástěnného držáku na zadní straně Vaší TV, jsou tři možnosti montáže:

VESA 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200:

- VESA adaptér (B a C) není třeba montovat a Vaší TV lze přimontovat přímo k základní desce.

VESA 300x300 a 400x400:

- Přimontujte VESA adaptér (B a C) k základní desce způsobem, který je zobrazen na obrázku 4a. Pro připevnění použijte šrouby (G).

VESA 400x200:

- Přimontujte VESA adaptér (B a C) k základní desce způsobem, který je zobrazen na obrázku 4b. Pro připevnění použijte šrouby (G).

Obrázek 5:



Při připevňování montážní desky k TV si musíte být absolutně jistí, že používáte ty správné šrouby. Nejde pouze o to, aby měly šrouby správný typ závit, nýbrž i o to, aby měly správnou délku, jinak může dojít k poškození TV.

Šrouby nesmí být příliš krátké, aby bylo šroubové spojení pevné. Šrouby musí být zašroubovány do děr osazených závity na TV alespoň 5 otáčkami o 360 °.

Pokud nejsou přiložené šrouby (M) vhodné pro Vaší TV, vyžádejte si vhodné šrouby u Vašeho prodejce.

Máte-li pochybnosti o správné délce potřebných šroubů, doporučujeme kontaktovat výrobce Vaší TV nebo příslušného odborníka.

Ujistěte se, že je montážní deska přimontována na střed TV.

## TV

Připevňte základní desku k zadní straně Vaší TV (obrázek 5-1) pomocí vhodných šroubů a podložek z montážní sady (M).

Je-li zadní strana Vaší TV zaoblená nebo, chcete-li TV připevnit dále od stěny, můžete použít přiložené distanční sloupky (M-H nebo M-I) a vložit je mezi základní desku a zadní stranu TV (obrázek 5-2).

- Během montáže se ujistěte, že zbývající upevňovací matice (viz obrázek 1) směřuje k hornímu okraji TV. televizoru.
- Při utahování nepoužívejte přílišné síly, jinak může dojít k poškození TV, vedoucí ke ztrátě záruky.

Obrázek 6:



Horní upevňovací matice základní desky musí být cca o 4 mm uvolněny, abyste zajistili vůli, pro bezproblémové nasazení základní desky do nástěnného držáku.

- Vyzvednete TV s přichycenou základní deskou do nástěnného držáku způsobem zobrazeným na obrázku.
- Nasadíte TV s přichycenou základní deskou na vidlicovitý otvor nástěnného držáku a přichyťte horní upevňovací matici.
- Pomocí vodováhy srovnáte TV horizontálně a dotáhněte obě připevňovací matice pomocí přiloženého klíče (I).

Obrázek 7:

Připevňte kabelové oko (J) k rameni nástěnného držáku pomocí příslušného šroubu (K).

Připojte propojovací kabel k Vaší TV a prostrčte jej skrz kabelový držák na montážní desce a právě připevněné kabelové oko (J).



Při zakládání kabelů ponechte dostatečné prověšení, aby nedošlo k jejich nadměrnému mechanickému namáhání při pohybu nástěnného držáku.

Obrázek 8:

Pomocí přiloženého imbusového klíče povolte šrouby určené k naklápění TV.

Nastavte si požadovaný úhel naklopení TV a opětovně šrouby utáhněte.

## Údržba a péče

Výrobek nevyžaduje kromě občasného očištění žádné seřizování. Občasné čištění provádějte pomocí měkkého, suchého hadříku.

Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrchovou úpravu držáku.

## Technické údaje

Velikost TV.....	81 – 140 cm (32 – 55")
Zatížitelnost.....	max. 30 kg
Podporované VESA standardy.....	75x75
	100x100
	200x100
	200x200
	300x300
	400x200
	400x400
Vzdálenost od stěny.....	48 – 425 mm
Úhel pro naklopení.....	±12 °
Úhel pro otočení.....	±90 °
Úhel pro naklonění.....	±3 °
Materiál.....	ocel / hliník
Hmotnost.....	2,5 kg

## Záruka

Na tento držák poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  
 Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**  
 © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KOV/7/2016